



CoreLine Surface-mounted – jasná volba pro LED

CoreLine surface-mounted

Přisazená svítidla CoreLine naplňují příslib CoreLine inovativních, snadno použitelných a vysoce kvalitních svítidel. Vysoce kvalitní přisazené svítidlo CoreLine je navrženo tak, aby nahradilo stávající přisazená svítidla se zářivkami T8 nebo T5. Tato rodina nabízí novou inovativní variantu s výběrem z více světelných toků v jednom svítidle nazvanou MultiLumen. Díky okamžitým úsporám energie a delší životnosti se jedná o ekologické a nákladově úsporné řešení. Díky funkci rychlého konektoru se naše přisazená svítidla snadno a snadno instalují. V rámci této řady jsou k dispozici také svítidla Interact Ready s integrovanou bezdrátovou komunikací, plně kompatibilní s bránami Interact, senzory a softwarem.

Výhody

- MultiLumen: výběr různých světelných toků v jednom svítidle
- Nový konektor pro rychlejší a jednodušší montáž
- Úspory spotřeby a delší životnost pro snížení provozních nákladů

Vlastnosti

- MultiLumen: výběr světelných toků v rozsahu 2800 až 4300 lm v jednom svítidle
- Jednoduchý konektor pro rychlejší montáž
- Energetická účinnost a dlouhá životnost: měrný výkon až 140 lm/W a 50000 h při L80
- Výběr řady stabilních driverů: zap/vyp (PSU), stmívatelný (Dali) a s integrovanou bezdrátovou konektivitou (Interact Ready)
- Verze pro kanceláře (OC) nebo vedlejší prostory (NOC). Volitelné verze: s baterií pro nouzové osvětlení (EL) nebo s konektory Wieland (W)

CoreLine surface-mounted

Aplikace

- Kanceláře
- Obchody
- Vzdělávání

Varování a bezpečnost

- Výrobek má krytí IPX0, a není tedy chráněn proti vniknutí vody. Proto důrazně doporučujeme zkontrolovat prostředí, ve kterém má být svítidlo nainstalováno.
- Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify vám nebude moci v případě závady zaručit bezpečnost a na výrobek se rovněž přestane vztahovat záruka.

Versions

SM136V 31S_37S_43S_840 PSU
W20L150 OC_SPP



SM136V 31S_37S_43S_840 PSU
W20L120 NOC _SPP



SM136V 28S_34S_40S_830 PSU
W20L120 NOC _SPP



SM136V 31S_37S_43S_840 PSD
W20L150 OC_SPP



SM136V 31S_37S_43S_840 PSD
W20L120 OC_SPP



SM136V 31S_37S_43S_840 PSU
W20L120 OC_SPP



CoreLine surface-mounted

Versions

SM136V 28S_34S_40S_830 PSU
W20L150 NOC_SPP



SM136V 31S_37S_43S_840 PSU
W20L150 NOC_SPP



SM136V 28S_34S_40S_830 PSD
W20L150 OC_SPP





SM136V 31S_37S_43S_840 PSD
W20L120 NOC_SPP



SM136V 28S_34S_40S_830 PSD
W20L120 OC_SPP





Rozměrové výkresy




CoreLine surface-mounted

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



CoreLine Recessed connector PSD
(dali)




CoreLine Surface-mounted
Mounting clip



CoreLine Surface-mounted
backside with PSD (Dali) driver
and Wieland (W5) connector



CoreLine Recessed connector PSU
(On/Off))



CoreLine Recessed connector PSU
(On/Off))



CoreLine Surface-mounted
Mounting clip

CoreLine surface-mounted

Detaily o výrobku



CoreLine_Surface-mounted-
SM136V_20x120



CoreLine Surface-mounted
backside with PSD (Dali) driver
and connector



CoreLine Surface-mounted edge




CoreLine_Surface-mounted-
SM136V_20x150



CoreLine Surface-mounted
Backside PSD (dali) driver 20x120



CoreLine Surface-mounted
Mounting bracket



CoreLine Recessed connector PSU
(On/Off))



CoreLine Surface-mounted PSU
(On/OFF) driver



CoreLine Surface-mounted
Backside PSU (On/Off) driver
20x150

CoreLine surface-mounted

Obecné informace	
Značka CE	Ano
Včetně předřadníku	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	≥80
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220–240 V
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03
Kód ochrany proti vniknutí	IP20/44
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	SM136V
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	SM136V
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	-
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	-
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	-
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	-
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	-
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	-
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	-
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	-
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	-
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	-
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	-
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	SM136V
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	SM136V
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	SM136V
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	SM136V
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	SM136V
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	SM136V
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	SM136V
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	-
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	-
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	-
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	-
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	-
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	-
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	-
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	-

Světelně technické (1/2)

Order		"All-in"	Jmenovitá náhradní teplota	Měrný výkon (jmen.)	Světelný tok
Code	Full Product Name	Type	chromatičnosti	(nom.)	tok
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126	3 100 lm lm/W
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126	3 100 lm lm/W
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	-	3000 K	135	4 000 lm lm/W
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	-	4000 K	140	4 300 lm lm/W
Order		"All-in"	Jmenovitá náhradní teplota	Měrný výkon (jmen.)	Světelný tok
Code	Full Product Name	Type	chromatičnosti	(nom.)	tok
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140	3 100 lm lm/W
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140	3 100 lm lm/W
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	"All-in" Multi Lumen	3000 K	130	2 800 lm lm/W

CoreLine surface-mounted

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	"All-in" Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	"All-in" Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	"All-in" Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	-	3000 K	135 lm/W	4 000 lm
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	-	3000 K	135 lm/W	4 000 lm
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	"All-in" Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	Široký paprsek
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	Široký paprsek
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	Vyzařovací úhel 84°
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	Vyzařovací úhel 84°
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	Vyzařovací úhel 84°
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	Vyzařovací úhel 100°
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	Vyzařovací úhel 100°
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	Vyzařovací úhel 84°
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	Vyzařovací úhel 84°
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	Vyzařovací úhel 84°
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	Vyzařovací úhel 100°
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	Vyzařovací úhel 100°
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	Vyzařovací úhel 84°
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	Široký paprsek

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	Široký paprsek
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	Široký paprsek
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	Široký paprsek
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	Široký paprsek
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	Široký paprsek
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	Široký paprsek
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	Vyzařovací úhel 84°
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	Vyzařovací úhel 84°
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	Vyzařovací úhel 84°
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	Vyzařovací úhel 84°
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	Vyzařovací úhel 84°
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	Vyzařovací úhel 84°
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	Vyzařovací úhel 100°
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	Vyzařovací úhel 84°

CoreLine surface-mounted

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	34 W
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	34 W
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	31 W
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	31 W
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	31 W
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	31 W
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	31 W
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	31 W
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	31 W
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	31 W
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	31 W
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	31 W
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	31 W
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	34 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	34 W
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	31 W
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	31 W
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	31 W
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	31 W
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	34 W
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	44 W
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	44 W
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	31 W
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	31 W
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	31 W
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	31 W
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	31 W
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	31 W

Teplota okolí

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolních teplot
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	0 až +25 °C
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	0 až +25 °C
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	-10 až +40 °C
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	-10 až +40 °C
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	-10 až +40 °C
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	-10 až +40 °C
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	-10 až +40 °C
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	-10 až +40 °C
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	-10 až +40 °C
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	-10 až +40 °C
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	-10 až +40 °C
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	-10 až +40 °C
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	-10 až +40 °C
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	0 až +25 °C
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	0 až +25 °C

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolních teplot
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	-10 až +40 °C
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	-10 až +40 °C
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	-10 až +40 °C
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	-10 až +40 °C
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	0 až +25 °C
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	-10 až +35 °C
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	-10 až +35 °C
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	-10 až +40 °C
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	-10 až +40 °C
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	-10 až +40 °C
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	-10 až +40 °C
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	-10 až +40 °C
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	-10 až +40 °C

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	Ano
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	Ne
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	Ano
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	Ano
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	Ne
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	Ne
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	Ne
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	Ano
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	Ano
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	Ne
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	Ne
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	Ne

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	Ano
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	Ne
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	Ano
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	Ano
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	Ne
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	Ne
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	Ne
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	Ne
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	Ne
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	Ano
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	Ano
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	Ano

CoreLine surface-mounted

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	Ano
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	Ano

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Třída ochrany IEC
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	Bezpečnostní třída II
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	Bezpečnostní třída I
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	Bezpečnostní třída II
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	Bezpečnostní třída II
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	Bezpečnostní třída I
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	Bezpečnostní třída I
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	Bezpečnostní třída I
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	Bezpečnostní třída II
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	Bezpečnostní třída II
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	Bezpečnostní třída I
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	Bezpečnostní třída I
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	Bezpečnostní třída I
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	Bezpečnostní třída II
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	Bezpečnostní třída I

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Podmínky použití

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	3%
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	-
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	1%

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	Ano
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	Ano

Order Code	Full Product Name	Třída ochrany IEC
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	Bezpečnostní třída II
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	Bezpečnostní třída II
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	Bezpečnostní třída I
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	Bezpečnostní třída I
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	Bezpečnostní třída I
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	Bezpečnostní třída I
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	Bezpečnostní třída II
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	Bezpečnostní třída II
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	Bezpečnostní třída II
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	Bezpečnostní třída II
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	Bezpečnostní třída II
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	Bezpečnostní třída II
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	Bezpečnostní třída II
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	Bezpečnostní třída II

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	1%
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	-
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	-

CoreLine surface-mounted

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	-
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	3%
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	3%
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	-
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	-
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	-
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	3%
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	-
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	3%
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	3%
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	-

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	-
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	-
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	-
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	-
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	3%
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	1%
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	1%
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	1%
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	1%
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	3%
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	3%

