



CoreLine Surface-mounted – alegerea evidentă pentru LED

CoreLine Surface-mounted

Indiferent dacă este vorba de o clădire nouă sau de renovarea unui spațiu existent, clienții doresc soluții de iluminat care să asigure calitatea luminii și reducerea semnificativă a cheltuielilor din punct de vedere energetic și de întreținere. Noua gamă de produse cu LED CoreLine Surface-mounted poate fi folosită pentru înlocuirea corpurilor de iluminat în aplicații de iluminat general. Procesul de selectare, instalare și întreținere este atât de ușor! Este o simplă trecere.

Beneficii

- Permite o trecere simplă de la corpurile de iluminat fluorescente convenționale, de bază, la corpurile de iluminat cu LED
- Reducerea consumului de energie cu 45 % în comparație cu corpurile de iluminat TL5
- Construcție subțire, cu o înălțime de numai 40 mm

Caracteristici

- Tehnologie LED integrată
- Carcasă subțire
- Set de suspendare disponibil ca accesoriu
- Este disponibilă și varianta încastrată pentru utilizare în tavane cu grilă

Cerere

- Iluminat general

Specificații

| | | | |
|-----|--------|-----------------|--------------------------|
| Tip | SM120V | Sursa de lumină | Modul LED nesubstituibil |
|-----|--------|-----------------|--------------------------|

CoreLine Surface-mounted

| | |
|--|-----------------------------|
| Putere | VARIANTĂ LED37S: 40.5 W |
| | VARIANTĂ LED27S: 24.5 W |
| Flux luminos | VARIANTĂ LED37S: 3700 lm |
| | VARIANTĂ LED27S: 2700 lm |
| Temperatură de culoare corelată | 4000 K |
| Indicele de redare a culorii | ≥ 80 |
| Viață utilă medie L70B50 | 50.000 de ore |
| Viață utilă medie L80B50 | 30.000 de ore |
| Viață utilă medie L90B50 | 15.000 de ore |
| Rată de defectare balast | 1,0% la fiecare 5000 de ore |

| | |
|---|--|
| Temperatură ambientală medie | +25 °C |
| Domeniu temperatură de funcționare | între +10 și +40 °C |
| Balast | Încorporat |
| Tensiunea rețelei | 220 – 240 V/50 – 60 Hz |
| Reglare intensitate luminoasă | Fără posibilitate de reglare a intensității luminoase |
| Material | Carcasă: otel |
| Culoare | Alb |
| Capac optic | Policarbonat |
| Conexiune | Cu eliberare a tragerii |
| Instalare | Individual; fixare prin prindere a corpului de iluminat în consolele pre-înșurubate pentru tavan |
| Accesorii | Set pentru suspendare, SM120Z |

Versions



Coreline Surface



Coreline Surface

Detalii produs



CoreLine_Surface_mounted-SM134V_suspended_W60L60-DPP.tif



CoreLine_Surface_mounted-SM134V_W60L60-DPP.tif

CoreLine Surface-mounted

Detalii produs



CoreLine_Surface_mounted-
SM134V_suspended_W20L120-
DPP.tif



CoreLine_Surface_mounted-
SM134V_W20L120-DPP.tif

Accesorii



Coreline Surface

Ordercode 910925864854,
910925864856



Coreline Surface Acc.

Ordercode 34896000

CoreLine Surface-mounted

Application Conditions

| | |
|-----------------------------------|--|
| Interval temperatură ambientală | +10 to +40 °C |
| Adecvat pentru comutare aleatorie | Yes (relates to presence/movement detection and daylight harvesting) |

Approval and Application

Cod de protecție împotriva impactului mecanic IK02

Cod protecție împotriva infiltrațiilor IP20

General Information

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Marcaj CE | CE mark |
| Clasă de protecție IEC | Clasa de siguranță I |
| Balast inclus | Da |
| Marcaj ENEC | ENEC mark |
| Marcaj de inflamabilitate | F |
| Test de incandescență | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| Sursă de lumină înlocuibilă | Nu |
| Număr de unități de echipament | 1 unit |
| Tip de sistem optic | WB |
| Cod familie de produse | SM134V |

Initial Performance (IEC Compliant)

| | |
|------------------------------------|-------|
| Indice inițial de redare a culorii | ≥80 |
| Toleranță flux luminos | +/-8% |

Mechanical and Housing

| | |
|---------|----|
| Culoare | WH |
|---------|----|

Application Conditions

| Order Code | Full Product Name | Nivel maxim de reglare a intensității luminoase |
|------------|--|---|
| 34851900 | SM134V LED375/830 PSU W60L60 NOC | Not applicable |
| 34852600 | SM134V LED275/830 PSU W60L60 NOC | Not applicable |
| 34855700 | SM134V LED375/840 PSD W60L60 NOC | 1% |
| 34857100 | SM134V LED375/830 PSD W60L60 NOC | 1% |
| 34858800 | SM134V LED275/830 PSD W60L60 NOC | 1% |
| 34861800 | SM134V LED375/840 PSD W60L60 OC | 1% |
| 34862500 | SM134V LED275/840 PSD W60L60 OC | 1% |
| 34865600 | SM134V LED375/830 PSD W60L60 OC | 1% |
| 34866300 | SM134V LED275/830 PSD W60L60 OC | 1% |
| 34869400 | SM134V LED375/840 PSU W60L60 NOC | Not applicable |
| 34871700 | SM134V LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC | Not applicable |
| 34872400 | SM134V LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC | - |
| 34873100 | SM134V LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC | - |
| 34874800 | SM134V LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC | - |
| 34875500 | SM134V LED275/840 PSU W60L60 NOC | Not applicable |
| 34877900 | SM134V LED275/840 PSD W60L60 NOC | 1% |
| 34879300 | SM134V LED275/840 PSU W60L60 ELB3 NOC | Not applicable |
| 34880900 | SM134V LED275/840 PSD W60L60 ELB3 NOC | - |
| 34881600 | SM134V LED375/840 PSU W60L60 OC | Not applicable |
| 34883000 | SM134V LED375/830 PSU W60L60 OC | Not applicable |
| 99665200 | SM134V LED375/840 W60L60 IA1 NOC | 1% |
| 99667600 | SM134V LED375/840 W60L60 IA1 OC | 1% |
| 99668300 | SM134V LED375/830 W60L60 IA1 NOC | 1% |
| 99669000 | SM134V LED375/830 W60L60 IA1 OC | 1% |
| 34853300 | SM134V LED375/830 PSU W20L120 NOC | Not applicable |
| 34854000 | SM134V LED275/830 PSU W20L120 NOC | Not applicable |
| 34856400 | SM134V LED375/840 PSD W20L120 NOC | 1% |
| 34859500 | SM134V LED375/830 PSD W20L120 NOC | 1% |
| 34860100 | SM134V LED275/830 PSD W20L120 NOC | 1% |
| 34863200 | SM134V LED375/840 PSD W20L120 OC | 1% |
| 34864900 | SM134V LED275/840 PSD W20L120 OC | 1% |
| 34867000 | SM134V LED375/830 PSD W20L120 OC | 1% |
| 34868700 | SM134V LED275/830 PSD W20L120 OC | 1% |
| 34870000 | SM134V LED375/840 PSU W20L120 NOC | Not applicable |
| 34876200 | SM134V LED275/840 PSU W20L120 NOC | Not applicable |
| 34878600 | SM134V LED275/840 PSD W20L120 NOC | 1% |
| 34882300 | SM134V LED375/840 PSU W20L120 OC | Not applicable |
| 34884700 | SM134V LED375/830 PSU W20L120 OC | Not applicable |
| 34885400 | SM134V LED275/840 PSU W20L120 ELB3 NOC | Not applicable |
| 34886100 | SM134V LED375/840 PSU W20L120 ELB3 NOC | Not applicable |
| 34887800 | SM134V LED275/840 PSD W20L120 ELB3 NOC | - |
| 34888500 | SM134V LED375/840 PSD W20L120 ELB3 NOC | - |
| 34889200 | SM134V LED275/840 PSD W20L120 ELB3 OC | - |
| 34890800 | SM134V LED375/840 PSD W20L120 ELB3 OC | - |
| 34891500 | SM134V LED275/830 PSU W20L120 ELB3 NOC | Not applicable |
| 34892200 | SM134V LED375/830 PSU W20L120 ELB3 NOC | Not applicable |
| 34893900 | SM134V LED275/830 PSD W20L120 ELB3 NOC | - |
| 34894600 | SM134V LED375/830 PSD W20L120 ELB3 NOC | - |
| 99662100 | SM134V LED375/840 W20L120 IA1 NOC | 1% |
| 99663800 | SM134V LED375/840 W20L120 IA1 OC | 1% |
| 99664500 | SM134V LED375/830 W20L120 IA1 NOC | 1% |

CoreLine Surface-mounted

| Order Code | Full Product Name | Nivel maxim de reglare a intensității luminoase |
|------------|----------------------------------|---|
| 99666900 | SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC | 1% |

Controls and Dimming

| Order Code | Full Product Name | Cu reglarea intensității luminoase |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 34851900 | SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC | Nu |
| 34852600 | SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC | Nu |
| 34855700 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC | Da |
| 34857100 | SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC | Da |
| 34858800 | SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC | Da |
| 34861800 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC | Da |
| 34862500 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC | Da |
| 34865600 | SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC | Da |
| 34866300 | SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC | Da |
| 34869400 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC | Nu |
| 34871700 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC | Nu |
| 34872400 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC | Da |
| 34873100 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC | Da |
| 34874800 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC | Da |
| 34875500 | SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC | Nu |
| 34877900 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC | Da |
| 34879300 | SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC | Nu |
| 34880900 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC | Da |
| 34881600 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC | Nu |
| 34883000 | SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC | Nu |
| 99665200 | SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC | - |
| 99667600 | SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC | - |
| 99668300 | SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC | - |
| 99669000 | SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC | - |
| 34853300 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC | Nu |
| 34854000 | SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC | Nu |

| Order Code | Full Product Name | Cu reglarea intensității luminoase |
|------------|--|------------------------------------|
| 34856400 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC | Da |
| 34859500 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC | Da |
| 34860100 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC | Da |
| 34863200 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC | Da |
| 34864900 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC | Da |
| 34867000 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC | Da |
| 34868700 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC | Da |
| 34870000 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC | Nu |
| 34876200 | SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC | Nu |
| 34878600 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC | Da |
| 34882300 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC | Nu |
| 34884700 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC | Nu |
| 34885400 | SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC | Nu |
| 34886100 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC | Nu |
| 34887800 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC | Da |
| 34888500 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC | Da |
| 34889200 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC | Da |
| 34890800 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC | Da |
| 34891500 | SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC | Nu |
| 34892200 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC | Nu |
| 34893900 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC | Da |
| 34894600 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC | Da |
| 99662100 | SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC | - |
| 99663800 | SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC | - |
| 99664500 | SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC | - |
| 99666900 | SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC | - |

Operating and Electrical

| Order Code | Full Product Name | Tensiune de intrare |
|------------|---------------------------------------|---------------------|
| 34851900 | SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC | 220 to 240 V |
| 34852600 | SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC | 220 to 240 V |
| 34855700 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC | 220 to 240 V |
| 34857100 | SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC | 220 to 240 V |
| 34858800 | SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC | 220 to 240 V |
| 34861800 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC | 220 to 240 V |
| 34862500 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC | 220 to 240 V |
| 34865600 | SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC | 220 to 240 V |
| 34866300 | SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC | 220 to 240 V |
| 34869400 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC | 220 to 240 V |
| 34871700 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC | 220 to 240 V |
| 34872400 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC | 220 to 240 V |
| 34873100 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC | 220 to 240 V |
| 34874800 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC | 220 to 240 V |
| 34875500 | SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC | 220 to 240 V |

| Order Code | Full Product Name | Tensiune de intrare |
|------------|---------------------------------------|---------------------|
| 34877900 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC | 220 to 240 V |
| 34879300 | SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC | 220 to 240 V |
| 34880900 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC | 220 to 240 V |
| 34881600 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC | 220 to 240 V |
| 34883000 | SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC | 220 to 240 V |
| 99665200 | SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC | 220-240 V |
| 99667600 | SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC | 220-240 V |
| 99668300 | SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC | 220-240 V |
| 99669000 | SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC | 220-240 V |
| 34853300 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC | 220 to 240 V |
| 34854000 | SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC | 220 to 240 V |
| 34856400 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC | 220 to 240 V |
| 34859500 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC | 220 to 240 V |
| 34860100 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC | 220 to 240 V |
| 34863200 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC | 220 to 240 V |

CoreLine Surface-mounted

| Order Code | Full Product Name | Tensiune de intrare |
|------------|--|---------------------|
| 34864900 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC | 220 to 240 V |
| 34867000 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC | 220 to 240 V |
| 34868700 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC | 220 to 240 V |
| 34870000 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC | 220 to 240 V |
| 34876200 | SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC | 220 to 240 V |
| 34878600 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC | 220 to 240 V |
| 34882300 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC | 220 to 240 V |
| 34884700 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC | 220 to 240 V |
| 34885400 | SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC | 220 to 240 V |
| 34886100 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC | 220 to 240 V |
| 34887800 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC | 220 to 240 V |

| Order Code | Full Product Name | Tensiune de intrare |
|------------|--|---------------------|
| 34888500 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC | 220 to 240 V |
| 34889200 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC | 220 to 240 V |
| 34890800 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC | 220 to 240 V |
| 34891500 | SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC | 220 to 240 V |
| 34892200 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC | 220 to 240 V |
| 34893900 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC | 220 to 240 V |
| 34894600 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC | 220 to 240 V |
| 99662100 | SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC | 220-240 V |
| 99663800 | SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC | 220-240 V |
| 99664500 | SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC | 220-240 V |
| 99666900 | SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC | 220-240 V |

Initial Performance (IEC Compliant) (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Cromatică inițială | Temperatură de culoare | | |
|------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | inițială corelată | Randament luminos LED inițial | Flux luminos inițial |
| 34851900 | SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC | (0.43, 0.40) SDCM <3 | 3000 K | 109 lm/W | 3700 lm |
| 34852600 | SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC | (0.43, 0.40) SDCM <3 | 3000 K | 95 lm/W | 2700 lm |
| 34855700 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 104 lm/W | 3700 lm |
| 34857100 | SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC | (0.43, 0.40) SDCM <3 | 3000 K | 104 lm/W | 3700 lm |
| 34858800 | SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC | (0.43, 0.40) SDCM <3 | 3000 K | 89 lm/W | 2700 lm |
| 34861800 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 117 lm/W | 3700 lm |
| 34862500 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 123 lm/W | 2700 lm |
| 34865600 | SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC | (0.43, 0.40) SDCM <3 | 3000 K | 117 lm/W | 3700 lm |
| 34866300 | SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC | (0.43, 0.40) SDCM <3 | 3000 K | 117 lm/W | 2700 lm |

| Order Code | Full Product Name | Cromatică inițială | Temperatură de culoare | | |
|------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | inițială corelată | Randament luminos LED inițial | Flux luminos inițial |
| 34869400 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 109 lm/W | 3700 lm |
| 34871700 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 97 lm/W | 3700 lm |
| 34872400 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 95 lm/W | 3700 lm |
| 34873100 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 106 lm/W | 3700 lm |
| 34874800 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 106 lm/W | 2700 lm |
| 34875500 | SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 100 lm/W | 2700 lm |
| 34877900 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 102 lm/W | 2700 lm |
| 34879300 | SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 89 lm/W | 2700 lm |

CoreLine Surface-mounted

| Order Code | Full Product Name | Cromatică inițială | Temperatură | Randament luminos LED inițial | Flux luminos inițial |
|------------|--|--------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | de culoare inițială corelată | | |
| 34880900 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 89 lm/W | 2700 lm |
| 34881600 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 121 lm/W | 3700 lm |
| 34883000 | SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 107 lm/W | 3700 lm |
| 99665200 | SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 104.5 lm/W | 3700 lm |
| 99667600 | SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 104.5 lm/W | 3700 lm |
| 99668300 | SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 104.5 lm/W | 3700 lm |
| 99669000 | SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 104.5 lm/W | 3700 lm |
| 34853300 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 109 lm/W | 3700 lm |
| 34854000 | SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 95 lm/W | 2700 lm |
| 34856400 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 104 lm/W | 3700 lm |
| 34859500 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 104 lm/W | 3700 lm |
| 34860100 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 89 lm/W | 2700 lm |

| Order Code | Full Product Name | Cromatică inițială | Temperatură | Randament luminos LED inițial | Flux luminos inițial |
|------------|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | de culoare inițială corelată | | |
| 34863200 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 117 lm/W | 3700 lm |
| 34864900 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 123 lm/W | 2700 lm |
| 34867000 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 117 lm/W | 3700 lm |
| 34868700 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 117 lm/W | 2700 lm |
| 34870000 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 109 lm/W | 3700 lm |
| 34876200 | SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 100 lm/W | 2700 lm |
| 34878600 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 102 lm/W | 2700 lm |
| 34882300 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 121 lm/W | 3700 lm |
| 34884700 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 107 lm/W | 3700 lm |
| 34885400 | SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 89 lm/W | 2700 lm |
| 34886100 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 97 lm/W | 3700 lm |
| 34887800 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 89 lm/W | 2700 lm |

CoreLine Surface-mounted

| Order Code | Full Product Name | Cromatică ini ială | Temperatură | Randament luminos LED ini ial | Flux luminos ini ial |
|------------|--|--------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | de culoare inițială corelată | | |
| 34888500 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 104 lm/W | 3700 lm |
| 34889200 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 106 lm/W | 2700 lm |
| 34890800 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 106 lm/W | 3700 lm |
| 34891500 | SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 84 lm/W | 2700 lm |
| 34892200 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 97 lm/W | 3700 lm |
| 34893900 | SM134V LED27S/830 | (0.43, 0.40) | 3000 K | 79 lm/W | 2700 lm |

| Order Code | Full Product Name | Cromatică ini ială | Temperatură | Randament luminos LED ini ial | Flux luminos ini ial |
|------------|--|--------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | de culoare inițială corelată | | |
| | PSD W20L120 ELB3 NOC | | | | |
| 34894600 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 95 lm/W | 3700 lm |
| 99662100 | SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 104,5 lm/W | 3700 lm |
| 99663800 | SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 104,5 lm/W | 3700 lm |
| 99664500 | SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 104,5 lm/W | 3700 lm |
| 99666900 | SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 104,5 lm/W | 3700 lm |

Initial Performance (IEC Compliant) (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Putere de intrare ini ială |
|------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 34851900 | SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC | 34 W |
| 34852600 | SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC | 28.5 W |
| 34855700 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC | 35.5 W |
| 34857100 | SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC | 35.5 W |
| 34858800 | SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC | 30.5 W |
| 34861800 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC | 31.5 W |
| 34862500 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC | 22 W |
| 34865600 | SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC | 31.5 W |
| 34866300 | SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC | 23 W |
| 34869400 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC | 34 W |
| 34871700 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC | 38 W |
| 34872400 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC | 39 W |
| 34873100 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC | 35 W |
| 34874800 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC | 25.5 W |
| 34875500 | SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC | 27 W |
| 34877900 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC | 26.5 W |
| 34879300 | SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC | 30.5 W |
| 34880900 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC | 30.5 W |
| 34881600 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC | 30.5 W |
| 34883000 | SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC | 34.5 W |
| 99665200 | SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC | 35.4 W |
| 99667600 | SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC | 35.4 W |
| 99668300 | SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC | 35.4 W |

| Order Code | Full Product Name | Putere de intrare ini ială |
|------------|--|----------------------------|
| 99669000 | SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC | 35.4 W |
| 34853300 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC | 34 W |
| 34854000 | SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC | 28.5 W |
| 34856400 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC | 35.5 W |
| 34859500 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC | 35.5 W |
| 34860100 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC | 30.5 W |
| 34863200 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC | 31.5 W |
| 34864900 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC | 22 W |
| 34867000 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC | 31.5 W |
| 34868700 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC | 23 W |
| 34870000 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC | 34 W |
| 34876200 | SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC | 27 W |
| 34878600 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC | 26.5 W |
| 34882300 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC | 30.5 W |
| 34884700 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC | 34.5 W |
| 34885400 | SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC | 30.5 W |
| 34886100 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC | 38 W |
| 34887800 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC | 30.5 W |
| 34888500 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC | 35.5 W |
| 34889200 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC | 25.5 W |
| 34890800 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC | 35 W |
| 34891500 | SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC | 32 W |
| 34892200 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC | 38 W |

CoreLine Surface-mounted

| Order Code | Full Product Name | Putere de intrare ini ială |
|------------|--|----------------------------|
| 34893900 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC | 34 W |
| 34894600 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC | 39 W |
| 99662100 | SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC | 35.4 W |

| Order Code | Full Product Name | Putere de intrare ini ială |
|------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 99663800 | SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC | 35.4 W |
| 99664500 | SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC | 35.4 W |
| 99666900 | SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC | 35.4 W |

