



# CoreLine - det självklara valet för LED-belysning

## CoreLine för utanpåliggande montage

Oavsett om kunderna renoverar eller bygger nytt vill de ha belysning med hög ljuskvalitet och låga energi- och underhållskostnader. Vår nya LED-serie CoreLine Surface-mounted är idealisk som ersättning för funktionella armaturer i allmänbelysning - en lättinstallerad och underhållssnål lösning för ett snabbt och smidigt byte.

### Fördelar

- Enkelt byte från konventionella lysrörsarmaturer till LED-teknologi
- Energibesparingar på över 45 % jämfört med funktionella TL-D-armaturer
- Kompakt design med en höjd på mindre än 40 mm

### Funktioner

- Inbyggd LED-teknik
- Kompakt armaturhus
- Montagesats finns som tillbehör

### Användning

- Allmänbelysning

## specifikationer

Armatur	SM120V
Ljuskälla	LED
Effekt	LED37S-utförande: 40.5 W LED27S-utförande: 24.5 W

Ljusflöde	LED37S-utförande: 3 700 lm LED27S-utförande: 2 700 lm
Korrelerad färgtemperatur	3 000 K 4 000 K
Färgåtergivningsindex	≥ 80

## CoreLine för utanpåliggande montage

<b>Medellivslängd L70B50</b>	50 000 timmar
<b>Medellivslängd L80B50</b>	30 000 timmar
<b>Medellivslängd L90B50</b>	15 000 timmar
<b>Driftdonsbortfall</b>	1.0 % per 5 000 timmar
<b>Genomsnittlig omgivningstemperatur</b>	+25 °C
<b>Temperaturintervall vid drift</b>	+10 till +40 °C
<b>Driftdon</b>	Inbyggt

<b>Nätspänning</b>	220–240 V/50–60 Hz
<b>Dimring</b>	Ja, via DALI
<b>Material</b>	Armatyrhus: stål
<b>Färg</b>	Vitt
<b>Kupa</b>	Polykarbonat
<b>Anslutning</b>	Push-in-anslutning med dragavlastning
<b>Installation</b>	Individuell; klicka fast armaturerna i förmonterade takfästen
<b>Tillbehör</b>	Sats för nedpendlat montage, SM120Z, beställs separat

### Versions



Coreline Surface



Coreline Surface

### Produktinformation



CoreLine\_Surface\_mounted-SM134V\_suspended\_W60L60-DPP.tif



CoreLine\_Surface\_mounted-SM134V\_W60L60-DPP.tif



CoreLine\_Surface\_mounted-SM134V\_suspended\_W20L120-DPP.tif



CoreLine\_Surface\_mounted-SM134V\_W20L120-DPP.tif

# CoreLine för utanpåliggande montage

## Tillbehör



Coreline Surface

Ordercode 910925864854,  
910925864856



Coreline Surface Acc.

Ordercode 34896000

### Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur +10 till +40 °C

### Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan IK02

Kod för kapslingsklass IP20

### Allmän information

CE-märkning CE märkning

Skyddsklass IEC Säkerhetsklass I

Driftdon ingår Ja

ENEC-märkning ENEC märkning

Säkerhetsmärkning, antändlighet F

Glödtrådtest Temperatur  
850 °C, under 30 s

Utbytbar ljuskälla No

Antal driftdonsenheter 1 enhet

Optiktyp WB

Produktfamiljskod SM134V

### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Init. Färgåtergivningsindex ≥80

Tolerans för ljusflöde +/-8%

### Mekanik och armaturhus

Färg Vit

### Användningsförhållanden

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	Ej relevant
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	Ej relevant
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	1%
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	1%
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	1%
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	1%
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	Ej relevant
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Ej relevant
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	-
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	-
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	-
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	Ej relevant
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Ej relevant
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	-
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	Ej relevant
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	Ej relevant
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	1%
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	1%
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	1%
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	1%
99672000	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	1%
99673700	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	1%
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	Ej relevant
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	Ej relevant
34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	1%
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	1%
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	1%
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	1%
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	1%
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	1%
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	1%
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	Ej relevant
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	Ej relevant

## CoreLine för utanpåliggande montage

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	1%
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	Ej relevant
34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	Ej relevant
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Ej relevant
34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Ej relevant
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	-
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	-
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	-
34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	-
34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Ej relevant
34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Ej relevant
34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	-
34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	-
99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	1%
99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	1%
99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	1%
99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	1%
99670600	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	1%
99671300	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	1%

### Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Order Code	Full Product Name	Dimbar
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	No	34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	Ja
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	No	34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	Ja
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	Ja	34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	Ja
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	Ja	34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	Ja
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	Ja	34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	Ja
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	Ja	34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	Ja
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	Ja	34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	Ja
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	Ja	34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	No
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	Ja	34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	No
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	No	34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	Ja
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	No	34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	No
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Ja	34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	No
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Ja	34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	No
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Ja	34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	No
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	No	34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	Ja
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	Ja	34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	Ja
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	No	34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	Ja
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Ja	34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	Ja
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	No	34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	No
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	No	34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	No
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	-	34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	Ja
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	-	34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	Ja
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	-	99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	-
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	-	99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	-
99672000	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	-	99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	-
99673700	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	-	99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	-
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	No	99670600	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	-
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	No	99671300	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	-

## CoreLine för utanpåliggande montage

### Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Inspänning	Order Code	Full Product Name	Inspänning
34851900	SM134V LED375/830 PSU W60L60 NOC	220 till 240 V	34856400	SM134V LED375/840 PSD W20L120 NOC	220 till 240 V
34852600	SM134V LED275/830 PSU W60L60 NOC	220 till 240 V	34859500	SM134V LED375/830 PSD W20L120 NOC	220 till 240 V
34855700	SM134V LED375/840 PSD W60L60 NOC	220 till 240 V	34860100	SM134V LED275/830 PSD W20L120 NOC	220 till 240 V
34857100	SM134V LED375/830 PSD W60L60 NOC	220 till 240 V	34863200	SM134V LED375/840 PSD W20L120 OC	220 till 240 V
34858800	SM134V LED275/830 PSD W60L60 NOC	220 till 240 V	34864900	SM134V LED275/840 PSD W20L120 OC	220 till 240 V
34861800	SM134V LED375/840 PSD W60L60 OC	220 till 240 V	34867000	SM134V LED375/830 PSD W20L120 OC	220 till 240 V
34862500	SM134V LED275/840 PSD W60L60 OC	220 till 240 V	34868700	SM134V LED275/830 PSD W20L120 OC	220 till 240 V
34865600	SM134V LED375/830 PSD W60L60 OC	220 till 240 V	34870000	SM134V LED375/840 PSU W20L120 NOC	220 till 240 V
34866300	SM134V LED275/830 PSD W60L60 OC	220 till 240 V	34876200	SM134V LED275/840 PSU W20L120 NOC	220 till 240 V
34869400	SM134V LED375/840 PSU W60L60 NOC	220 till 240 V	34878600	SM134V LED275/840 PSD W20L120 NOC	220 till 240 V
34871700	SM134V LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 till 240 V	34882300	SM134V LED375/840 PSU W20L120 OC	220 till 240 V
34872400	SM134V LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 till 240 V	34884700	SM134V LED375/830 PSU W20L120 OC	220 till 240 V
34873100	SM134V LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 till 240 V	34885400	SM134V LED275/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 till 240 V
34874800	SM134V LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 till 240 V	34886100	SM134V LED375/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 till 240 V
34875500	SM134V LED275/840 PSU W60L60 NOC	220 till 240 V	34887800	SM134V LED275/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 till 240 V
34877900	SM134V LED275/840 PSD W60L60 NOC	220 till 240 V	34888500	SM134V LED375/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 till 240 V
34879300	SM134V LED275/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 till 240 V	34889200	SM134V LED275/840 PSD W20L120 ELB3 OC	220 till 240 V
34880900	SM134V LED275/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 till 240 V	34890800	SM134V LED375/840 PSD W20L120 ELB3 OC	220 till 240 V
34881600	SM134V LED375/840 PSU W60L60 OC	220 till 240 V	34891500	SM134V LED275/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 till 240 V
34883000	SM134V LED375/830 PSU W60L60 OC	220 till 240 V	34892200	SM134V LED375/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 till 240 V
99665200	SM134V LED375/840 W60L60 IA1 NOC	220-240 V	34893900	SM134V LED275/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 till 240 V
99667600	SM134V LED375/840 W60L60 IA1 OC	220-240 V	34894600	SM134V LED375/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 till 240 V
99668300	SM134V LED375/830 W60L60 IA1 NOC	220-240 V	99662100	SM134V LED375/840 W20L120 IA1 NOC	220-240 V
99669000	SM134V LED375/830 W60L60 IA1 OC	220-240 V	99663800	SM134V LED375/840 W20L120 IA1 OC	220-240 V
99672000	SM134V LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	220-240 V	99664500	SM134V LED375/830 W20L120 IA1 NOC	220-240 V
99673700	SM134V LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	220-240 V	99666900	SM134V LED375/830 W20L120 IA1 OC	220-240 V
34853300	SM134V LED375/830 PSU W20L120 NOC	220 till 240 V	99670600	SM134V LED375/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	220-240 V
34854000	SM134V LED275/830 PSU W20L120 NOC	220 till 240 V	99671300	SM134V LED375/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	220-240 V

### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde
34851900	SM134V LED375/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	109 lm/W	3700 lm	34858800	SM134V LED275/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34852600	SM134V LED275/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	2700 lm	34861800	SM134V LED375/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34855700	SM134V LED375/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm	34862500	SM134V LED275/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34857100	SM134V LED375/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104 lm/W	3700 lm	34865600	SM134V LED375/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	3700 lm

## CoreLine för utanpåliggande montage

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	95 lm/W	3700 lm
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	107 lm/W	3700 lm
99665200	SM134V LED37S/840	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde
	W60L60 IA1 NOC				
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99672000	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
99673700	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm

## CoreLine för utanpåliggande montage

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	107 lm/W	3700 lm
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	84 lm/W	2700 lm
34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	97 lm/W	3700 lm
34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	79 lm/W	2700 lm
34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	3700 lm
99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm

## CoreLine för utanpåliggande montage

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED- ljusutbyte	Initialt ljusflöde
99670600	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt LED- ljusutbyte	Initialt ljusflöde
99671300	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm

### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initial ineffekt
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	34 W
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	28.5 W
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	30.5 W
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	31.5 W
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	22 W
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	31.5 W
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	23 W
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34 W
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	38 W
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	39 W
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35 W
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	25.5 W
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27 W
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	26.5 W
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	30.5 W
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	34.5 W
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99672000	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	39.3 W
99673700	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	39.3 W
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	34 W
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	28.5 W

Order Code	Full Product Name	Initial ineffekt
34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	35.5 W
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	35.5 W
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	30.5 W
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	31.5 W
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	22 W
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	31.5 W
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	23 W
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	34 W
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	27 W
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	26.5 W
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	30.5 W
34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	34.5 W
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	30.5 W
34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	38 W
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	30.5 W
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	35.5 W
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	25.5 W
34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	35 W
34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	32 W
34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	38 W
34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	34 W
34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	39 W
99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	35.4 W
99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	35.4 W
99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	35.4 W
99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	35.4 W
99670600	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	39.3 W
99671300	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	39.3 W

