



ComfortVision – asymmetrische downlighting

ComfortVision SNF111

ComfortVision is een zeer efficiënte, asymmetrische schijnwerper met een gelijkmatige en nauwkeurige bundelverdeling met geringe verblinding. De schijnwerper kan worden uitgerust met metaalhalogeenlampen voor een uitstekende kleurweergave of met hogedruk-natriumlampen voor een gering energieverbruik. De leverbare uitvoeringen met middelgrote of smalle bundels werken met één lamp van 1000 W of met twee lampen van 400 of 600 W. De uitvoering met twee lampen biedt flexibele schakelmogelijkheden die kunnen worden aangepast aan de wensen van de gebruiker terwijl tegelijkertijd op energie kan worden bespaard. De stevige weersbestendige constructie is zo ontworpen dat richten, schoonmaken en onderhoud eenvoudig en snel kunnen plaatsvinden. Voor optimale downlighting moet de armatuur horizontaal worden gemonteerd op een hoogte van 15-25 meter. Het instelbereik bedraagt $\pm 12^\circ$ vanuit de horizontale positie. Dankzij een universele montagebeugel is montage op topframes, plafonds en wanden mogelijk.

Voordelen

- Uiterst efficiënt
- Makkelijk te installeren en uit te richten
- Snel en eenvoudig onderhoud

Kenmerken

- Robuuste, weerbestendige constructie
- Eén 1000 W- of twee schakelbare 400 of 600 W-lampen
- Middelbrede of smalle bundel
- Instelbereik van $\pm 12^\circ$ vanuit de horizontale positie
- Universele montagebeugel

ComfortVision SNF111

Toepassing

- Industrierreinen
- Rotondes
- Parkeerplaatsen
- Sportverlichting

Specificaties

Type	SNF111
Lichtbron	HID: - 1 x SON-T/ E40 / 1000 W - 2 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 400, 600 W - 1 x HPI-T / E40 / 1000 W - 2 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 400 W
Lamp meegeleverd	Ja (K) Nee
Optiek	Smalle bundel (NB) Middelbrede bundel (MB)
Ontsteker	Serie (SI), integraal Semi-parallel (SP), extern op een afzonderlijke VSA-unit (ZVF320) Parallel (PA), extern op een afzonderlijke VSA-unit (ZVF320)
Opties	Externe aansluitdoos met leiding voor serie-ontsteker
Materiaal en afwerking	Behuizing: niet-corroderend, hogedruk-gietaluminium Glas: thermisch gehard, 6 mm dik Montagebeugel: thermisch gegalvaniseerd staal Klemmen en scharnieren: roestvast staal Pakking: siliconenrubber, warmtebestendig Reflector: hoogwaardig geanodiseerd aluminium; gehamerd voor middelbrede bundel, halfmat voor smalle bundel

Kleur	Afwerking van vensterframe in gelakt zwart met blauwe kunststof montagedoppen
Installatie	Op paaltopframe, plafond- en wandmontage Frontglas in scharnierend venster, twee PG16 kabelwartels, intern aansluitblok Omgevingstemperatuur buiten: 35°C Windbelastingsfactor (Cx): 1.00 Projectiegebied in horizontale positie: 0,19 m Max. instelling vanuit horizontaal: 12°
Onderhoud	Toegang tot lamp door openen van het scharnierende frontglas voor lampvervanging in positie Geen interne reiniging vereist
Opmerkingen	Uitgerust met aluminium aansluitdoos met ontsteking, geïnstalleerd op een afzonderlijke VSA-unit (ZVF320) Tweede voedingskabelwartel, met interne stop verwijderbaar voor uitvoeringen met twee lampen Voorbedrade VSA-units voor 220 - 240 V / 50 Hz (ZVF320) zijn verkrijgbaar, moeten afzonderlijk worden besteld
Belangrijkste toepassingen	industriegebieden, rotondes, parkeerterreinen, sportaccommodaties


Versions

ComfortVision SNF111
terreinverlichtingsarmatuur



ComfortVision SNF111


Maatschets



ComfortVision SNF111

Productgegevens

Tweede kabelwartel



Snelverbindingsklemmen voor eenvoudige toegang

Algemene informatie	
CE-markering	CE-markering
ENEC-markering	Nee
VSA	CONV

Algemene informatie

order	Code	Aantal			
code	lampenfamilie	Lampvermogen	lichtbronnen	Optiektype	Productfamiliecode
54752700	HPI-TP	1000	1	Smalle bundel	SNF111
54753400	HPI-TP	1000	1	Middelbrede bundel	SNF111
41635700	SON-T	1000	1	Smalle bundel	SNF111
41636400	SON-T	1000	1	Middelbrede bundel	SNF111

order	Code	Aantal			
code	lampenfamilie	Lampvermogen	lichtbronnen	Optiektype	Productfamiliecode
41639500	SON-T	400	2	Smalle bundel	SNF111
41640100	SON-T	400	2	Middelbrede bundel	SNF111
42132000	SON-T	600	2	Middelbrede bundel	SNF111
42133700	SON-T	600	2	Smalle bundel	SNF111

