



ComfortVision SNF111

ComfortVision SNF111

ComfortVision er en lyskastertype som gir effektiv, asymmetrisk flombelysning. Lyskasteren gir meget liten blanding. Robust allværskonstruksjon som er designet for enkel innstilling av lysstrålen, lett renhold og hurtig vedlikehold.

Fordeler

- Høyeffektivt asymmetrisk flombelysning for jevn og nøyaktig fordeling av en lyskugle uten blanding
- Maksimal fleksibilitet med et utvalg av versjoner med medium og smal stråle samt en enkel 1000 W-lyskilde eller to byttbare 400 eller 600 W-lyskilder
- Robust allværskonstruksjon som er utformet for enkel sikting, praktisk rengjøring og rask service

Funksjoner

- Tøff allværskonstruksjon
- Enkel 1000 W- eller to byttbare 400- eller 600-W-lamper
- Medium eller smal stråle
- Kan justeres $\pm 12^\circ$ fra horisontalposisjon
- Universell monteringsbrakett

Søknad

- Industriområder
- Rundkjøringer
- Parkeringsplasser
- Sportsbelysning

spesifikasjoner

Type	SNF111	Lyskilde	HID:
			- 1 x SON-T / E40 / 1000 W
			- 2 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 400, 600 W

ComfortVision SNF111

	- 1 x HPI-T / E40 / 1000 W
	- 2 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 400 W
Lyskilde inkludert	Yes (K)
	Nei
Optikk	Smal stråle (NB)
	Medium lyskjegle (MB)
Tenner	Serie (SI), integrert
	Semiparallell (SP), eksternt på et separat forkoblingsbrett (ZVF320)
	Parallell (PA), eksternt på et separat forkoblingsbrett (ZVF320)
Valgmuligheter	Ekstern koblingsboks med slange for serietenner
Materialer og overflatebehandling	Hus: ikke-korroderende aluminium, formstøpt under høyt trykk
	Glass: varmeherdet, 6 mm tykt
	Monteringsbrakett: Varmdypet stål
	Klemmer og hengsler: rustfritt stål
	Pakning: silikongummi, varmebestandig
	Reflektor: Høykvalitets anodisert aluminium – hamret for medium stråle, halvmatt for smal stråle

Versions



Produkt detaljer




Detaljbilde fra ComfortVision viser hurtigklemmer til glasset og kabelinnføringer.

Generell informasjon	
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	-
Forkobling	Tradisjonell
Produktseriekode	SNF111

Generell informasjon

Farge	Vindusrammen er svartlakkert med monteringsfester i blå plast
Montering	Montering på øverste mastramme, vegg og i tak
	Frontglass i hengslet vindu, to PG16-kabelnipler, terminalblokk inni
	Omgivelsestemperatur utendørs: 35 °C
	Motstandsfaktor (Cx): 1.00
	Projisert område i horisontal posisjon: 0,19 m
	Maks. justering fra horisontalen: 12°
Vedlikehold	Tilgang til lyskilde ved å åpne det hengslede frontglasset for utskiftning av lyskilde på stedet
	Behøver ikke å rengjøres på innsiden
Merknader	Utstyrt med koblingsboks i aluminium med tenner, installert på et separat forkoblingsbrett (ZVF320)
	Ytterligere strømkabelnippe og med avtakbar intern stopper for versjoner med to lyskilder
	Forhåndskablede 220–240 V/50 Hz forkoblingsbrett (ZVF320) er tilgjengelige, bestilles separat
Hovedbruksområder	Industriområder, rundkjøringer, parkeringsplasser, sportsområder



Detaljbilde fra ComfortVision viser hurtigklemmer til glasset og kabelinnføringer.

ComfortVision SNF111

Order Code	Full Product Name	lyskildeseriekode	lyskildestrøm	Antall		Optikktype
				lyskilder		
54752700	SNF111 1xHPI-TP1000W K NB	HPI-TP	1000 W	1		smalstrålende
54753400	SNF111 1xHPI-TP1000W K MB	HPI-TP	1000 W	1		medium strålende
54756500	SNF111 2xHPI-TP400W K NB	HPI-TP	400 W	2		smalstrålende
54757200	SNF111 2xHPI-TP400W K MB	HPI-TP	400 W	2		medium strålende

Order Code	Full Product Name	lyskildeseriekode	lyskildestrøm	Antall		Optikktype
				lyskilder		
41637100	SNF111 1xSON-T1000W K NB SI	SON-T	1000 W	1		smalstrålende
41638800	SNF111 1xSON-T1000W K MB SI	SON-T	1000 W	1		medium strålende
41641800	SNF111 2xSON-T400W K NB SI	SON-T	400 W	2		smalstrålende
41642500	SNF111 2xSON-T400W K MB SI	SON-T	400 W	2		medium strålende

