



LumiStone – inspiroivaa muotoa ja suorituskykyä

LumiStone SP520P/SP522P/SP524P/SP526P

Käyttämällä tyylikkäitä, suorituskykyisiä valaisimia voidaan toimistoihin, myymälöihin, hotelleihin ja ravintoloihin luoda miellyttävä, kutsuva ilmapiiri. LumiStone on ledivalaisin, jossa on kaksi pienempää soikiota perinteisen yhdestä osasta koostuvan muotoilun sijaan. Soikiot ovat pehmeälinjaisia ja muistuttavat luonnonkiviä. Suoran ja epäsuoran valon luomien joustavien valotehosteiden ansiosta LumiStone sopii erinomaisesti inspiroivien yksityiskohtien luomiseen. Viimeisintä leditekniikkaa sisältävä LumiStone on myös energiatehokas ja tarjoaa välittömät säästöt käyttökustannuksiin. Innovatiivisten asennusvaihtoehtojen ansiosta LumiStone on helppo asentaa minne tahansa.

Hyödyt

- Luo todella inspiroivan ympäristön tyylikkään muotoilun ja epäsuoran valaistuksen ansiosta
- Yli 50 prosentin energiansäästö verrattuna toiminnalliseen valaisimeen ja vielä enemmän verrattuna korostusvalaistusratkaisuihin
- Monia versiota innovatiivisten asennusvaihtoehtojen avulla

Ominaisuudet

- Valittavissa suora tai epäsuora valaistus
- Toimistovaatimukset täyttävä
- Saatavissa versioita asennettaviksi betoni- ja uppokattoihin

Käyttökohteet

- Toimistot – yleis- ja tehtävävalaistus
- Myymälät
- Hotellit ja ravintolat

LumiStone SP520P/SP522P/SP524P/SP526P

Spesifikaatiot

Tyyppi	SP520P (kaksi moduulia, kiinnikkeet näkyvään T-profilikattoon, suora valaistus)
	SP522P (kaksi moduulia, kiinnikkeet näkyvään T-profilikattoon, suora ja epäsuora valaistus)
	SP524P (kaksi moduulia, koristeellinen kattoprofiili, suora valaistus)
	SP526P (kaksi moduulia, koristeellinen kattoprofiili, suora ja epäsuora valaistus)
Valonlähde	Philips LED moduuli PP
Teho (+/-10 %)	SP520P ja SP524P: 29 W, 31 W
	SP522P ja SP526P: 38 W, 40 W
Valovirta	SP520P ja SP524P: Yhteensä 3 000 lm, kumpikin soikio 1 500 lm
	SP522P ja SP526P: Yhteensä 4 000 lm, kumpikin soikio 2 000 lm
Väriämpötila	3 000 tai 4 000 K
Värintoistoindeksi	≥ 80 Ra
Keskimääräinen käyttöikä – L80B50	50 000 tuntia
Keskimääräinen käyttöikä – L90B50	25.000 tuntia

Ohjaimen vikamäärä	1 % / 5000 h
Keskimääräinen käyttölämpötila	+25 °C
Käyttölämpötila	+10 – +40 °C
Virtalähde	SP520P ja SP522P: erillinen
	SP524P ja SP526P: sisäänrakennettu
Verkköjännite	220–240 V / 50–60 Hz
Himmennys	Himmennettävä, DALI
Ohjaa järjestelmän syöttöjännitettä	DALI
Materiaali	Runko ja optiikka: polykarbonaatti
Väri	Valkoinen (WH) ja vaaleanharmaa (GR)
Optiikka	Polykarbonaattinen ledikuppi
Liitäntä	Työntöliitin ja vedonpoistaja
Asennus	SP520P ja SP522P: asennus kiinnikkeillä näkyvään T-profilikattoon kahdella kolmikulmaisella teräsvaijeriripustuksella (SMTT), molemmissa metallinen 150 cm:n sähköjohto, virtalähde erillisessä virtalähdekotelossa
	SP524P ja SP526P: koristeellinen kattoprofiili ja integroitu virtalähde, ruuvikiinnitys kattoon
	Läpijohto ei mahdollista

