



# Produktbeskrivelse

## Green Starters

Utvalg av glødebrytere for tenning av lysrør med elektromagnetisk utstyr. 2-pins tenner i en plastbeholder (av flammesikkert polykarbonat) og radiostøydempende kondensator

### Fordeler

- Førsteklasses kvalitet sikrer problemfri drift; ekstremt lave tidlige utskiftninger reduserer vedlikeholdskostnadene; Verdens eneste startere som er radioaktive og blyfrie, og unngår farlige stoffer i produksjon og resirkulering. Philips 'Green Flagship Award'; Sikker drift ved slutten av livet forhindrer sikkerhetsproblemer; ; Enkel å installere og erstatte med en skrutrekker eller med forbedret grep som reduserer installasjonstid og kostnader; Flammehemmende komponenter for ekstra sikkerhet; Enkelt å skille fra falske startere ved spesifikk form med innsnevret topp, preget områdeinformasjon og innrykkede pinner (patentbeskyttet design) ;UV-bestendig beholder beskytter mot utrygge forhold

### Funksjoner

- S10 tennere egnet for å tenne:
- høyspenning TL lysrør i singel system i wattstyrker fra 4 - 65 W
- S2 tennere egnet for å tenne:
- høyspenning TL lysrør i singel system i wattstyrker 4-6-8-15-22 W
- høyspenning TL lysrør i seriell system med wattstyrker fra 4 - 22 W
- høyspenning TL lysrør i singel system med wattstyrker fra 4 - 22 W
- Philips tennere er de eneste tennere i verden som ikke inneholder radioaktivitet og bly
- Vel kontrollert for-varming av lysrørets elektroder og egnet spenningspulse sparer forbruk av emitterbelegg
- Produsert med høy presisjon i topp kvalitet med jevn prestasjon (<100 andel feil per million enheter)
- Forseglet enhet med flamme-tålerang ytterhylse
- Smalere topp og spesielle innskjøringer gjør installasjon enkelt

## Søknad

- Konvensjonelle elektromagnetiske lysrørsystem som bruker TL-D (T8), TL (T12) lysrør og PL-L kompaktlysrør
- S2 tennere egnet for:
  - 110/130 V~, 4-22 W singel bruksområder
  - 220/240 V~, 4-22 W seriell bruksområder
  - 220/240 V~, 4-6-8-15-18-22 W singel bruksområder
  - 220/240 V~, 18 W singel bruksområder (S2 anbefalt for optimal prestasjon)
- S10 tennere egnet for:
  - 220/240 V~, 4-65 W singel bruksområder
  - 220/240 V~, 13 W singel-bruksområder (S10 obligatorisk)
- Det anbefales å skifte tenner når du skifter lysrør

## Versions




LPPR STARTER 0001



LPPR STARTER PHL 0004

## Målskisse



| Product                          | C (max) | E (max) |
|----------------------------------|---------|---------|
| S10 4-65W SIN 220-240V WH 2PF/10 | 40,3 mm | 21,5 mm |
| S2 4-22W SER 220-240V WH 2PF/10  | 40,3 mm | 21,5 mm |

### Drift og elektronikk

Spenning (nom.) 220-240 V

### Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge Hvit

## Drift og elektronikk

| Order Code   | Full Product Name                | Effektforbruk |
|--------------|----------------------------------|---------------|
| 928392220285 | S10 4-65W SIN 220-240V WH 2PF/10 | 4 W           |

## Green Starters

| Order Code   | Full Product Name               | Effektforbruk |
|--------------|---------------------------------|---------------|
| 928390720285 | S2 4-22W SER 220-240V WH 2PF/10 | 22 W          |

