



Popis výrobku

Polar Starter

Prémiový bimetalový startér pro zapalování lineárních zářivek v arktických podmínkách

Výhody

- Jediný bimetalový startér, který lze použít v extrémně chladných podmínkách
- Ekologický díky nulovému obsahu radioaktivních látek a olova (vyhovuje evropské legislativě)
- Ohni odolné součásti a UV záření odolné pouzdro pro zvýšenou bezpečnost a bezpečné zapálení
- Přepracovaná horní část pouzdra pro snadné rozpoznání, montáž a výměnu

Vlastnosti

- Zářivkový startér pro aplikace s nízkými teplotami (-40 až $+75^{\circ}\text{C}$)
- Neobsahuje radioaktivní materiál (patentovaná technologie) a olovo (vyhovuje směrnici RoHS)
- Dvoukolíkový startér v plastovém (ohni odolný polykarbonát) pouzdře s kondenzátorem potlačujícím rádiové rušení
- Prémiová spolehlivost s méně než 100 předčasných poruch na milion výrobků (<100 ppm) a >6000 bezpečnými přepnutími garantovanými při -40°C (vyhovuje normě IEC)
- Zúžená horní část se zářezem pro snadnou montáž
- Značky CE a ENEC05

Aplikace


- Fluorescentní systémy s konvenčním elektromagnetickým předřadníkem využívající zářivky TLD (T8) a TL (T12), které fungují v extrémně chladných podmínkách
- Startér P10 vhodný pro jednotlivé aplikace 220/240 V~, 18–65 W
- Výměna startérů doporučena při výměně zářivek

Polar Starter

Versions



Rozměrové výkresy



Product	C (max)	E (max)
P10 18-65W SIN 220-240V BL/4X25CT	40.3 mm	21.5 mm

