



Productomschrijving

Solution Starters

Glimschakelstarter van eerste klas kwaliteit voor het ontsteken van fluorescentielampen met elektromagnetische VSA's onder extreem koude omstandigheden

Voordelen

- De enige glimschakelstarter die gebruikt kan worden onder extreem koude omstandigheden
- Draagt bij aan een groen milieu doordat hij geen radioactieve stoffen en lood bevat (voldoet aan Europese wetgeving)
- Vlamvertragende componenten en UV-bestendige huls voor extra veiligheid en zekere ontsteking
- Opnieuw ontworpen huls voor gemakkelijke herkenning, installatie en vervanging

Kenmerken

- Fluorescentiestarter voor toepassingen met lage temperaturen (-40 tot +75 °C)
- Vrij van radioactief materiaal (gepatenteerde technologie) en lood (voldoet aan RoHS-eisen)
- 2-pins ontsteker in kunststof (vlamvertragend polycarbonaat) huls, met radio-ontstoringcondensator
- Eersteklas betrouwbaarheid met minder dan 100 vroegtijdige uitvallers per miljoen producten (<100 ppm) en gegarandeerd meer dan 6000 maal schakelen bij -40 °C (voldoet aan IEC-eisen)
- Toelopende top met inkeping voor gemakkelijke installatie
- CE- en ENEC05-goedkeuring

Toepassing

- TL-D- (T8) en TL- (T12)-fluorescentielampsystemen met conventioneel elektromagnetisch VSA en werkend onder extreem koude omstandigheden
- P10-starter geschikt voor 220/240 VAC, 18-65 W individuele toepassingen
- Vervangen van de starter wordt aanbevolen bij vervangen van fluorescentielampen


Solution Starters

Versions



P10, 18-65W

Maatschets



Product	C (max)	E (max)
P10 18-65W SIN 220-240V BL/4X25CT	40.3 mm	21.5 mm

