



Der richtige Starter für Ihre Bräunungslampen

Starters für Bräunungslampen

Unsere Qualitäts-Starters wurden speziell für Bräunungslampen mit elektromagnetischem Vorschaltgerät entwickelt.

Vorteile

- Bis zu 25% längere Lebensdauer der Lampe im Vergleich zu nicht IEC-konformen Startern
- Schwer entflammable Bauteile für hohe Sicherheit
- UV-beständig

Merkmale

- Ermöglicht zuverlässigen Zündvorgang
- Flammenhemmendes Gehäuse
- Optimiertes Kopfstück mit Nut für vereinfachten Einbau und Wechsel

Anwendung


- Für Bräunungslampen in Leuchten mit elektromagnetischem Vorschaltgerät

Starters für Bräunungslampen

Versions



Abmessungsskizzen



Product	C (max)	E (max)
BodyTone St 25-100W 220-240V 20X25	40,3 mm	21,5 mm

Produktdetails



Starters für Bräunungslampen

