



Starters pour bronzage Philips : une gamme complète de starters faciles à installer et respectueux de l'environnement pour les lampes de bronzage fonctionnant sur un ballast électromagnétique conventionnel

Starters for tanning lamps

Starters for tanning lamps

Gamme de starters de qualité supérieure pour l'allumage des lampes fluorescentes fonctionnant avec des ballasts électromagnétiques

Avantages

- Facile à installer (cliquer et commuter)
- Allumage en toute sécurité
- Respect de l'environnement

Fonctions

- Forme plus étroite du starter et deux encoches supplémentaires (innovation brevetée)
- Composants ignifuges et conteneur résistant aux UV
- Sans plomb ni substances radioactives

Application

- Allumage des lampes fluorescentes (toutes les marques) fonctionnant sur un ballast électromagnétique conventionnel.
- Starter Bodytone 25-100 W - 220-240 V~, 25-100 W, application unique
- Starter Bodytone 120-180 W - 220-240 V~, 120-180 W, application unique
- Starter Bodytone S12 115-140 W - 220-240 V~, 115-140 W, application unique
- Starter S16 220-240~, 70, 75, 85, 100, 125 W, application unique

Mises en garde et sécurité

- Composants ignifuges
- Conteneur résistant aux UV


Versions



LPPR STARTER PHL 0004

Starters for tanning lamps

Schéma dimensionnel



Product	C (max)	E (max)
BodyTone St 25-100W 220-240V 20X25	40.3 mm	21.5 mm

Détails sur le produit



BodyTone 25-100 W, BK

