



# TBH375

## Sportstättenleuchte – schnell installiert und extrem sicher

### TBH375 Sportstättenleuchte

Ballwurfsichere Sportstättenleuchte für Deckenanbau-, Deckeneinbau- und Kettenmontage. Für TL-D und TL5 Leuchtstofflampen. Gehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech. Für Einzel- oder Lichtbandanordnung verwendbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Weißes Lamellenraster mit Aluminium-Kopfspiegel und eingebrachten Stahlstreben für Ballwurfsicherheit, symmetrisch strahlend. Die Leuchte muss zur Montage nicht geöffnet werden, dadurch ist eine sehr schnelle Installation möglich. Lieferung inklusive Leuchtmittel.

#### Vorteile

- Geeignet für die Anbau-, Einbau- und Kettenmontage
- Stoßfest und ballwurfsicher
- Optisches System mit Querlamellen, die den direkten Blick in die Lampen verhindern und dadurch die Blendung begrenzen

#### Merkmale

- Für Einzel- und Lichtbandanordnung verwendbar
- TL-D und TL5 Leuchtstofflampen
- Robustes Gehäuse
- Symmetrisch strahlend
- Sehr schnelle Installation (keine Öffnung der Leuchte bei Montage erforderlich)

#### Anwendung


- Mehrzweck-Sporthallen
- Tennishallen

# TBH375 Sportstättenleuchte

## Versions



## Abmessungsskizzen



### Product

TBH375 3xTL5-49W/830 HFR PI
TBH375 4xTL5-80W/830 HFR PI
TBH375 4xTL5-49W/830 HFR PI
TBH375 2xTL5-80W/830 HFR PI
TBH375 2xTL5-49W/830 HFR PI
TBH375 3xTL5-80W/830 HFR PI
TBH375 6xTL5-80W/830 HFP PI
TBH375 3xTL5-80W/830 HFP PI
TBH375 3xTL5-49W/830 HFP PI
TBH375 3xTL-D58W/830 HFP PI
TBH375 4xTL5-80W/830 HFP PI
TBH375 4xTL5-49W/830 HFP PI
TBH375 2xTL5-80W/830 HFP PI
TBH375 2xTL5-49W/830 HFP PI
TBH375 2xTL-D58W/830 HFP PI
TBH375 3xTL-D58W HFR PI
TBH375 2xTL-D58W HFR PI
TBH375 3xTL-D58W HFP
TBH375 2xTL-D58W HFP

### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung	220 bis 240 V
------------------	---------------

### Allgemeine Eigenschaften

Schlagfestigkeit gegen Bälle	Ballwurfsicherheits-Zeichen
CE-Zeichen	ja
IEC-Schutzart	Schutzklasse I
Kompensation	Nein
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen
Produktfamiliencode	TBH375

### Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Betriebsgerät	Lampenfamiliencode	Lampenleistung	Anzahl Lichtquellen
05093500	TBH375 2xTL-D58W HFP	HF-Performer	TL-D	58 W	2
05096600	TBH375 3xTL-D58W HFP	HF-Performer	TL-D	58 W	3
63563700	TBH375 2xTL-D58W HFR PI	HF-Regulator	TL-D	58 W	2
75804600	TBH375 2xTL-D58W/830 HFP PI	HF-Performer	TL-D	58 W	2
75807700	TBH375 2xTL5-49W/830 HFP PI	HF-Performer	TL5	49 W	2
75808400	TBH375 2xTL5-80W/830 HFP PI	HF-Performer	TL5	80 W	2
75810700	TBH375 4xTL5-49W/830 HFP PI	HF-Performer	TL5	49 W	4
75806000	TBH375 3xTL-D58W/830 HFP PI	HF-Performer	TL-D	58 W	3
75813800	TBH375 3xTL5-49W/830 HFP PI	HF-Performer	TL5	49 W	3
75814500	TBH375 3xTL5-80W/830 HFP PI	HF-Performer	TL5	80 W	3

