

TBH375

TBH375

Luminaire résistant à l'impact des ballons/balles convenant aux lampes fluorescentes TL-D et spécifiquement conçus pour les salles omnisports et les salles de tennis. Des ventelles empêchent les joueurs de regarder directement dans les lampes. Le corps robuste protège les lampes de l'impact des ballons/balles. Pour montage en plafonnier ou encastré. Optiques fournies avec le luminaire.

Avantages

- Impact-resistant luminaire specifically designed for multi-purpose sports halls - can be surface-mounted or recessed
- Lamps are protected against ball impact by the strong housing
- Optical system with cross-lamellae reduces glare by preventing users from looking directly into the lamps

Fonctions

- Boîtier résistant aux impacts
- Lampes fluorescentes TL-D
- Système optique avec lamelles transversales

Application


- Salles de sport polyvalentes
- Courts de tennis

TBH375

Versions



Schéma dimensionnel



Product

TBH375 3xTL-D58W/830 HFP PI
TBH375 4xTL5-80W/830 HFP PI
TBH375 4xTL5-49W/830 HFP PI
TBH375 2xTL-D58W/830 HFP PI
TBH375 3xTL-D58W HFR PI
TBH375 2xTL-D58W HFR PI
TBH375 3xTL-D58W HFP
TBH375 2xTL-D58W HFP

Normes et recommandations

Code d'indice de protection IP20

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 220 à 240 V

Caractéristiques générales

Marquage de résistance à l'impact des ballons Ball Impact
Resistance mark

Marquage CE Marquage CE

Classe de protection CEI Classe de sécurité I

Circuit de compensation Non

Marquage ENEC Marquage ENEC

Code de la famille de produits TBH375

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Appareillage	Code famille de lampe	Puissance de la lampe	Nombre de sources lumineuses
05093500	TBH375 2xTL-D58W HFP	HF Performer	TL-D	58 W	2
05096600	TBH375 3xTL-D58W HFP	HF Performer	TL-D	58 W	3
63563700	TBH375 2xTL-D58W HFR PI	Régulateur HF	TL-D	58 W	2
75804600	TBH375 2xTL-D58W/830 HFP PI	HF Performer	TL-D	58 W	2
75810700	TBH375 4xTL5-49W/830 HFP PI	HF Performer	TL5	49 W	4
75806000	TBH375 3xTL-D58W/830 HFP PI	HF Performer	TL-D	58 W	3

