



TBH375

TBH375

Oprawa TBH375, do zastosowania ze świetlówką TL-D, została zaprojektowana specjalnie dla hal sportowych i kortów tenisowych. Jej wytrzymała obudowa wraz ze zintegrowaną siatką zabezpieczającą chroni lampę przed uderzeniami piłek. System optyczny posiada lamele, które redukują oślnienie. Optyka dostarczona razem z oprawą. Oprawy te mogą być wbudowane lub montowane na powierzchni.

Korzyści

- Odporna na uszkodzenia mechaniczne oprawa, zaprojektowana dla różnych hal sportowych, centrów tenisowych i podobnych obiektów, do wbudowania lub montażu na powierzchni
- Oprawy chronione przed uderzeniami piłek dzięki wytrzymałej obudowie
- Optyka ze skrzyżnymi lamelami zapobiega bezpośredniemu oślepieniu z lampy, redukując oślnienie

Cechy

- Korpus odporny na uderzenia
- Świetlówki TL-D
- Optyka z lamelkami poprzecznymi


Wniosek

- Wielofunkcyjne hale sportowe
- Hale tenisowe

Versions



Rysunki techniczne



Product
TBH375 3xTL5-49W/830 HFR PI
TBH375 4xTL5-80W/830 HFR PI
TBH375 4xTL5-49W/830 HFR PI
TBH375 2xTL5-80W/830 HFR PI
TBH375 2xTL5-49W/830 HFR PI
TBH375 3xTL5-80W/830 HFR PI
TBH375 3xTL5-49W/830 HFP PI
TBH375 3xTL-D58W/830 HFP PI
TBH375 4xTL5-80W/830 HFP PI
TBH375 4xTL5-49W/830 HFP PI
TBH375 2xTL5-80W/830 HFP PI
TBH375 2xTL5-49W/830 HFP PI
TBH375 2xTL-D58W/830 HFP PI
TBH375 3xTL-D58W HFR PI
TBH375 2xTL-D58W HFR PI
TBH375 3xTL-D58W HFP
TBH375 2xTL-D58W HFP

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP	IP20
--------------------------	------

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
--------------------	-----------

Informacje podstawowe

Oznaczenie odporności na uderzenie piłką	BIR
Znak CE	CE
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Układ kompensacyjny	brak
Oznaczenie ENEC	ENEC
Osprzęt	HFP
Rodzina produktów	TBH375

Informacje podstawowe

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny źródła światła		Liczba źródeł światła
		światła	Moc źródła światła	
05093500	TBH375 2xTL-D58W HFP	TL-D	58 W	2
05096600	TBH375 3xTL-D58W HFP	TL-D	58 W	3
75804600	TBH375 2xTL-D58W/830 HFP PI	TL-D	58 W	2
75807700	TBH375 2xTL5-49W/830 HFP PI	TL5	49 W	2
75808400	TBH375 2xTL5-80W/830 HFP PI	TL5	80 W	2
75810700	TBH375 4xTL5-49W/830 HFP PI	TL5	49 W	4
75806000	TBH375 3xTL-D58W/830 HFP PI	TL-D	58 W	3
75813800	TBH375 3xTL5-49W/830 HFP PI	TL5	49 W	3
75814500	TBH375 3xTL5-80W/830 HFP PI	TL5	80 W	3

