



TBH375

TBH375

Защищенный от ударов мячом светильник для люминесцентных ламп TL-D, специально сконструирован для универсальных спортзалов и теннисных залов. Решетки не позволяют игрокам смотреть прямо на лампы. Усиленная конструкция корпуса защищает лампы от удара мячом. Для монтажа на поверхность или в ниши. Вместе со светильником поставляются оптические системы.

Преимущества

- Устойчивый к ударам светильник специально сконструирован для универсальных спортзалов — могут монтироваться на поверхность или в ниши
- Лампы защищены от попадания мяча усиленным корпусом
- Оптическая система с крестообразными решетками уменьшает бликование, ограничивая прямую видимость ламп для пользователя

Характеристики

- Ударопрочный корпус
- Люминесцентные лампы TL-D
- Оптическая система с перекрестными пластинами

Применение


- Многоцелевые спортзалы
- Теннисные залы

TBH375

Versions



Чертеж размеров



Product

TBH375 4xTL5-49W/830 HFR PI
 TBH375 3xTL5-49W/830 HFR PI
 TBH375 3xTL5-80W/830 HFR PI
 TBH375 2xTL5-49W/830 HFR PI
 TBH375 4xTL5-80W/830 HFR PI
 TBH375 4xTL5-80W/830 HFR PI
 TBH375 2xTL-D58W HFR PI
 TBH375 3xTL5-49W/830 HFP PI
 TBH375 3xTL-D58W/830 HFP PI
 TBH375 2xTL5-80W/830 HFR PI
 TBH375 2xTL-D58W/830 HFP PI
 TBH375 3xTL-D58W HFR PI
 TBH375 3xTL5-80W/830 HFP PI
 TBH375 2xTL5-80W/830 HFP PI
 TBH375 4xTL5-49W/830 HFP PI
 TBH375 2xTL5-49W/830 HFP PI

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения IP20

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение 220 to 240 V

Общая информация

Отметка о прохождении теста на стойкость к ударным нагрузкам Ball Impact Resistance mark

Маркировка CE CE mark

Класс защиты по МЭК Класс безопасности I

Цепь компенсации -

Метка ENEC ENEC mark

Код семейства продуктов TBH375

Общая информация

Order Code	Full Product Name	ПРА	Код лампового семейства		Мощность лампы	Количество источников света
			с семейства	Мощность лампы		
63563700	TBH375 2xTL-D58W HFR PI	HF Regulator	TL-D		58 W	2
63564400	TBH375 3xTL-D58W HFR PI	HF Regulator	TL-D		58 W	3
75804600	TBH375 2xTL-D58W/830 HFP PI	HFP	TL-D		58 W	2
75807700	TBH375 2xTL5-49W/830 HFP PI	HFP	TL5		49 W	2
75808400	TBH375 2xTL5-80W/830 HFP PI	HFP	TL5		80 W	2
75810700	TBH375 4xTL5-49W/830 HFP PI	HFP	TL5		49 W	4
75812100	TBH375 4xTL5-80W/830 HFP PI	HFP	TL5		80 W	4

Order Code	Full Product Name	ПРА	Код лампового		Количество источников света
			семейства	Мощность лампы	
75806000 PI	TBH375 3xTL-D58W/830 HFP	HFP	TL-D	58 W	3
75813800 PI	TBH375 3xTL5-49W/830 HFP	HFP	TL5	49 W	3
75814500 PI	TBH375 3xTL5-80W/830 HFP	HFP	TL5	80 W	3
74514500 PI	TBH375 3xTL5-80W/830 HFR	HF Regulator	TL5	80 W	3
79187600 PI	TBH375 2xTL5-49W/830 HFR	HF Regulator	TL5	49 W	2
79188300 PI	TBH375 2xTL5-80W/830 HFR	HF Regulator	TL5	80 W	2
79189000 PI	TBH375 4xTL5-49W/830 HFR	HF Regulator	TL5	49 W	4
79190600 PI	TBH375 4xTL5-80W/830 HFR	HF Regulator	TL5	80 W	4
79192000 PI	TBH375 3xTL5-49W/830 HFR	HF Regulator	TL5	49 W	3

