



TBH375

Sportarmaturer för inomhusbruk

Armatyr för TL-D-lysrör som klarar stötar från bollar, särskilt konstruerad för sporthallar och tennishallar. Lameller hindrar spelarna från att se direkt in i ljuskällorna. Den starka konstruktionen av stommen skyddar ljuskällorna mot stötar från bollar. För utanpåliggande montage eller infällt montage. Optiken medföljer armaturen.

Fördelar

- Slagtålig och specialutformad armatur för sporthallar som används för många olika aktiviteter – utanpåliggande eller infällt montage
- Ett kraftigt armaturhus skyddar lamporna mot stötar från exempelvis bollar
- Optiska system med tvärlameller gör att användarna inte bländas eftersom de inte kan titta direkt in i lamporna

Funktioner

- Slagtåligt armaturhus
- Lysrörslampor av TL-D-typ
- Optiskt system med tvärlameller

Användning


- Sporthallar för olika typer av aktiviteter
- Tennishallar

Sportarmaturer för inomhusbruk

Versions



Måttskiss



Product

TBH375 4xTL5-80W/830 HFR PI
TBH375 3xTL5-80W/830 HFP PI
TBH375 3xTL5-49W/830 HFP PI
TBH375 4xTL5-80W/830 HFP PI
TBH375 4xTL5-49W/830 HFP PI
TBH375 2xTL-D58W/830 HFP PI

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20
------------------------	------

Drift och elektricitet

Inspänning	220 till 240 V
------------	----------------

Allmän information

Slagtålmhetsmärkning mot bollar	Slagtålmhethet märke
CE-märkning	CE märkning
Skyddsklass IEC	Såkerhetsklass I
Kompensationskrets	-
ENEC-märkning	ENEC märkning
Driftton	HF Performer
Produktfamiljaskod	TBH375

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljaskod	Lampeffekt	Antal ljuskällor
75804600	TBH375 2xTL-D58W/830 HFP PI	TL-D	58 W	2
75810700	TBH375 4xTL5-49W/830 HFP PI	TL5	49 W	4
75813800	TBH375 3xTL5-49W/830 HFP PI	TL5	49 W	3
75814500	TBH375 3xTL5-80W/830 HFP PI	TL5	80 W	3

Sportarmaturer för inomhusbruk

