



Philips Basic TBS165

TBS165

Philips Basic TBS165 er en modulbasert armaturserie som passer inn i nettverksmoduler på 600 mm i åpne tak, skjulte tak og gipstak. I kombinasjon med en HF-forkobling og MASTER TL5-lyskilder, gir Basic TBS165 rom for betydelige energibesparelser ved utskiftning av gamle elektromagnetiske installasjoner. Det firkantede armaturet er bare 55 mm høyt med en meget flat innfatning, og kan benyttes til almenbelysning på en rekke bruksområder på kontorer, skoler og i butikker (supermarkeder, hobbyvareutsalg). Basic TBS165 veier lite, har en ekstern kobling og forhåndsinstallerte lyskilder noe som gir en meget enkel montering.

Fordeler

- Betydelige energibesparelser sammenlignet med TL-D-løsninger med elektromagnetisk forkobling
- TL5-armatur med TL5 spesialoptikk – svært nyskapende sammenlignet med TL-D
- Armaturer som er enkle å installere i tak med lav høyde, da de bare er 51 mm høye

Funksjoner

- Dedikerte TL5-armaturer
- Optikk med høy glans eller matt optikk
- I overensstemmelse med kontorbelysningsnormen

Søknad

- Kontorer
- Skoler
- Butikker (supermarkeder, gjør-det-selv-butikker)

spesifikasjoner




Type	TBS165 (modulstørrelse: 600 mm) TBS166 (modulstørrelse: 625 mm)
Nettverksmodul i taket	Modulstørrelse i lengde: 600 x 600 mm Modulstørrelse i lengde: 625 x 625 mm Ubeskyttet T-skinnetak

Lyskilde	Lysrør: - 3 eller 4 x MASTER TL5 / G5 / 14 W - 2 x MASTER TL5 / G5 / 28 W
Lyskilde inkludert	Ja (lyskildefarge 830 eller 840)


TBS165

Forkobling	Elektronisk, 220–240 V / 50–60 Hz: <ul style="list-style-type: none">- Performer (HFP)- Regulator, 1–10 V (HFR-E)- Regulator, DALI (HFD)- Høyfrekvent (HF)	Materiale	Hus: forhåndsmalt stål, RAL9016-basert
Optikk	Høyglanset aluminiumslouver med høyglansede 3D-lameller (C6) Høyglanset aluminiumslouver med matte lameller (C3) Matt aluminiumslouver med matte lameller (M2)	Montering	Ubeskyttet T-skinnetak (innfelt)
Tilkobling (utenfor huset)	Skyvekontakt med strekkavlastning (PIP)		
Valgmuligheter	Nødbelysning (integret): <ul style="list-style-type: none">- 1 time (EL1)- 3 timer (EL3) Lysstyring: <ul style="list-style-type: none">- Actilume multistyring (ACL)- 1 HFD-versjoner, DALI-basert- 1 HFR-versjoner, 1–10 V-basert Luxsense (LX) Sikkeretskabel (SC)		

Versions



Tilbehør



Ordercode 49307799

Godkjenning og bruk

Mek. støt, beskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
------------------	--------------

Generell informasjon

CE-merke	CE mark
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Landversjon	NO
Brennbarhetsmerke	F
Tøst av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Kombipakke	inkludert lyskilde
lyskildeseriekode	TL5
lyskildestrøm	14 W

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Forkobling	Antall lyskilder	Optikktype
88801600	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS C3 PIP SC	HF Standard	4	C3
06623200	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C3 PIP	Elektronisk høyfrekvent	4	C3
06622500	TBS165 G 3xTL5-14W/840 HF C6 PIP	Elektronisk høyfrekvent	3	C6
06624900	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C6 PIP	Elektronisk høyfrekvent	4	C6

