



SmartForm – modulare Einbauleuchten für fast jede Decke

SmartForm TBS462 Modul 625

Die SmartForm TBS462 ist eine überaus vielseitige, modulare Einbauleuchte in äußerst flacher Bauform für das Deckenmodul 312/625, die mit MASTER TL5 ECO oder MASTER TL5 Lampen erhältlich ist. Da diese SmartForm Leuchten in viele Decken eingebaut werden können, erfüllen sie die Projektanforderungen der meisten Anwendungen. Die SmartForm Einbauleuchten TBS462 für das Deckenmodul 625 lassen sich perfekt in eine Vielzahl von Deckensystemen mit sichtbaren oder unsichtbaren Tragprofilen oder gesägte Gipskartondecken integrieren. Der nahtlos umlaufende 5 mm flache Rahmen ermöglicht ein ruhiges Leuchtenercheinungsbild. Der elektrische Anschluss erfolgt von außen. TBS462 steht mit hocheffizienten, in vielen Fällen bildschirmtauglichen OLC-Microlamellenoptiken, sowie einer opalen Streifenoptik und einem Wandfluter zur Verfügung. Neben energieeffizienten TL5 Lampen, verschiedenen (regelbaren) elektronischen Vorschaltgeräten und den effizienten Optiken kann die TBS462 mit den Lichtregelsystemen ActiLume (automatische tageslichtabhängige und bewegungsaktivierte Lichtregelung und -schaltung, manuell bedienbar) oder LuxsenseMicro (automatische tageslichtabhängige Regelung) ausgestattet werden, um den Energieverbrauch weiter zu senken. Auf diese Weise sinken nicht nur die Betriebskosten, sondern auch der CO₂-Ausstoß.

Vorteile

- Langfeld- und quadratische Einbauleuchten mit hocheffizienter Microlamellenoptik
- Durch ihre geringe Einbauhöhe ideal einsetzbar bei wenig Platz (in abgehängten Deckensystemen oder Gipskartondecken)
- Auch als Notlichtlösung oder mit Abluftschlitzen (AIR) konfigurierbar

Merkmale

- Sehr flache Einbauleuchte – nur 59 mm mit nahtlos umlaufendem Rahmen
- Einsatz von MASTER TL5 Eco und MASTER TL5 Lampen
- Mit OLC-Microlamellenoptik bildschirmtauglich gemäß EN 12464-1
- Mit unterschiedlichen Vorschaltgeräten (regel- und schaltbar, DALI) und von außen zugänglichen Anschlüssen (z. B. Wieland oder Push-In) erhältlich
- Optional mit Lichtregelsystemen für Anwesenheitserkennung und tageslichtabhängige Regelung (ActiLume) oder nur mit tageslichtabhängiger Regelung (MicroLuxSense)

Anwendung

- Büroräume
- Schulen, Bildungseinrichtungen
- Einzelhandel und Industrie

Spezifikationen

Leuchtenbezeichnung	TBS462 (Deckenmodul 625)
Deckentyp	für Deckensysteme (Deckenmodulgröße 625 mm) mit sichtbaren und unsichtbaren T-Tragprofilen für gesägte Gipskartondecken
Leuchtmittel	Leuchtstofflampe: – 2 x oder 3 x oder 4 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24 W (quadratische Ausführung) – 1 x oder 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W (Langfeld-Ausführung)
Lichtfarbe	Warmweiß (3.000 K - 830) oder Neutralweiß (4.000 K - 840)
Vorschaltgerät	Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: – Warmstart-EVG (HFP) – Warmstart-EVG, regelbar, DALI (HFD) – Warmstart-EVG, regelbar, 1-10 V (HFR) – Warmstart-EVG, regelbar, Touch&Dimm DALI (HFD-T)

Optik	Seidenglänzende OLC-Microlamellenoptik mit 3D-Lamellen aus silberbeschichtetem Aluminium für höchste Lichtleistung (D8-VH) Seidenglänzende OLC-Microlamellenoptik mit 3D-Lamellen aus hochwertigem Aluminium (D8) Seidenglänzende OLC-Microlamellen-Komfortoptik mit 3D-Lamellen aus reflexionsverstärktem Aluminium (D8-C) Hochglänzende OLC-Microlamellenoptik mit 3D-Lamellen aus silberbeschichtetem Aluminium für höchste Lichtleistung (C8-VH) Hochglänzende OLC-Microlamellenoptik mit 3D-Lamellen aus hochwertigem Aluminium (C8) Hochglänzende OLC-Microlamellen-Komfortoptik mit 3D-Lamellen aus reflexionsverstärktem Aluminium (D8-C) Matte Microlamellenoptik aus reflexionsverstärktem Aluminium und flachen, profilierten Lamellen (M2-H) Matte Microlamellenoptik aus hochwertigem Aluminium mit flachen, profilierten Lamellen (M2)
Optische Abdeckung	Opal-Streifenoptik (O)
Elektrischer Anschluss (von außen zugänglich)	Steckanschlussklemme (PI); zur Weiterverdrahtung geeignet Wieland-Steckanschluss GST18, 3- oder 4-polig (W bzw. W4) und BST14 für DALI; zur Weiterverdrahtung geeignet Wago-Steckverbinder, 3- oder 4-polig (WA bzw. WA4)

Spezifikationen

SmartForm TBS462 Modul 625

Option	Notbeleuchtung: 1 Stunde (EL1), 3 Stunden (EL3)
	Lichtregelsystem:
	- Tageslichtregelung LuxsenseMicro, 1-10V (LXM)
	Tageslichtabhängige und bewegungsaktivierte Regelung und Schaltung ActiLume, DALI (ACL)
	Eurosicherung (FU) mitgeliefert
	Sicherheitskabel (SC)
Füllplatten	getrennt schaltbar (SW), bei quadratischen 3- und 4 lampig - 1+2 & 1+3
	getrennt schaltbar für zentrales Notlicht (SW-EL)
	Füllplatte geschlossen (IP)
Material	Füllplatte perforiert (IPP)
	Gehäuse: verzinktes Stahlblech, Weiß (RAL9016)
	Optional Weiß (RAL9010) oder Silbergrau (ähnlich RAL9006)
Optik: Aluminium	

Installation und Montagezubehör	Deckensystem mit sichtbaren T-Tragprofilen: Einlegemontage, kein Montagezubehör erforderlich
	Deckensystem mit unsichtbaren T-Tragprofilen: Einbausatz ZBS460 SMB (4 Stück), Einstellbereich: 25 - 65 mm
	Deckensystem mit unsichtbaren T-Tragprofilen 38 mm: Einbauklemmen ZBS460 SMB-TPM (4 Stück)
	Gipskartondecken: Einbauklemmen ZBS460 SMB-PLC (24 Stück)
Hinweise	Lieferung mit Lampe(n) und Staubschutzfolie zum Schutz der Optik während der Installation
	Es sind spezielle Leuchten mit Abluftführung (AIR) erhältlich für 50 m
Anwendungsbereiche	Büroräume, Schulen, Bildungseinrichtungen, Freizeiteinrichtungen, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Industrie

Zubehör

Ordercode 98469599

