



SmartForm – nowy standard oświetlenia biurowego, zapewniany przez oprawy modułowe przeznaczone do wbudowania

SmartForm TBS462

Przeznaczone do wbudowania oprawy SmartForm, odzwierciedlające dążenie firmy Philips do logicznych i prostych rozwiązań, to uniwersalne oprawy o budowie modułowej. Dostępne w wersjach kwadratowych i prostokątnych dla źródeł światła MASTER TL5, oprawy SmartForm zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pasować do przeróżnych sufitów modułowych (moduły wielkości 625 mm). Stosująca energooszczędne źródła światła MASTER TL5 oraz stateczniki elektroniczne rodzina przeznaczonych do wbudowania opraw SmartForm może być wyposażona w sterowniki służące do wykrywania obecności osób (ActiLume) oraz regulację oświetlenia względem natężenia światła dziennego (ActiLume/Luxsense), co jeszcze bardziej zmniejsza całkowite koszty posiadania. W ten sposób produkty oznaczone symbolem Green Flagship zmniejszają również zużycie energii – bardzo niska wartość W/m² – oraz emisję CO₂. Podstawą przeznaczonych do wbudowania opraw SmartForm TBS462 są wyjątkowej jakości mikrooptyki, a ich wysokość wynosi zaledwie 45 mm, co czyni je rozwiązaniem idealnym dla miejsc wymagających niezwykle płaskich opraw, np. w przypadku prac renowacyjnych, gdzie ilość miejsca nad sufitem podwieszanym może być ograniczona.

Korzyści

- Kwadratowe lub prostokątne oprawy do wbudowania, z zaawansowaną mikro-optyką, tworzą ultra płaskie belki oświetleniowe
- Wysokość do wbudowania to zaledwie 45 mm, co umożliwia zastosowanie opraw w modułach z niewielką przestrzenią nad profilem
- Obramówka o wysokości zaledwie 5 mm gwarantuje spójność z każdym typem sufitu modułowego


Cechy

- Dostępne w wersjach kwadratowej i prostokątnej
- Wybór źródeł LED i MASTER TL5
- Mikrooptyka generująca niezwykle płaskie „wiązki światła”
- Statecznik elektroniczny
- Można wyposażyć w układ sterowania służący do wykrywania obecności i regulacji oświetlenia w zależności od natężenia światła dziennego (ActiLume) albo tylko do regulacji względem światła dziennego (Luxsense)

Wniosek









- Biura
- Szkolnictwo
- Obiekty służby zdrowia
- Obiekty rekreacyjne
- Sklepy
- Przemysł, warsztaty, magazyny itp.

Rysunki techniczne











Product	A	B
TBS462 2x54W/840 HFP D8-VH W IP	1247 mm	36.5 mm
TBS462 2x54W/840 HFP D8-C W IPP	1247 mm	36.5 mm
TBS462 2x54W/840 HFP D8-C W IP	1247 mm	36.5 mm
TBS462 2x54W/840 HFP D8 W IPP	1247 mm	36.5 mm
TBS462 2x54W/840 HFP D8 W IP	1247 mm	36.5 mm
TBS462 2x54W/840 HFP C8-VH W IPP	1247 mm	36.5 mm
TBS462 2x54W/840 HFP C8-VH W IP	1247 mm	36.5 mm
TBS462 2x54W/840 HFP C8 W IPP	1247 mm	36.5 mm
TBS462 2x54W/840 HFP C8 W IP	1247 mm	36.5 mm
TBS462 2x54W/840 HFD D8-VH ACL W IP	1247 mm	36.5 mm
TBS462 2x54W/840 HFD D8-VH W IP	1247 mm	36.5 mm
TBS462 2x28W/840 HFP D8 W IP	1247 mm	36.5 mm
TBS462 2x28W/840 HFP C8 W IP	1247 mm	36.5 mm
TBS462 2x28W/840 HFD D8-VH ACL W IP	1247 mm	36.5 mm
TBS462 2x28W/840 HFD D8-VH W IP	1247 mm	36.5 mm
TBS462 2x28W/840 HFP D8-C W IP	1247 mm	36.5 mm
TBS462 2x28W/840 HFP D8 W IPP	1247 mm	36.5 mm
TBS462 2x28W/840 HFP C8-VH W IPP	1247 mm	36.5 mm
TBS462 2x28W/840 HFP C8-VH W IP	1247 mm	36.5 mm
TBS462 2x28W/840 HFP C8 W IPP	1247 mm	36.5 mm

Więcej o produkcie



Więcej o produkcie



Akcesoria

Ordercode 49305399



Ordercode 49307799

