



Pentura Mini – superhoikka, tyylikäs kalustevalaisin

Pentura Mini

Pentura Mini TCH128 on superhoikka, tyylikäs kodin kalustevalaisin. Kustannustehokas, asennusvalmis minimittainen loistevaloratkaisu. Pentura Mini TCH128 tarjoaa pienikokoisten loistelamppujen energiansäästöedut yhdistyneinä kevyeen elektroniikkaan ja patentoituun, valoteknisiä ominaisuuksia parantavaan sisäiseen heijastimeen. Hoikan, kevyen rakenteen ansiosta Pentura Mini on helppo asentaa myös ahtaisiin tiloihin, esim. kodin työtasojen ja työpisteiden ylle, kotitoimistoihin, vapaa-ajantiloihin ym. Kevyt, hoikkarakenteinen Pentura Mini tuo kirkkaan valon sinne missä sitä tarvitaan, vaikka asennustilaa olisikin rajoitetusti. Pentura Mini TCH128 -valaisimessa on mukana lamppu, tukeva polykarbonaattinen valonhajotin ja kaikki kiinnitysosat, mikä minimoi asennusajan. Valaisimet on läpijohtotettu. Valaisimen kummassakin päässä on irrotettava päätylevy, jonka alla on helpon kytkennän takaava pistoliitinrima.

Hyödyt

- Superohut, koristeellinen kalustevalaisin koteihin: tarjoaa kustannustehokkaan, asennusvalmiin, pienikokoisille loistelampuille tarkoitetun ratkaisun
- Pienikokoisten loistelamppujen energiansäästöedut yhdistyneinä kevyeen elektroniikkaan ja patentoituun, valoteknisiä ominaisuuksia parantavaan sisäiseen heijastimeen
- Hoikan, kevyen rakenteen ansiosta on helppo asentaa myös ahtaisiin tiloihin

Ominaisuudet

- Minikokoinen loisteputkilampputekniikka.
- Patentoitu sisäinen heijastin.
- Polykarbonaattihajotin.
- Painikeliitäntäkappaleet.

Pentura Mini

Käyttökohteet

- Kotivalaistus
- Hyllynalaisvalaistus
- Tehtävävalaistus

Spesifikaatiot


| | |
|-------------------------------------|---|
| Tyyppi | TCH128 |
| Valonlähde | Loistelamppu: - 1 x TL5-Essential / G5 / 8, 14, 21, 28 W - 1 x MASTER TL5 / G5 / 35 W |
| Lamppu sisältyy toimitukseen | Kyllä (lampun väri 830 tai 840, 8 W:n versio on 827) Ei (35 W:n mallissa) |

| | |
|-----------------------|---|
| Liitäntälaitte | Elektroninen, 220–240 V / 50–60 Hz (HF) |
| Materiaali | Runko ja päätykappaleet: polykarbonaattia, valkoista Kupu: polykarbonaattia, läpinäkyvää |
| Asennus | Yksittäin tai sarjaan, ruuvi kiinnitys |
| Huomautukset | Kaikki asennustarvikkeet sisältyvät toimitukseen, asennusvalmis |
| Käyttökohteita | Kotiin, hyllyn alle, työpistevalaistukseen |

Versions



Mittapiirros



| Product | A |
|-------------------------|---------|
| TCH128 1xTL5-35W HF | 1523 mm |
| TCH128 1xTL5-28W/830 HF | 1223 mm |
| TCH128 1xTL5-28W/840 HF | 1223 mm |
| TCH128 1xTL5-21W/830 HF | 923 mm |
| TCH128 1xTL5-21W/840 HF | 923 mm |
| TCH128 1xTL5-14W/830 HF | 623 mm |
| TCH128 1xTL5-14W/840 HF | 623 mm |

Pentura Mini

Tuotetiedot



TCH128-valaisimen lisävarusteet mukana

Yksittäiset valaisimet voidaan kytkeä jonomuodostelmaksi



Superohut perusvalaisin



Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka IP20

Käyttö ja sähkö tiedot

Otojännite 220 - 240 V

Yleistä tietoa

CE-merkintä CE-merkintä

Suojausluokka IEC Suojausluokka II

Tulenarkuusmerkintä F

Litöntälaite Electronic high-frequency

Hehkulankatesti Lämpötila 850 °C, kesto 5 s

Lamppuperheen koodi TL5

Valonlähteiden määrä 1

Yleistä tietoa

| Order Code | Full Product Name | Kombipack | Lampun teho |
|------------|-------------------------|---------------|-------------|
| 14851999 | TCH128 1xTL5-14W/840 HF | Lamput mukana | 14 W |
| 14852699 | TCH128 1xTL5-14W/830 HF | Lamput mukana | 14 W |
| 14853399 | TCH128 1xTL5-21W/840 HF | Lamput mukana | 21 W |
| 14854099 | TCH128 1xTL5-21W/830 HF | Lamput mukana | 21 W |
| 14855799 | TCH128 1xTL5-28W/840 HF | Lamput mukana | 28 W |
| 14856499 | TCH128 1xTL5-28W/830 HF | Lamput mukana | 28 W |
| 81517699 | TCH128 1xTL5-35W HF | - | 35 W |

