



Pentura Mini – réglette ultra mince

Mini Pentura

Le Pentura Mini TCH128 est une réglette très mince et décorative pour applications domestiques. Une solution fluorescente miniature économique, prête à être installée

Avantages

- Ultra-slim decorative batten providing a cost-effective, ready-to-install mini fluorescent solution for domestic use
- The energy-saving benefits of miniature fluorescent lamp technology with lightweight electronics and a patented internal reflector for improved lighting performance
- Easy to install to provide bright light where needed, even if installation space is limited

Fonctions

- Technologie des lampes fluorescentes miniatures
- Réflecteur interne breveté
- Diffuseur en polycarbonate
- Blocs de connexion à boutons-poussoirs

Application

- Éclairage domestique
- Éclairage sous les étagères
- Éclairage ponctuel

Descriptions

| | |
|----------------------|--|
| Type | TCH128 |
| Lampe | Fluorescente : - 1 x TL5-Essential / G5 / 8, 14, 21, 28 W - 1 x MASTER TL5 / G5 / 35 W |
| Lampe incluse | Oui (couleur de lampe 830 ou 840, version 8 W : 827) Non (version 35 W uniquement) |

| | |
|---------------------|---|
| Ballast | Électronique, 220-240 V / 50-60 Hz : - Haute Fréquence (HF) |
| Matériau | Boîtier et capuchons d'extrémité : polycarbonate, blanc Couvercle : polycarbonate, transparent |
| Installation | Individuelle ou en ligne ; fixation par vis |
| Remarques | Tous les accessoires d'installation sont inclus ; prêt à poser |


Mini Pentura

Principales applications Domestique, sous étagère, éclairage local

Versions



Schéma dimensionnel



| Product | A |
|-------------------------|---------|
| TCH128 1xTL5-14W/840 HF | 623 mm |
| TCH128 1xTL5-14W/830 HF | 623 mm |
| TCH128 1xTL5-21W/830 HF | 923 mm |
| TCH128 1xTL5-21W/840 HF | 923 mm |
| TCH128 1xTL5-35W HF | 1523 mm |
| TCH128 1xTL5-28W/830 HF | 1223 mm |
| TCH128 1xTL5-28W/840 HF | 1223 mm |

Détails sur le produit



Accessoires TCH128 inclus

Les réglottes individuelles peuvent être connectées pour former des lignes de lumière.



Mini Pentura

Détails sur le produit

Régllette très mince



Normes et recommandations

Code d'indice de protection IP20

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 220 à 240 V

Caractéristiques générales

Marquage CE Marquage CE

Classe de protection CEI Classe de sécurité II

Essai au fil incandescent F

Appareillage Électronique haute fréquence

Essai au fil incandescent Température 850 °C, durée 5 s

Code famille de lampe TL5

Nombre de sources lumineuses 1

Caractéristiques générales

| Order Code | Full Product Name | Kombipack | Puissance de la lampe |
|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 14851999 | TCH128 1xTL5-14W/840 HF | Lampe(s) incluse(s) | 14 W |
| 14852699 | TCH128 1xTL5-14W/830 HF | Lampe(s) incluse(s) | 14 W |
| 14853399 | TCH128 1xTL5-21W/840 HF | Lampe(s) incluse(s) | 21 W |
| 14854099 | TCH128 1xTL5-21W/830 HF | Lampe(s) incluse(s) | 21 W |
| 14855799 | TCH128 1xTL5-28W/840 HF | Lampe(s) incluse(s) | 28 W |
| 14856499 | TCH128 1xTL5-28W/830 HF | Lampe(s) incluse(s) | 28 W |
| 81517699 | TCH128 1xTL5-35W HF | Non | 35 W |

