



Pentura Mini – réglette ultra mince

Mini Pentura

Le Pentura Mini TCH128 est une réglette très mince et décorative pour applications domestiques. Une solution fluorescente miniature économique, prête à être installée

Avantages

- Ultra-slim decorative batten providing a cost-effective, ready-to-install mini fluorescent solution for domestic use
- The energy-saving benefits of miniature fluorescent lamp technology with lightweight electronics and a patented internal reflector for improved lighting performance
- Easy to install to provide bright light where needed, even if installation space is limited

Fonctions

- Technologie des lampes fluorescentes miniatures
- Réflecteur interne breveté
- Diffuseur en polycarbonate
- Blocs de connexion à boutons-poussoirs

Application

- Éclairage domestique
- Éclairage sous les étagères
- Éclairage ponctuel

Descriptions

Type	TCH128
Lampe	Fluorescente : - 1 x TL5-Essential / G5 / 8, 14, 21, 28 W - 1 x MASTER TL5 / G5 / 35 W
Lampe incluse	Oui (couleur de lampe 830 ou 840, version 8 W : 827) Non (version 35 W uniquement)

Ballast	Électronique, 220-240 V / 50-60 Hz : - Haute Fréquence (HF)
Matériau	Boîtier et capuchons d'extrémité : polycarbonate, blanc Couvercle : polycarbonate, transparent
Installation	Individuelle ou en ligne ; fixation par vis
Remarques	Tous les accessoires d'installation sont inclus ; prêt à poser


Mini Pentura

Principales applications Domestique, sous étagère, éclairage local

Versions



Schéma dimensionnel



Product	A
TCH128 1xTL5-28W/830 HF	1223 mm
TCH128 1xTL5-28W/840 HF	1223 mm
TCH128 1xTL5-21W/840 HF	923 mm
TCH128 1xTL5-14W/840 HF	623 mm

Détails sur le produit



Accessoires TCH128 inclus

Les réglettes individuelles peuvent être connectées pour former des lignes de lumière.



Mini Pentura

Détails sur le produit

Réglette très mince



Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP20
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Caractéristiques générales	
Marquage CE	Marquage CE
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Essai au fil incandescent	F
Appareillage	Électronique haute fréquence
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s
Kombipack	Lampe(s) incluse(s)
Code famille de lampe	TL5
Nombre de sources lumineuses	1

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Puissance de la lampe
14851999	TCH128 1xTL5-14W/840 HF	14 W
14853399	TCH128 1xTL5-21W/840 HF	21 W
14855799	TCH128 1xTL5-28W/840 HF	28 W
14856499	TCH128 1xTL5-28W/830 HF	28 W

