




Mini Pentura – karcsú, dekoratív szabadonsugárzó

Pentura Mini

A Mini Pentura ultra-keskeny, dekoratív szabadonsugárzó lámpatest háztartási felhasználásra. Egy költséghatékony, felszerelésre kész mini, TL5 fénycsöves megoldás. A Mini Pentura kihasználja a miniatűr fénycsőtechnológia, a kis súlyú elektronika és a szabadalmaztatott belső reflektor nyújtotta energia megtakarítási lehetőségeket. A lámpatest karcsú, könnyed megjelenése egyszerűen szerelhetővé teszi még olyan alkalmazásokban is, ahol a hely szűkös; pl. otthoni munkahelyek, otthoni irodák, és szabadidős környezetek. A polikarbonát lámpatestház, bura és végsapkák biztosítják a hosszú élettartamot. A szabadonsugárzókat fényforrással, polikarbonát burával és minden szükséges szerelőelemmel szállítunk, így a felszerelési idő a minimumra csökken. A lámpatestek átmenő vezetékezése az eltávolítható végsapkákra keresztül oldható meg. 3 teljesítményben érhető el (14, 21, 28 W) és két színhőmérsékletben.

Előnyök

- Ultra-keskeny, dekoratív szabadonsugárzó, mely költséghatékony, felszerelésre kész mini fénycsöves megoldás otthoni felhasználásra
- A miniatűr fénycső energiatakarékos és kis súlyú; a szabadalmaztatott belső reflektor javított fényteljesítményt biztosít
- Egyszerűen szerelhető, még szűk helyekre is

Szolgáltatások

- Miniatűr fénycsőtechnológia
- Szabadalmaztatott belső reflektor
- Polikarbonát diffúzor
- Nyomógombos csatlakozóblokkok

Pentura Mini

Alkalmazás

- Otthoni világítás
- Polc alatti rész világítása
- Munkapult világítása

termékjellemzők


Típus	TCH128
Fényforrás	Fénycső: - 1 x TL5-Essential 8, 14, 21, 28 W
A fényforrást tartalmazza	Igen (830 vagy 840 színhőmérséklet, 8 W verzió 827-ben is)
Előfűt	Elektronikus, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - High frequency (HF)

Anyag	Lámpatestház és végsapkák: polikarbonát, fehér Bura: polikarbonát, átlátszó
Felszerelés	Egyedileg vagy sorban; csavaros rögzítés
Megjegyzés	Minden szerelési kiegészítőt tartalmaz, felszerelésre kész
Fő alkalmazások	Otthoni világítás, polcvilágítás, helyi világítás

Versions



Méretezett rajza



Product	A
TCH128 1xTL5-35W HF	1523 mm
TCH128 1xTL5-28W/830 HF	1223 mm
TCH128 1xTL5-28W/840 HF	1223 mm
TCH128 1xTL5-21W/830 HF	923 mm
TCH128 1xTL5-21W/840 HF	923 mm
TCH128 1xTL5-14W/830 HF	623 mm
TCH128 1xTL5-14W/840 HF	623 mm

Termék részletei



TCH128 kiegészítő elemek



Az egyedi lámpatestek fénysávba köthetők



Ultra-keskeny

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP20
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220 to 240 V
Általános információ	
CE jelölés	CE mark
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Gyúlékonysági jelzés	F
Működtető szerelvény	HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
Fényforráscsalád kódja	TL5
A fényforrások száma	1

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Kombinált csomag	A lámpa teljesítménye
14851999	TCH128 1xTL5-14W/840 HF	K	14 W
14852699	TCH128 1xTL5-14W/830 HF	K	14 W
14853399	TCH128 1xTL5-21W/840 HF	K	21 W
14854099	TCH128 1xTL5-21W/830 HF	K	21 W
14855799	TCH128 1xTL5-28W/840 HF	K	28 W
14856499	TCH128 1xTL5-28W/830 HF	K	28 W
81517699	TCH128 1xTL5-35W HF	-	35 W

