



Pentura Mini – supporto illuminante ultracompatto

Pentura Mini

Pentura Mini è un sottilissimo supporto illuminante decorativo destinato ad applicazioni residenziali. Soluzione fluorescente miniaturizzata, economica e pronta per l'installazione. Pentura Mini offre una serie di caratteristiche quali il risparmio energetico, un reattore elettronico compatto e un riflettore interno brevettato, per un eccellente rendimento luminoso. Pentura Mini è dotato di corpo, chiusura e testate realizzati in policarbonato, garantendo così una soluzione di valore in grado di durare nel tempo in qualsiasi ambiente dal domestico al residenziale. Disponibile in 4 diverse potenze (8, 14, 21, 28 W) e due colori (bianco 830 "soft" o 840 "brillante" per le versioni 14, 21, 28 W - 827 o 840 per la versione 8 W).

Vantaggi

- Corpo, chiusura e testate in policarbonato per durare nel tempo
- Prodotto energy saving grazie al reattore HF
- Facile da installare, dotato di riflettore interno brevettato per un eccellente rendimento luminoso

Caratteristiche

- Tecnologia lampada fluorescente miniaturizzata
- Riflettore interno brevettato
- Diffusore in policarbonato
- Blocchi di connessione a pulsanti

Applicazione

- Illuminazione domestica
- Illuminazione sotto scaffali
- Illuminazione mirata

Specifiche

Pentura Mini


Tipo	TCH128
Sorgente luminosa	Fluorescente: - 1 x TL5-Essential / G5 / 8, 14, 21, 28 W - 1 x MASTER TL5 / G5 / 35 W
Lampada inclusa	Sì (colore lampada 830 o 840, per la versione da 8 W 827) No (solo per la versione da 35 W)
Alimentatore	Elettronico, 220-240 V / 50-60 Hz: - Alta frequenza (HF)

Materiale	Corpo e attacchi terminali: policarbonato, bianco Copertura: policarbonato, trasparente
Installazione	Individuale o in linea; montaggio con viti
Note	Tutti gli accessori per l'installazione inclusi; pronto da installare
Applicazioni principali	In casa, sotto pensili e scaffali, illuminazione mirata

Versions



Disegno tecnico



Product	A
TCH128 1xTL5-35W HF	1523 mm
TCH128 1xTL5-28W/830 HF	1223 mm
TCH128 1xTL5-28W/840 HF	1223 mm
TCH128 1xTL5-21W/840 HF	923 mm
TCH128 1xTL5-14W/830 HF	623 mm
TCH128 1xTL5-14W/840 HF	623 mm

Dati del prodotto



TCH128 - accessori inclusi

Possibilità di collegare fra loro supporti illuminanti singoli per formare un sistema in fila continua.



Pentura Mini

Dati del prodotto

Supporto illuminante ultracompatto



Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso IP20

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso 220 to 240 V

Informazioni generali

Marchio CE CE mark

Classe di protezione IEC Classe di isolamento II

Marchio di infiammabilità F

Unità elettrica/alimentatore Elettronico alta frequenza

Test filo incandescente Temperatura 850 °C, durata 5 s

Codice famiglia lampada TL5

Numero di sorgenti luminose 1

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Confezione combinata	Potenza della lampada
14851999	TCH128 1xTL5-14W/840 HF	Completo di lampada	14 W
14852699	TCH128 1xTL5-14W/830 HF	Completo di lampada	14 W
14853399	TCH128 1xTL5-21W/840 HF	Completo di lampada	21 W
14855799	TCH128 1xTL5-28W/840 HF	Completo di lampada	28 W
14856499	TCH128 1xTL5-28W/830 HF	Completo di lampada	28 W
81517699	TCH128 1xTL5-35W HF	-	35 W

