



# Pentura Mini – ultracienka belka dekoracyjna

## Pentura Mini

Pentura Mini TCH128 to ultracienka belka dekoracyjna do zastosowania w gospodarstwie domowym – to ekonomiczna, mini świetlówka gotowa do instalacji. Pentura Mini TCH128 oferuje oszczędność energii zapewnianą przez technologię świetlówki fluorescencyjnej w połączeniu z lekką elektroniką i opatentowanym odbłyśnikiem wewnętrznym dla ulepszonych osiągnięć oświetleniowych. Belka jest łatwa w instalacji np. nad blatami i stanowiskami roboczymi w domu, domowym biurze i miejscach wypoczynku, itp, zapewnia jasne światło, tam, gdzie jest ono potrzebne, nawet wtedy, gdy przestrzeń montażowa jest ograniczona. Belki Pentura Mini TCH128 są wyposażone lampę, wytrzymały dyfuzor z poliwęglanu oraz akcesoria montażowe, dzięki czemu czas instalacji jest zredukowany do minimum. Belki posiadają okablowanie przelotowe ze zdejmowanymi zaślepkami na obu końcach ukrywającymi guzikowe bloki łączówkowe dla prostego podłączania i okablowania przelotowego.

### Korzyści

- Ekonomiczna belka dekoracyjna z kloszem na jedną świetlówkę TL5 do zastosowań oświetlenia ogólnego
- Elektroniczny statecznik ograniczający zużycie energii elektrycznej
- Łatwa i szybka instalacja – wszystko dostarczane w komplecie

### Cechy

- Technologia miniaturowych świetlówek
- Opatentowany wewnętrzny odbłyśnik
- Poliwęglanowy dyfuzor
- Bloki połączeniowe wyposażone w przyciski

## Pentura Mini

### Wniosek

- Oświetlenie domowe
- Oświetlenie pod półkami
- Oświetlenie zadaniowe

### Specyfikacje


<b>Typ</b>	TCH128
<b>Źródło światła</b>	Światłówka: - 1 x TL5-Essential / G5 / 8, 14, 21, 28 W - 1 x MASTER TL5 / G5 / 35 W
<b>Zawiera lampę</b>	Tak (barwa lampy 830 lub 840, dla wersji 8W barwa 827) Nie (tylko wersja 35 W)
<b>Osprzęt</b>	Elektroniczny, 220–240 V / 50–60 Hz: - Statecznik typu HF

<b>Materiał</b>	Obudowa i zaślepki: poliwęglan, białe Klosz: poliwęglan, przezroczysty
<b>Instalacja</b>	Indywidualna lub w linii; za pomocą śrub
<b>Uwagi</b>	W komplecie wszelkie akcesoria niezbędne do instalacji; oprawa gotowa do montażu
<b>Zastosowania główne</b>	W domu, pod półkami, oświetlenie zadaniowe

### Versions



### Rysunki techniczne



Product	A
TCH128 1xTL5-35W HF	1523 mm
TCH128 1xTL5-28W/830 HF	1223 mm
TCH128 1xTL5-28W/840 HF	1223 mm
TCH128 1xTL5-21W/830 HF	923 mm
TCH128 1xTL5-21W/840 HF	923 mm
TCH128 1xTL5-14W/830 HF	623 mm
TCH128 1xTL5-14W/840 HF	623 mm

## Pentura Mini

### Więcej o produkcie



Wraz z wszelkimi akcesoriami instalacyjnymi



Poszczególne belki mogą być łączone w celu uformowania linii światła

Belka Ultra-slim



#### Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP IP20

#### Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe 220-240 V

#### Informacje podstawowe

Znak CE	CE
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Oznaczenie palności	F
Osprzęt	HF
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 850°C, czas 5 s
Kod rodziny źródła światła	TL5
Liczba źródeł światła	1

#### Informacje podstawowe

Order Code	Full Product Name	Kombipack	Moc źródła światła
14851999	TCH128 1xTL5-14W/840 HF	K	14 W
14852699	TCH128 1xTL5-14W/830 HF	K	14 W
14853399	TCH128 1xTL5-21W/840 HF	K	21 W
14854099	TCH128 1xTL5-21W/830 HF	K	21 W
14855799	TCH128 1xTL5-28W/840 HF	K	28 W
14856499	TCH128 1xTL5-28W/830 HF	K	28 W
81517699	TCH128 1xTL5-35W HF	brak	35 W

