



Pentura Mini – régua decorativa ultra fina

Pentura Mini

A Pentura Mini TCH128 é uma régua decorativa ultra fina para aplicações domésticas. Uma solução fluorescente mini económica e pronta a instalar. A Pentura Mini TCH128 proporciona as vantagens em termos de economia de energia da tecnologia de lâmpadas fluorescentes de miniatura com equipamentos electrónicos leves e um reflector interno patenteado para um melhor desempenho da iluminação. O design fino e leve da régua Pentura Mini facilita a instalação, mesmo quando o espaço é limitado, por exemplo, em oficinas e estações de trabalho em casa, escritório em casa e ambientes recreativos, etc. O design fino e ultra-leve da Pentura Mini proporciona uma luz brilhante onde é necessária, mesmo quando o espaço de instalação é limitado. As régua Pentura Mini TCH128 são equipadas com lâmpada, difusor de policarbonato rígido e todos os acessórios de fixação, reduzindo o tempo de instalação ao mínimo. As régua já contêm os fios com tampões removíveis em ambas as extremidades que cobrem os blocos de ligação dos botões de premir para uma ligação simples e passagem dos fios.

Benefícios

- Armadura decorativa ultra estreita, proporcionando uma solução de mini-lâmpadas fluorescentes económica e pronta a instalar, para uso doméstico
- As vantagens de poupança de energia da tecnologia de lâmpadas fluorescentes miniatura com electrónica leve e um reflector interno patenteado para um desempenho de iluminação melhorado
- Fácil de instalar para fornecimento de luz brilhante onde esta é necessária, mesmo nos casos em que o espaço de instalação é limitado

Características

- Tecnologia de lâmpada fluorescente em miniatura
- Reflector interno patenteado
- Difusor de policarbonato
- Blocos de ligação com botão de pressão

Pentura Mini

Aplicação

- Iluminação residencial
- Iluminação sob as prateleiras
- Iluminação de tarefas

Especificações

Tipo	TCH128
Fonte de luz	Fluorescente: - 1 x TL5-Essencial / G5 / 8, 14, 21, 28 W - 1 x MASTER TL5 / G5 / 35 W
Lâmpada incluída	Sim (cor de lâmpada 830 ou 840, versão de 8 W é 827) Não (apenas versão de 35 W)
Controlo	Electrónico, 220-240 V/50-60 Hz: - Alta frequência (HF)


Material	Compartimento e tampas finais: policarbonato, branco Tampa: policarbonato, transparente
Instalação	Individual ou em linha, montagem com parafusos
Observações	Todos os acessórios para instalação estão incluídos; pronta a instalar
Principais utilizações	Iluminação doméstica, sob prateleiras ou de tarefas

Versions



Réguas Pentura Mini TCH128

Desenho dimensional



Product	A
TCH128 1xTL5-35W HF	1523 mm
TCH128 1xTL5-28W/830 HF	1223 mm
TCH128 1xTL5-28W/840 HF	1223 mm
TCH128 1xTL5-21W/830 HF	923 mm
TCH128 1xTL5-21W/840 HF	923 mm
TCH128 1xTL5-14W/830 HF	623 mm
TCH128 1xTL5-14W/840 HF	623 mm

Pentura Mini

Detalhes do produto



Acessórios TCH128 fornecidos



Régua ultra fina



É possível ligar régua individuais para formar linhas de luz.

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada IP20

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada 220-240 V

Informações gerais

Marca CE CE

Classe de proteção IEC Classe de segurança II

Marca de inflamabilidade F

Equipamento HF

Teste de resistência do cabo Temperatura 850 °C, duração 5 s

Código da família das lâmpadas TL5

Número de fontes de luz 1

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Pacote combinado	Potência da lâmpada
14851999	TCH128 1xTL5-14W/840 HF	K	14 W
14852699	TCH128 1xTL5-14W/830 HF	K	14 W
14853399	TCH128 1xTL5-21W/840 HF	K	21 W
14854099	TCH128 1xTL5-21W/830 HF	K	21 W
14855799	TCH128 1xTL5-28W/840 HF	K	28 W
14856499	TCH128 1xTL5-28W/830 HF	K	28 W
81517699	TCH128 1xTL5-35W HF	Não	35 W

