



# Pentura Mini – baghetă decorativă, ultra-subțire

## Pentura Mini

Pentura Mini este un corp de iluminat tip baghetă ultra-subțire, pentru aplicații casnice. Reprezintă o soluție economică, fluorescentă, gata de instalare. Pentura Mini oferă beneficii de economisire a energiei prin tehnologia lămpii fluorescente în miniatură, alături de componente electronice ușoare și un reflector intern patentat pentru performanțe de iluminat îmbunătățite. Designul subțire și ușor al baghetei Pentura Mini o face simplu de instalat, chiar și în locuri în care spațiul este limitat, de exemplu pe mese de lucru sau calculatoare - acasă, la birou, în medii recreative, etc. Carcasa din policarbonat, dispersorul și capacele de la capete asigură o durată lungă de viață a baghetei Pentura Mini. Designul subțire și ușor al baghetei Pentura Mini oferă o lumină strălucitoare, chiar și în locurile în care spațiul de instalare este limitat. Baghetele Pentura Mini sunt dotate cu o lampă, un dispersor din policarbonat și toate accesoriile de fixare, reducând timpul de instalare la minim. Baghetele sunt cablate și au capace la ambele capete, acoperind blocurile de conectare, pentru a asigura o conectare simplă și cablare sigură. Disponibile în 3 versiuni de putere (14, 21, 28 W) și în două culori (alb 830 'deschis' sau 840 'strălucitor').

### Beneficii

- Ultra-slim decorative batten providing a cost-effective, ready-to-install mini fluorescent solution for domestic use
- The energy-saving benefits of miniature fluorescent lamp technology with lightweight electronics and a patented internal reflector for improved lighting performance
- Easy to install to provide bright light where needed, even if installation space is limited

### Caracteristici

- Tehnologie cu lămpi fluorescente miniaturale
- Reflector intern brevetat
- Difuzor din policarbonat
- Blocuri de conexiune cu buton

## Pentura Mini

### Cerere

- Iluminat casnic
- Iluminat sub raft
- Iluminat al suprafețelor de lucru

### Specificații


|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Tip</b>                | TCH128  |
| <b>Sursa de lumină</b>    | Lămpi fluorescente:<br>- 1 x TL5-Essential / G5 / 8, 14, 21, 28 W<br>- 1 x MASTER TL5 / G5 / 35 W |
| <b>Lampa este inclusă</b> | Da (culoare lampă 830 sau 840, varianta 8 W este 827)<br>Nu (doar varianta 35 W)                  |
| <b>Aparataj</b>           | Electronic, 220-240 V / 50-60 Hz:<br>- Înaltă frecvență (HF)                                      |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Material</b>             | Carcasa și capacele frontale: policarbonat, alb<br>Capac: policarbonat, transparent |
| <b>Instalare</b>            | Individuală sau în linie; montare cu șuruburi                                       |
| <b>Observații</b>           | Toate accesoriile pentru instalare sunt incluse; pregătite pentru instalare         |
| <b>Aplicații principale</b> | Casnic, sub raft, iluminat activitate   |

### Versions



### Cote



| Product                 | A       |
|-------------------------|---------|
| TCH128 1xTL5-35W HF     | 1523 mm |
| TCH128 1xTL5-28W/830 HF | 1223 mm |
| TCH128 1xTL5-28W/840 HF | 1223 mm |
| TCH128 1xTL5-21W/830 HF | 923 mm  |
| TCH128 1xTL5-21W/840 HF | 923 mm  |
| TCH128 1xTL5-14W/830 HF | 623 mm  |
| TCH128 1xTL5-14W/840 HF | 623 mm  |

# Pentura Mini

## Detalii produs



Accesorii TCH128 incluse



Baghetele individuale pot fi conectate pentru a forma linia de lumină.

Baghetă ultra-plată



### Approval and Application

Cod protec ie împotriva infiltrărilor IP20

### Operating and Electrical

Tensiune de intrare 220 to 240 V

### General Information

Marcaj CE CE mark

Clasă de protec ie IEC Clasa de siguranță II

Marcaj de inflamabilitate F

Echipament HF

Test de incandescen ă Temperatură 850 °C, durată 5 s

Cod familie lămpi TL5

Număr de surse de lumină 1

### General Information

| Order Code | Full Product Name       | Pachet combinat | Putere lampă |
|------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 14851999   | TCH128 1xTL5-14W/840 HF | K               | 14 W         |
| 14852699   | TCH128 1xTL5-14W/830 HF | K               | 14 W         |
| 14853399   | TCH128 1xTL5-21W/840 HF | K               | 21 W         |
| 14854099   | TCH128 1xTL5-21W/830 HF | K               | 21 W         |
| 14855799   | TCH128 1xTL5-28W/840 HF | K               | 28 W         |
| 14856499   | TCH128 1xTL5-28W/830 HF | K               | 28 W         |
| 81517699   | TCH128 1xTL5-35W HF     | -               | 35 W         |

