



Pentura Mini – ультратонкие декоративные реечные светильники

Pentura Mini

Pentura Mini TCH128 – это ультратонкие декоративные реечные светильники для бытового освещения. Их отличает хорошее соотношение "цена–качество" и наличие готовых к установке комплектов, оснащенных миниатюрными люминесцентными лампами. Pentura Mini TCH128 обладают целым рядом дополнительных преимуществ: например, миниатюрными энергосберегающими люминесцентными лампами, легкой электроникой и патентованным встроенным отражателем для достижения лучшего светораспределения. Компактная конструкция этих светильников позволяет легко устанавливать их даже там, где место ограничено, например, над рабочими поверхностями дома, в домашних офисах, зонах отдыха и так далее. Реечные светильники Pentura Mini TCH128 оснащаются лампами, рассеивателями из поликарбоната и всевозможными аксессуарами для монтажа, сводя время установки к минимуму. В светильниках используются сквозная проводка и съемные торцевые крышки с обоих концов для обеспечения простого соединения.

Преимущества

- Ультратонкий декоративный софит — экономичное, готовое к установке решение бытового предназначения, в котором используются миниатюрные люминесцентные лампы
- Технологии миниатюрных люминесцентных ламп позволяют экономить электроэнергию, а легкая электроника и запатентованный внутренний отражатель обеспечивают улучшенные характеристики освещения
- Простота установки для обеспечения яркого света в нужном месте, даже при ограниченном пространстве для установки

Pentura Mini

Характеристики

- Миниатюрные люминесцентные лампы
- Запатентованный внутренний отражатель
- Диффузор из поликарбоната
- Кнопочные блоки соединений

Применение

- Домашнее освещение
- Освещение пространства под стеллажами
- Освещение рабочих мест

Спецификации

| | |
|--------------------------|---|
| Тип | TCH128 |
| Источник света | Флуоресцентный: - 1 x TL5-Essential / G5 / 8, 14, 21, 28 Вт - 1 x MASTER TL5 / G5 / 35 Вт |
| Лампа в комплекте | Да (цвет лампы 830 или 840, для модели 8 W - 827) Нет (модель только 35 Вт) |
| ПРА | Электронный, 220-240 В / 50-60 Гц: - Высокочастотный (HF) |


| | |
|------------------------------------|--|
| Материалы | Корпус и торцевые крышки: поликарбонате, белый Плафон: поликарбонат, прозрачный |
| Монтаж | Отдельный или линейный, на винтах |
| Примечание | Все аксессуары для монтажа входят в комплект. Готовность к монтажу |
| Основные области применения | Для дома, встроенные под полками, освещение зоны выполнения зрительной задачи |

Versions

Pentura Mini TCH128 реечный
светильник



Чертеж размеров



| Product | A |
|-------------------------|---------|
| TCH128 1xTL5-14W/840 HF | 623 mm |
| TCH128 1xTL5-14W/830 HF | 623 mm |
| TCH128 1xTL5-21W/830 HF | 923 mm |
| TCH128 1xTL5-28W/840 HF | 1223 mm |
| TCH128 1xTL5-28W/830 HF | 1223 mm |
| TCH128 1xTL5-21W/840 HF | 923 mm |

Pentura Mini

Сведения о продукте



TCH128 аксессуары в комплекте



Индивидуальные реечные светильники могут быть соединены в линию

Ультратонкий реечный светильник



Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения IP20

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение 220 to 240 V

Общая информация

Маркировка CE CE mark

Класс защиты по МЭК Класс безопасности II

Знак пожароопасности F

ПРА HF

Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки Температура 850°C, продолжительность 5 с

Комплект Lamp(s) included

Код лампового семейства TL5

Количество источников света 1

Общая информация

| Order Code | Full Product Name | Мощность лампы |
|------------|-------------------------|----------------|
| 14851999 | TCH128 1xTL5-14W/840 HF | 14 W |
| 14852699 | TCH128 1xTL5-14W/830 HF | 14 W |
| 14853399 | TCH128 1xTL5-21W/840 HF | 21 W |
| 14854099 | TCH128 1xTL5-21W/830 HF | 21 W |
| 14855799 | TCH128 1xTL5-28W/840 HF | 28 W |
| 14856499 | TCH128 1xTL5-28W/830 HF | 28 W |

