



Pentura Mini – dekorativ och extremt smal

Pentura Mini

Pentura Mini TCH128 är en extremt smal och dekorativ lysrörsarmatur för hemmiljöer. Armaturen, som levereras med minilysrör TL5 färdig att installeras, är mycket kostnadseffektiv. Pentura Mini TCH128 ger tillsammans med minilysröret TL5 Essential och det lätta elektroniska driftdonet stora energibesparingar. Armaturen har en patenterad reflektor som ger hög ljusprestanda. Pentura Mini, som är en extremt smal och lätt lysrörsarmatur, är enkel att installera även på platser med begränsat utrymme, t ex över arbetsplatser i hemmiljöer, hemmakontor och i miljöer som är avsedda för rekreation. Den extremt smala och lätta lysrörsarmaturen ger ljus där det behövs – även på ställen där det är ont om plats. Eftersom Pentura Mini TCH128 levereras komplett med lysrör, robust polykarbonatkupa och alla montagebehör går det mycket snabbt att installera armaturen. Armaturen har genomgående ledningsdragnings och borttagbara gavlar som döljer den tryckknappsanslutning som gör att Pentura Mini är så enkel att installera.

Fördelar

- Ultratunn dekorativ ränna ger en kostnadseffektiv, miniatyrlysrörlösning för hemmabruk som är färdig att installeras
- Få kostnadseffektiva fördelar med miniatyrlysrörsteknik och lättviktig elektronik. En patenterad inre reflektor ser till att ljusprestandan hålls på en hög nivå
- Enkla att installera och ger klarare ljus där det behövs, även om installationsutrymmet är begränsat

Funktioner

- Miniatyrlysrörsteknik
- Patenterad inre reflektor
- Ljusspridare i polykarbonatplast
- Tryckknappskopplingsplintar

Pentura Mini

Användning

- Hemmets belysning
- Belysning under hyllor
- Arbetsbelysning

specifikationer


Armatyr	TCH128
Ljuskälla	Lysrör: - 1 x TL5-Essential / G5 / 8, 14, 21, 28 W - 1 x MASTER TL5 / G5 / 35 W
Levereras med ljuskälla	Ja (ljusfärg 830 eller 840, 8 W utförandet har 827) Nej (gäller bara 35 W utförandet)
Driftdon	Elektroniskt, 220-240 V / 50-60 Hz: - HF-don (HF)

Material	Armatyrhus och armaturglavlar: polykarbonat, vitt Kupa: transparent polykarbonat
Installation	Enskilt eller i rad; skruvas fast
Notera	Alla installationstillbehör ingår; färdig att installera
Användningsområden	Hemmiljöer, under bänkar, arbetsbelysning

Versions



Måttskiss



Product	A
TCH128 1xTL5-35W HF	1523 mm
TCH128 1xTL5-28W/830 HF	1223 mm
TCH128 1xTL5-28W/840 HF	1223 mm
TCH128 1xTL5-21W/830 HF	923 mm
TCH128 1xTL5-21W/840 HF	923 mm
TCH128 1xTL5-14W/830 HF	623 mm
TCH128 1xTL5-14W/840 HF	623 mm

Pentura Mini

Produktinformation



TCH128 levereras med tillbehör.

Flera armaturer kan monteras i rad som en ljusramp.



Extremt smal lysrörsarmatur.



Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass IP20

Drift och elektricitet

Inspänning 220 till 240 V

Allmän information

CE-märkning CE märkning

Skyddsklass IEC Säkerhetsklass II

Säkerhetsmärkning, antändlighet F

Driftton Elektroniskt HF-driftton

Glödtrådstest Temperatur 850 °C, under 5 s

Lampfamiljskod TL5

Antal ljuskällor 1

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Kombinationsförpackning	Lampeffekt
14851999	TCH128 1xTL5-14W/840 HF	inklusive ljuskälla	14 W
14852699	TCH128 1xTL5-14W/830 HF	inklusive ljuskälla	14 W
14853399	TCH128 1xTL5-21W/840 HF	inklusive ljuskälla	21 W
14854099	TCH128 1xTL5-21W/830 HF	inklusive ljuskälla	21 W
14855799	TCH128 1xTL5-28W/840 HF	inklusive ljuskälla	28 W
14856499	TCH128 1xTL5-28W/830 HF	inklusive ljuskälla	28 W
81517699	TCH128 1xTL5-35W HF	-	35 W

