




Pentura Mini CC – posviťte si na práci

Pentura Mini CC

Pentura Mini CC TCH129 je ultratenká dekorativní lišta pro domácí použití. Toto nenákladné řešení připravené k okamžité instalaci nabízí výhody úspory energie miniaturní zářivkové technologie v kombinaci s lehkou elektronikou a patentovaným interním reflektorem zajišťující zvýšený výkon při osvětlení. Řada Pentura Mini CC TCH129 nabízí možnost zapojení do zásuvky a přepínač pro individuální provoz na pracovních stolech a v pracovních stanicích v domácnostech, domácích kancelářích i rekreačních prostředích.

Výhody

- Ultra-slim decorative batten providing a cost-effective, ready-to-install mini fluorescent solution for domestic use
- The energy-saving benefits of miniature fluorescent lamp technology with lightweight electronics and a patented internal reflector for improved lighting performance
- Easy to install to provide bright light where needed, even if installation space is limited

Vlastnosti

- Technologie miniaturních zářivek
- Patentovaný interní reflektor
- Polykarbonátový difuzér
- Svorkovnice ovládané tlačítky

Aplikace

- Domácí osvětlení
- Osvětlení pod poličky
- Pracovní osvětlení

Specifikace

Typ	TCH129	Světelný zdroj	Zářivka:
			- 1 x TL5-Essential / G5 / 8, 14, 21, 28 W

Pentura Mini CC

- 1 x MASTER TL5 / G5 / 35 W


Včetně světelného zdroje	Ano (barva světelného zdroje 830 nebo 840, verze 827 o výkonu 8 W) Ne (pouze verze o výkonu 35 W)
Předřadník	Elektronický, 220–240 V / 50–60 Hz: - Vysokofrekvenční (HF)

Materiál	Plášť a koncové kryty: polykarbonát, bílý Kryt: polykarbonát, RAL 9023
Instalace	Individuálně nebo v řadě, upevnění pomocí šroubů
Poznámky	Včetně veškerého příslušenství pro montáž, připraveno k okamžité instalaci
Hlavní způsoby využití	Domácnost, pomocné a detailní osvětlení

Versions



Rozměrové výkresy



Product	A
TCH129 1xTL5-35W HF	1505 mm
TCH129 1xTL5-14W/840 HF	605 mm
TCH129 1xTL5-21W/840 HF	905 mm
TCH129 1xTL5-14W/830 HF	605 mm
TCH129 1xTL5-28W/830 HF	1205 mm
TCH129 1xTL5-21W/830 HF	905 mm
TCH129 1xTL5-28W/840 HF	1205 mm

Detaily o výrobku

Propojovací kabely



Ultratenká lišta



Pentura Mini CC

Approval and Application

IP kód	IP20
--------	------

Operating and Electrical

Vstupní napětí	220 to 240 V
----------------	--------------

General Information

Značka CE	CE mark
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Značka hořlavosti	F
Předřadník	HF
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s
Kód řady zdroje	TL5
Počet světelných zdrojů	1

General Information

Order Code	Full Product Name	Kombipack	Přikon zdroje
00873899	TCH129 1xTL5-14W/840 HF	K	14 W
00874599	TCH129 1xTL5-14W/830 HF	K	14 W
00875299	TCH129 1xTL5-21W/840 HF	K	21 W
00876999	TCH129 1xTL5-21W/830 HF	K	21 W
00877699	TCH129 1xTL5-28W/840 HF	K	28 W
00878399	TCH129 1xTL5-28W/830 HF	K	28 W
81518399	TCH129 1xTL5-35W HF	-	35 W

