



# Pentura Mini – dekorative und sehr schlanke Lichtleiste

## Pentura Mini mit Schalter

Philips Pentura Mini TCH129 ist eine extrem kleine und dekorative Lichtleiste, die eine Installation in Bereichen ermöglicht, in denen nicht viel Platz zur Verfügung steht, wie z.B. in Vitrinen, Regalen, Vouten etc. Das aus Polycarbonat gefertigte Gehäuse, bietet die Vorteile der TL5-Lampentechnologie wie z.B. miniaturisierte Leuchten in schlanker Bauform. Die Lieferung erfolgt mit vorinstallierter Lampe in den Lichtfarben 830 oder 840. Die 35 W Ausführung wird generell ohne Lampe geliefert, in jedem Fall ist aber eine dekorative Längsprismenabdeckung enthalten. Die Durchgangsverdrahtung (2 x 1,5 mm<sup>2</sup>) bietet die Möglichkeit einer Lichtbandanordnung. Pentura Mini TCH129 verfügt über Steckanschlussklemmen, sowie ein Stecker-/Buchensystem, was eine noch schnellere Installation und Weiterverdrahtung gewährleistet. Das benötigte Montage- und elektrisches Verbindungszubehör ist im Lieferumfang enthalten.

### Vorteile

- Miniaturisierte Leuchtstofflampentechnologie mit patentiertem internen Reflektor
- Schlanke Einzellichtleiste mit effizienten TL5 Leuchtstofflampen
- Lichtbandanordnung per Durchgangsverdrahtung möglich

### Merkmale

- Lichtfarben: Warmweiß oder Neutralweiß
- In vier Längen erhältlich
- Diffusor aus Polycarbonat
- Ausführung mit integriertem Schalter und elektrischer Verbindung mittels Stecker-Buchse-System
- Lieferung der 35 W Leuchte ohne Lampe

# Pentura Mini mit Schalter

## Anwendung

- Wohnraumbeleuchtung
- Regalbeleuchtung
- Funktionsbeleuchtung

## Spezifikationen

<b>Leuchtenbezeichnung</b>	TCH129
<b>Leuchtmittel</b>	Leuchtstofflampe: - 1 x TL5-Essential 8, 14, 21 oder 28 W - 1 x MASTER TL5 35 W
<b>Lampe inklusive</b>	Ja (Lichtfarbe 3.000 K, 4.000 K oder bei 8W 2.700 K) Nein (bei 35 Watt-Ausführung)
<b>Vorschaltgerät</b>	Elektronisch, 220-240 V / 50-60 Hz: - Hochfrequenz (HF)


<b>Material</b>	Gehäuse und Endkappen: Polycarbonat, weiß Abdeckung: Polycarbonat, RAL 9023
<b>Installation</b>	Einzel oder in Reihe; Anbaumontage
<b>Hinweise</b>	Sämtliches Montagezubehör ist im Lieferumfang enthalten; Leuchte kann sofort montiert werden
<b>Anwendungsbereich</b>	Regale, Vitrinen, Vouten

## Versions



Schienenleuchte Pentura Mini TCH129

## Abmessungsskizzen



Product	A
TCH129 1xTL5-35W HF	1505 mm
TCH129 1xTL5-14W/840 HF	605 mm
TCH129 1xTL5-21W/840 HF	905 mm
TCH129 1xTL5-14W/830 HF	605 mm
TCH129 1xTL5-28W/830 HF	1205 mm
TCH129 1xTL5-21W/830 HF	905 mm
TCH129 1xTL5-28W/840 HF	1205 mm

# Pentura Mini mit Schalter

## Produktdetails

Verbindungskabel



Ultraschlanke Schienenleuchte



### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

**Schutzart (IP)** IP20

### Elektrische Kenndaten

**Eingangsspannung** 220 bis 240 V

### Allgemeine Eigenschaften

**CE-Zeichen** ja

**IEC-Schutzart** Schutzklasse II

**Entflammbarkeitszeichen** F

**Betriebsgerät** Elektronisch,  
Hochfrequenz

**Glühfadentest** Temperatur: 850  
°C, Dauer: 5 s

**Lampenfamiliencode** TL5

**Anzahl Lichtquellen** 1

### Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Kombipack	Lampenleistung
00873899	TCH129 1xTL5-14W/840 HF	K	14 W
00874599	TCH129 1xTL5-14W/830 HF	K	14 W
00875299	TCH129 1xTL5-21W/840 HF	K	21 W
00876999	TCH129 1xTL5-21W/830 HF	K	21 W
00877699	TCH129 1xTL5-28W/840 HF	K	28 W
00878399	TCH129 1xTL5-28W/830 HF	K	28 W
81518399	TCH129 1xTL5-35W HF	Nein	35 W

