



Pentura Mini CC – ilumina tus espacios

Pentura Mini CC

Pentura Mini CC TCH129 es una regleta decorativa ultra plana para aplicaciones como foseados. Esta solución rentable y lista para instalar combina las ventajas de ahorro energético de la tecnología de lámpara fluorescente TL5 con balasto electrónico y un reflector interno patentado que mejora el rendimiento lumínico. Pentura Mini CC TCH129 incorpora conexiones macho/hembra y un interruptor para el funcionamiento individual sobre escritorios y mesas, en el hogar y entornos recreativos.

Beneficios

- Regleta decorativa ultra-fina, con tecnología TL5 y equipo electrónico que la hace muy eficiente y rentable, el reflector interno mejora el rendimiento
- Con todos los accesorios necesarios para su montaje, lista para instalar
- Por su tamaño pequeño y compacto se puede colocar incluso en espacios reducidos

Características

- Tecnología de lámparas fluorescentes en miniatura
- Reflector interno patentado
- Difusor de policarbonato
- Bloques de conexión de botones

Aplicaciones

- Iluminación de foseados
- Iluminación bajo estanterías
- Iluminación de tareas

Especificaciones

Tipo	TCH129
Tipo de lámpara	Fluorescente: - 1 TL5 / G5 / 14, 21, 28 W

Lámpara incluida	Sí (color de lámpara 830 u 840)
Equipo	Electrónico, 220-240 V / 50-60 Hz: - Alta frecuencia (HF)

Pentura Mini CC

Material	Carcasa y remates: policarbonato, blanco Cubierta: policarbonato, RAL 9023
Instalación	Individual o en línea; montaje con tornillos
Observaciones	Se incluyen todos los accesorios para la instalación; listo para instalar


Aplicaciones principales	Iluminación del hogar, debajo de estanterías, sobre las mesas, escritorios, hogar
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Versions



Regleta Pentura Mini TCH129

Plano de dimensiones



Product	A
TCH129 1xTL5-35W HF	1505 mm
TCH129 1xTL5-28W/830 HF	1205 mm
TCH129 1xTL5-28W/840 HF	1205 mm
TCH129 1xTL5-21W/830 HF	905 mm
TCH129 1xTL5-21W/840 HF	905 mm
TCH129 1xTL5-14W/830 HF	605 mm
TCH129 1xTL5-14W/840 HF	605 mm

Detalles del producto

Cables de interconexión



Regleta ultra plana



Pentura Mini CC

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada IP20

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada 220-240 V

Información general

Marca CE Marcado CE

Clase de protección IEC Seguridad clase II

Marca de inflamabilidad F

Equipo Electrónico alta frecuencia

Test del hilo incandescente Temperatura 850 °C, duración 5 s

Código familia de lámparas TL5

Número de fuentes de luz 1

Información general

Order Code	Full Product Name	Con lámpara incluida	Potencia de la lámpara
00873899	TCH129 1xTL5-14W/840 HF	K	14 W
00874599	TCH129 1xTL5-14W/830 HF	K	14 W
00875299	TCH129 1xTL5-21W/840 HF	K	21 W
00876999	TCH129 1xTL5-21W/830 HF	K	21 W
00877699	TCH129 1xTL5-28W/840 HF	K	28 W
00878399	TCH129 1xTL5-28W/830 HF	K	28 W
81518399	TCH129 1xTL5-35W HF	No	35 W

