



Pentura Mini CC – une reglette ultra mince

Mini Pentura CC

Le Pentura Mini CC TCH129 est une réglette très mince et décorative pour applications domestiques. Cette solution économique et prête à l'installation offre les avantages d'économie d'énergie de la technologie de lampe fluorescente associés à une électronique légère et un réflecteur interne breveté pour des performances d'éclairage améliorées. Pentura Mini CC TCH129 est équipé de connexions mâle-femelle et d'interrupteur marche/arrêt pour fonctionnement individuel au-dessus de plans et de postes de travail chez soi, les bureaux de télétravail et les environnements de loisirs.

Avantages

- Ultra-slim decorative batten providing a cost-effective, ready-to-install mini fluorescent solution for domestic use
- The energy-saving benefits of miniature fluorescent lamp technology with lightweight electronics and a patented internal reflector for improved lighting performance
- Easy to install to provide bright light where needed, even if installation space is limited

Fonctions

- Technologie des lampes fluorescentes miniatures
- Réflecteur interne breveté
- Diffuseur en polycarbonate
- Blocs de connexion à boutons-poussoirs

Application

- Éclairage domestique
- Éclairage sous les étagères
- Éclairage ponctuel

Descriptions

Type	TCH129	Lampe	Fluorescente :
------	--------	-------	----------------

Mini Pentura CC


	- 1 x TL5-Essential / G5 / 8, 14, 21, 28 W
	- 1 x MASTER TL5 / G5 / 35 W
Lampe incluse	Oui (couleur de lampe 830 ou 840, version 8 W : 827) Non (version 35 W uniquement)
Ballast	Électronique, 220-240 V / 50-60 Hz : - Haute Fréquence (HF)

Matériau	Boîtier et capuchons d'extrémité : polycarbonate, blanc Couvercle : polycarbonate, RAL 9023
Installation	Individuelle ou en ligne ; fixation par vis
Remarques	Tous les accessoires d'installation sont inclus ; prêt à poser
Principales applications	Domestique, sous étagère, éclairage local

Versions



Schéma dimensionnel



Product	A
TCH129 1xTL5-35W HF	1505 mm
TCH129 1xTL5-14W/840 HF	605 mm
TCH129 1xTL5-21W/840 HF	905 mm
TCH129 1xTL5-14W/830 HF	605 mm
TCH129 1xTL5-28W/830 HF	1205 mm
TCH129 1xTL5-21W/830 HF	905 mm
TCH129 1xTL5-28W/840 HF	1205 mm

Détails sur le produit

Câbles de liaison



Réglette très mince



Mini Pentura CC

Normes et recommandations

Code d'indice de protection IP20

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 220 à 240 V

Caractéristiques générales

Marquage CE Marquage CE

Classe de protection CEI Classe de sécurité II

Essai au fil incandescent F

Appareillage Électronique haute fréquence

Essai au fil incandescent Température 850 °C, durée 5 s

Code famille de lampe TL5

Nombre de sources lumineuses 1

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Kombipack	Puissance de la lampe
00873899	TCH129 1xTL5-14W/840 HF	Lampe(s) incluse(s)	14 W
00874599	TCH129 1xTL5-14W/830 HF	Lampe(s) incluse(s)	14 W
00875299	TCH129 1xTL5-21W/840 HF	Lampe(s) incluse(s)	21 W
00876999	TCH129 1xTL5-21W/830 HF	Lampe(s) incluse(s)	21 W
00877699	TCH129 1xTL5-28W/840 HF	Lampe(s) incluse(s)	28 W
00878399	TCH129 1xTL5-28W/830 HF	Lampe(s) incluse(s)	28 W
81518399	TCH129 1xTL5-35W HF	Non	35 W

