



Pentura Mini CC – illumina con stile

Pentura Mini CC

Pentura Mini CC TCH129 è un supporto illuminante decorativo ultracompatto per applicazioni residenziali. Questa soluzione economica e pronta per l'installazione offre una serie di caratteristiche esclusive quali il risparmio energetico tipico delle lampade fluorescenti miniaturizzate, un reattore elettronico compatto e un riflettore interno brevettato, per un rendimento luminoso ottimizzato. Pentura Mini CC TCH129 è dotato di connettori di rete e interruttore di accensione/spegnimento per il controllo delle singole lampade su piani o postazioni di lavoro in ambienti residenziali o ricreativi, applicazioni domestiche, ecc.

Vantaggi

- Corpo, chiusura e testate in policarbonato per durare nel tempo
- Prodotto energy saving grazie al reattore HF
- Facile da installare, dotato di riflettore interno brevettato per un eccellente rendimento luminoso

Caratteristiche

- Tecnologia lampada fluorescente miniaturizzata
- Riflettore interno brevettato
- Diffusore in policarbonato
- Blocchi di connessione a pulsanti

Applicazione

- Illuminazione domestica
- Illuminazione sotto scaffali
- Illuminazione mirata

Specifiche

Tipo	TCH129	Sorgente luminosa	Fluorescente:
-------------	--------	--------------------------	---------------

Pentura Mini CC


	- 1 x TL5-Essential / G5 / 8, 14, 21, 28 W
	- 1 x MASTER TL5 / G5 / 35 W
Lampada inclusa	Si (colore lampada 830 o 840, per la versione da 8 W 827) No (solo per la versione da 35 W)
Alimentatore	Elettronico, 220-240 V / 50-60 Hz: - Alta frequenza (HF)

Materiale	Corpo e attacchi terminali: policarbonato, bianco Copertura: policarbonato, RAL 9023
Installazione	Individuale o in linea; montaggio con viti
Note	Tutti gli accessori per l'installazione inclusi; pronto da installare
Applicazioni principali	In casa, sotto pensili e scaffali, illuminazione mirata

Versions



Disegno tecnico



Product	A
TCH129 1xTL5-35W HF	1505 mm
TCH129 1xTL5-28W/830 HF	1205 mm
TCH129 1xTL5-28W/840 HF	1205 mm
TCH129 1xTL5-21W/830 HF	905 mm
TCH129 1xTL5-21W/840 HF	905 mm
TCH129 1xTL5-14W/830 HF	605 mm
TCH129 1xTL5-14W/840 HF	605 mm

Dati del prodotto

Cavi di interconnessione



Supporto illuminante ultracompatto



Pentura Mini CC

Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso IP20

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso 220 to 240 V

Informazioni generali

Marchio CE CE mark

Classe di protezione IEC Classe di isolamento II

Marchio di infiammabilità F

Unità elettrica/alimentatore Elettronico alta frequenza

Test filo incandescente Temperatura 850 °C, durata 5 s

Codice famiglia lampada TL5

Numero di sorgenti luminose 1

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Confezione combinata	Potenza della lampada
00873899	TCH129 1xTL5-14W/840 HF	Completo di lampada	14 W
00874599	TCH129 1xTL5-14W/830 HF	Completo di lampada	14 W
00875299	TCH129 1xTL5-21W/840 HF	Completo di lampada	21 W
00876999	TCH129 1xTL5-21W/830 HF	Completo di lampada	21 W
00877699	TCH129 1xTL5-28W/840 HF	Completo di lampada	28 W
00878399	TCH129 1xTL5-28W/830 HF	Completo di lampada	28 W
81518399	TCH129 1xTL5-35W HF	-	35 W

