



# Pentura Mini CC – forbedre arbeidslyset

## Pentura Mini CC

Pentura Mini CC TCH129 er en supertynn pyntelist til husholdningsbruk. Dette kostnadseffektive alternativet er klart til installering og inneholder energisparende teknologi for miniatyrløsløsning kombinert med lettvektselektronikk og en patentert innvendig reflektor for forbedret belysningseffekt. Pentura Mini CC TCH129 er utstyrt med kontakt/stikkontakt og en på-/av-bryter for individuell drift over arbeidsbenker og -stasjoner hjemme, på hjemmekontoret og rekreasjonsområder.

### Fordeler

- Ultrasmal, dekorativ armatur som gir en kostnadseffektiv, installeringsklar minilyrøsløsning for bruk i hjemmet
- Energibesparende minilyrøsteknologi med lavvekts elektronikk og en patentert intern reflektor for bedre belysningsytelse
- Enkel å installere og gir et klarere lys der det er behov for det, selv om installasjonsplassen er begrenset

### Funksjoner

- Teknologi med miniatyrløsløsning
- Patentert intern reflektor
- Indirekte belysning i polykarbonat
- Koblingsblokk med skyveknapp

### Søknad

- Belysning i hjemmet
- Belysning under hylle
- Arbeidsbelysning

## spesifikasjoner

Produktnavn	TCH129
-------------	--------

Lyskilde	Lysrør:
----------	---------

## Pentura Mini CC


	- 1 x TL5-Essential / G5 / 8, 14, 21, 28 W
	- 1 x MASTER TL5 / G5 / 35 W
<b>Lyskilde inkludert</b>	Ja (lyskildefarge 830 eller 840, 8 W-versjon er 827) Nei (kun 35 W-versjon)
<b>Utstyr</b>	Elektronisk, 220-240 V / 50-60 Hz: - Høyfrekvens (HF)

<b>Materiale</b>	Innfatning og endekapsler: polykarbonat, hvit(e) Deksel: polykarbonat, RAL 9023
<b>Montering</b>	Skrumontering, enkeltvis eller på rekke
<b>Merknader</b>	Alt monteringstilbehør er inkludert, klart til montering
<b>Hovedbruksområder</b>	Husholdning, under hylle, oppgavebelysning

## Versions



## Målskisse



Product	A
TCH129 1xTL5-35W HF	1505 mm
TCH129 1xTL5-28W/830 HF	1205 mm
TCH129 1xTL5-21W/830 HF	905 mm
TCH129 1xTL5-14W/830 HF	605 mm
TCH129 1xTL5-14W/840 HF	605 mm

## Produkt detaljer

Sammenkjedede kabler



Supertynn list



## Pentura Mini CC

### Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode IP20

### Drift og elektrisk

Inngangsspenning 220 to 240 V

### Generell informasjon

CE-merke CE mark

IEC-beskyttelsesklasse Sikkerhetsklasse II

Brennbarhetsmerke F

Forkobling Elektronisk  
høyfrekvent

Test av glødetråd Temperatur 850 °C,  
varighet 5 sek

lyskildeseriekode TL5

Antall lyskilder 1

### Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Kombipakke	lyskildestrøm
00873899	TCH129 1xTL5-14W/840 HF	inkludert lyskilde	14 W
00874599	TCH129 1xTL5-14W/830 HF	inkludert lyskilde	14 W
00876999	TCH129 1xTL5-21W/830 HF	inkludert lyskilde	21 W
00878399	TCH129 1xTL5-28W/830 HF	inkludert lyskilde	28 W
81518399	TCH129 1xTL5-35W HF	-	35 W

