




Pentura Mini CC – rozjaśnij swoją pracę

Pentura Mini CC

Pentura Mini CC TCH129 to ultracienka belka dekoracyjna do zastosowania w gospodarstwie domowym. To ekonomiczne, gotowe do montażu rozwiązanie oferuje oszczędność energii zapewnianą przez technologię miniaturowej świetlówki fluorescencyjnej w połączeniu z lekką elektroniką i opatentowanym odbłyśnikiem wewnętrznym dla ulepszonych osiągnięć oświetleniowych. Pentura Mini CC TCH129 posiada zespół wtyczkowy i włącznik/wyłącznik do indywidualnej obsługi nad blatami i stanowiskami roboczymi w domu, domowym biurze i miejscach wypoczynku.

Korzyści

- Ekonomiczna belka dekoracyjna z kloszem na jedną świetlówkę TL5 do zastosowań oświetlenia ogólnego
- Elektroniczny statecznik ograniczający zużycie energii elektrycznej
- Łatwa i szybka instalacja – wszystko dostarczane w komplecie

Cechy

- Technologia miniaturowych świetlówek
- Opatentowany wewnętrzny odbłyśnik
- Poliwęglanowy dyfuzor
- Bloki połączeniowe wyposażone w przyciski

Wniosek

- Oświetlenie domowe
- Oświetlenie pod półkami
- Oświetlenie zadaniowe

Specyfikacje

Typ	TCH129	Źródło światła	Świetlówka:
-----	--------	----------------	-------------

Pentura Mini CC


	- 1 x TL5-Essential / G5 / 8, 14, 21, 28 W
	- 1 x MASTER TL5 / G5 / 35 W
Zawiera lampę	Tak (barwa lampy 830 lub 840, dla wersji 8W barwa 827) Nie (tylko wersja 35 W)
Osprzęt	Elektroniczny, 220–240 V / 50–60 Hz: - Statecznik typu HF

Materiał	Obudowa i zaślepki: poliwęglan, biała Klosz: poliwęglan, RAL 9023
Instalacja	Indywidualna lub w linii; za pomocą śrub
Uwagi	W komplecie wszelkie akcesoria niezbędne do instalacji; oprawa gotowa do montażu
Zastosowania główne	W domu, pod półkami, oświetlenie zadaniowe

Versions



Rysunki techniczne



Product	A
TCH129 1xTL5-35W HF	1505 mm
TCH129 1xTL5-28W/830 HF	1205 mm
TCH129 1xTL5-28W/840 HF	1205 mm
TCH129 1xTL5-21W/830 HF	905 mm
TCH129 1xTL5-21W/840 HF	905 mm
TCH129 1xTL5-14W/830 HF	605 mm
TCH129 1xTL5-14W/840 HF	605 mm

Więcej o produkcie

Kable łączące



Belka Ultra-slim



Pentura Mini CC

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP	IP20
--------------------------	------

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
--------------------	-----------

Informacje podstawowe

Znak CE	CE
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Oznaczenie palności	F
Osprzęt	HF
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 850°C, czas 5 s
Kod rodziny źródła światła	TL5
Liczba źródeł światła	1

Informacje podstawowe

Order Code	Full Product Name	Kombipack	Moc źródła światła
00873899	TCH129 1xTL5-14W/840 HF	K	14 W
00874599	TCH129 1xTL5-14W/830 HF	K	14 W
00875299	TCH129 1xTL5-21W/840 HF	K	21 W
00876999	TCH129 1xTL5-21W/830 HF	K	21 W
00877699	TCH129 1xTL5-28W/840 HF	K	28 W
00878399	TCH129 1xTL5-28W/830 HF	K	28 W
81518399	TCH129 1xTL5-35W HF	brak	35 W

