




Pentura Mini CC – dê brilho ao espaço de trabalho

Pentura Mini CC

A Pentura Mini CC TCH129 é uma régua decorativa ultra fina para aplicações domésticas. Esta solução económica e pronta a instalar proporciona as vantagens em termos de economia de energia da tecnologia de lâmpadas fluorescentes de miniatura com equipamentos electrónicos leves e um reflector interno patenteado para um melhor desempenho da iluminação. A Pentura Mini CC TCH129 está equipada com ligações de ficha e tomada e um interruptor de ligar/desligar para operação individual em oficinas e estações de trabalho em casa, escritório doméstico e ambientes recreativos.

Benefícios

- Régua ultra fina decorativa económica que resulta numa solução de fluorescência mini pronta a instalar de uso doméstico
- Os benefícios de economia de energia das lâmpadas fluorescentes com equipamentos electrónicos ultra leves e reflectores internos patenteados para um desempenho lumínico de alto desempenho
- Fácil de instalar levando a luz onde ela é necessária mesmo em espaços reduzidos

Características

- Tecnologia de lâmpada fluorescente em miniatura
- Reflector interno patenteado
- Difusor de policarbonato
- Blocos de ligação com botão de pressão

Aplicação

- Iluminação residencial
- Iluminação sob as prateleiras
- Iluminação de tarefas

Pentura Mini CC

Especificações

Tipo	TCH129
Fonte de luz	Fluorescente: - 1 x TL5-Essential / G5 / 8, 14, 21, 28 W - 1 x MASTER TL5 / G5 / 35 W
Lâmpada incluída	Sim (cor de lâmpada 830 ou 840, versão de 8 W é 827) Não (apenas versão de 35 W)
Controlo	Electrónico, 220-240 V/50-60 Hz: - Alta frequência (HF)


Material	Compartimento e tampas finais: policarbonato, branco Tampa: policarbonato, RAL 9023
Instalação	Individual ou em linha; montagem com parafusos
Observações	Todos os acessórios para instalação estão incluídos; pronta a instalar
Principais utilizações	Iluminação doméstica, sob prateleiras ou de tarefas

Versions



Régua Pentura Mini TCH129

Desenho dimensional



Product	A
TCH129 1xTL5-35W HF	1505 mm
TCH129 1xTL5-28W/830 HF	1205 mm
TCH129 1xTL5-28W/840 HF	1205 mm
TCH129 1xTL5-21W/830 HF	905 mm
TCH129 1xTL5-21W/840 HF	905 mm
TCH129 1xTL5-14W/830 HF	605 mm
TCH129 1xTL5-14W/840 HF	605 mm

Detalhes do produto

Cabos de interligação



Régua ultra fina



Pentura Mini CC

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20
-------------------------------	------

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada	220-240 V
-------------------	-----------

Informações gerais

Marca CE	CE
----------	----

Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
------------------------	---------------------------

Marca de inflamabilidade	F
--------------------------	---

Equipamento	HF
-------------	----

Teste de resistência do cabo	Temperatura 850 °C, duração 5 s
------------------------------	------------------------------------

Código da família das lâmpadas	TL5
--------------------------------	-----

Número de fontes de luz	1
-------------------------	---

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Pacote combinado	Potência da lâmpada
00873899	TCH129 1xTL5-14W/840 HF	K	14 W
00874599	TCH129 1xTL5-14W/830 HF	K	14 W
00875299	TCH129 1xTL5-21W/840 HF	K	21 W
00876999	TCH129 1xTL5-21W/830 HF	K	21 W
00877699	TCH129 1xTL5-28W/840 HF	K	28 W
00878399	TCH129 1xTL5-28W/830 HF	K	28 W
81518399	TCH129 1xTL5-35W HF	Não	35 W

