



# Pentura Mini CC TCH129 – освети свое рабочее пространство

## Pentura Mini CC

Pentura Mini CC TCH129 – это ультратонкие декоративные реечные светильники для внутреннего освещения. Хорошее соотношение "цена–качество" и простота установки делают их отличным выбором. Эти светильники также обладают целым рядом дополнительных преимуществ: например, миниатюрными энергосберегающими люминесцентными лампами, легкой электроникой и запатентованным встроенным отражателем для достижения лучшего светораспределения. Pentura Mini CC оснащается штепсельным соединением и переключателем "вкл.–выкл." для индивидуального регулирования освещения над рабочей поверхностью в доме, рабочей станцией домашнего офиса и в зонах отдыха.

### Преимущества

- Ультратонкий декоративный софит — экономичное, готовое к установке решение бытового предназначения, в котором используются миниатюрные люминесцентные лампы
- Технологии миниатюрных люминесцентных ламп позволяют экономить электроэнергию, а легкая электроника и запатентованный внутренний отражатель обеспечивают улучшенные характеристики освещения
- Простота установки для обеспечения яркого света в нужном месте, даже при ограниченном пространстве для установки

# Pentura Mini CC

## Характеристики

- Миниатюрные люминесцентные лампы
- Запатентованный внутренний отражатель
- Диффузор из поликарбоната
- Кнопочные блоки соединений

## Применение

- Домашнее освещение
- Освещение пространства под стеллажами
- Освещение рабочих мест

## Спецификации

<b>Тип</b>	TCH129
<b>Источник света</b>	Флуоресцентный: - 1 x TL5-Essential / G5 / 8, 14, 21, 28 Вт - 1 x MASTER TL5 / G5 / 35 Вт
<b>Лампа в комплекте</b>	Да (цвет лампы 830 или 840, для модели 8 W - 827) Нет (модель только 35 Вт)
<b>ПРА</b>	Электронный, 220-240 В / 50-60 Гц: - Высокочастотный (HF)


<b>Материалы</b>	Корпус и торцевые крышки: поликарбонате, белый Плафон: поликарбонат, RAL 9023
<b>Монтаж</b>	Отдельный или линейный, на винтах
<b>Примечание</b>	Все аксессуары для монтажа входят в комплект. Готовность к монтажу
<b>Основные области применения</b>	Для дома, встроенные под полками, освещение зоны выполнения зрительной задачи

## Versions

Pentura Mini TCH129 реечный  
светильник



## Чертеж размеров



Product	A
TCH129 1xTL5-35W HF	1505 mm
TCH129 1xTL5-21W/840 HF	905 mm
TCH129 1xTL5-28W/840 HF	1205 mm

# Pentura Mini CC

## Сведения о продукте

### Соединительные кабели



### Ультратонкий реечный светильник



#### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения IP20

#### Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение 220 to 240 V

#### Общая информация

Маркировка CE CE mark

Класс защиты по МЭК Класс безопасности II

Знак пожароопасности F

ПРА HF

Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки Температура продолжительность 850°C, ь 5 с

Код лампового семейства TL5

Количество источников света 1

#### Общая информация

Order Code	Full Product Name	Kombipack	Мощность лампы
00875299	TCH129 1xTL5-21W/840 HF	Lamp(s) included	21 W
00877699	TCH129 1xTL5-28W/840 HF	Lamp(s) included	28 W
81518399	TCH129 1xTL5-35W HF	-	35 W

