



Pentura Mini CC – gör arbetet lättare

Pentura Mini CC

Pentura Mini CC TCH129 är en extremt smal och dekorativ lysrörsarmatur för hemmiljöer. Armaturen, som levereras färdig att installeras, är mycket kostnadseffektiv. Minilysröret TL5 Essential ger tillsammans med det lätta elektroniska driftdonet stora energibesparingar. Pentura Mini CC TCH129 har en patenterad reflektor som ger hög ljusprestanda. Pentura Mini CC TCH129, som har 'plug & socket'-anslutning och strömbrytare på/av, är perfekt för arbetsplatser i hemmiljöer, hemmakontor och i miljöer som är avsedda för rekreation.

Fördelar

- Ultratunn dekorativ ränna ger en kostnadseffektiv, miniatyrlysrörlösning för hemmabruk som är färdig att installeras
- Få kostnadseffektiva fördelar med miniatyrlysrörsteknik och lättviktig elektronik. En patenterad inre reflektor ser till att ljusprestandan hålls på en hög nivå
- Enkla att installera och ger klarare ljus där det behövs, även om installationsutrymmet är begränsat

Funktioner

- Miniatyrlysrörsteknik
- Patenterad inre reflektor
- Ljusspridare i polykarbonatplast
- Tryckknappskopplingsplintar

Användning

- Hemmets belysning
- Belysning under hyllor
- Arbetsbelysning

specifikationer

Pentura Mini CC


Armatyr	TCH129
Ljuskälla	Lysrör: - 1 x TL5-Essential / G5 / 8, 14, 21, 28 W - 1 x MASTER TL5 / G5 / 35 W
Levereras med ljuskälla	Ja (ljusfärg 830 eller 840, 8 W utförandet har 827) Nej (gäller bara 35 W utförandet)
Driftdon	Elektroniskt, 220-240 V / 50-60 Hz: - HF-don (HF)

Material	Armatyrhus och armaturgavlar: polykarbonat, vitt Kupa: polykarbonat, RAL 9023
Installation	Enskilt eller i rad; skruvas fast
Notera	Alla installationstillbehör ingår; färdig att installera
Användningsområden	Hemmiljöer, under bänkar, arbetsbelysning

Versions



Måttskiss



Product	A
TCH129 1xTL5-35W HF	1505 mm
TCH129 1xTL5-28W/830 HF	1205 mm
TCH129 1xTL5-21W/830 HF	905 mm
TCH129 1xTL5-14W/830 HF	605 mm
TCH129 1xTL5-14W/840 HF	605 mm

Produktinformation

Kabel för hopkoppling av armaturer.



Extremt smal armatur.



Pentura Mini CC

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass IP20

Drift och elektricitet

Inspänning 220 till 240 V

Allmän information

CE-märkning CE märkning

Skyddsklass IEC Säkerhetsklass II

Säkerhetsmärkning, antändlighet F

Driftton Elektroniskt HF-driftton

Glödtrådstest Temperatur 850 °C, under 5 s

Lampfamiljeskod TL5

Antal ljuskällor 1

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Kombinationsförpackning	Lampeffekt
00873899	TCH129 1xTL5-14W/840 HF	inklusive ljuskälla	14 W
00874599	TCH129 1xTL5-14W/830 HF	inklusive ljuskälla	14 W
00876999	TCH129 1xTL5-21W/830 HF	inklusive ljuskälla	21 W
00878399	TCH129 1xTL5-28W/830 HF	inklusive ljuskälla	28 W
81518399	TCH129 1xTL5-35W HF	-	35 W

