




# Pentura Mini CC – iş yükünüzü aydınlatın

## Pentura Mini CC

Pentura Mini CC TCH129, ev içi uygulamalar için ultra ince, dekoratif bir tirizdir. Bu uygun maliyetli ve kurulumu hazır çözüm, ağırlığı hafif elektronik donanımlar ve gelişmiş aydınlatma performansı için patentli dahili reflektör ile birleştirilmiş küçük floresan lamba teknolojisinin enerji tasarrufu faydalarını sunar. Pentura Mini CC TCH129, fiş ve yuva bağlantılarıyla takılır ve evdeki tezgahların ve çalışma köşelerinin üstü, çalışma odası ve eğlence ortamlarında ayrı çalıştırma için bir açma/kapama anahtarı bulunmaktadır.

### Faydaları

- Ultra-slim decorative batten providing a cost-effective, ready-to-install mini fluorescent solution for domestic use
- The energy-saving benefits of miniature fluorescent lamp technology with lightweight electronics and a patented internal reflector for improved lighting performance
- Easy to install to provide bright light where needed, even if installation space is limited

### Özellikler

- Minyatür floresan lamba teknolojisi
- Patentli dahili reflektör
- Polikarbonat difüzer
- Düğmeli bağlantı blokları

### Uygulama

- Ev aydınlatması
- Raf altı aydınlatması
- Çalışma alanı aydınlatması

### Şartlar

|     |        |              |                                               |
|-----|--------|--------------|-----------------------------------------------|
| Tür | TCH129 | Işık kaynağı | Floresan:                                     |
|     |        |              | - 1 adet TL5-Essential / G5 / 8, 14, 21, 28 W |

## Pentura Mini CC


|                    |                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | - 1 adet MASTER TL5 / G5 / 35 W                                                            |
| <b>Ampul dahil</b> | Evet (ampul rengi 830 veya 840, 8 W modeli için: 827)<br>Hayır (yalnızca 35 W modeli için) |
| <b>Tertibat</b>    | Elektronik, 220-240 V / 50-60 Hz:<br>- Yüksek Frekanslı (HF)                               |

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Malzeme</b>         | Muhafaza ve uç kapakları: polikarbonat, beyaz<br>Kapak: polikarbonat, RAL 9023 |
| <b>Kurulum</b>         | Bağımsız veya sıralı: vidalı montaj                                            |
| <b>Açıklamalar</b>     | Tüm kurulum aksesuarları dahildir; montaja hazırdır                            |
| <b>Ana uygulamalar</b> | Ev, raf altı, çalışma aydınlatması                                             |

### Versions



### Boyutlu çizim



| Product                 | A       |
|-------------------------|---------|
| TCH129 1xTL5-35W HF     | 1505 mm |
| TCH129 1xTL5-28W/830 HF | 1205 mm |
| TCH129 1xTL5-28W/840 HF | 1205 mm |
| TCH129 1xTL5-14W/840 HF | 605 mm  |
| TCH129 1xTL5-21W/840 HF | 905 mm  |
| TCH129 1xTL5-14W/830 HF | 605 mm  |
| TCH129 1xTL5-21W/830 HF | 905 mm  |

## ÜRÜN BİLGİLERİ

### Bağlantı kabloları



### Ultra ince tiriz



## Pentura Mini CC

### Onay ve Uygulama

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Girişime karşı koruma sınıfı | IP20 |
|------------------------------|------|

### Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

|               |              |
|---------------|--------------|
| Giriş Voltajı | 220 to 240 V |
|---------------|--------------|

### Genel Bilgiler

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| CE işareti          | CE mark                       |
| Koruma sınıfı IEC   | Güvenlik sınıfı II            |
| Alev alma işareti   | F                             |
| Tertibat            | HF                            |
| Ateşleme teli testi | Sıcaklık 850 °C,<br>süre 5 sn |
| Lamba ailesi kodu   | TL5                           |
| Işık kaynağı sayısı | 1                             |

### Genel Bilgiler

| Order Code | Full Product Name       | Birleşik paket   | Lamba gücü |
|------------|-------------------------|------------------|------------|
| 00873899   | TCH129 1xTL5-14W/840 HF | Lamp(s) included | 14 W       |
| 00874599   | TCH129 1xTL5-14W/830 HF | Lamp(s) included | 14 W       |
| 00875299   | TCH129 1xTL5-21W/840 HF | Lamp(s) included | 21 W       |
| 00876999   | TCH129 1xTL5-21W/830 HF | Lamp(s) included | 21 W       |
| 00877699   | TCH129 1xTL5-28W/840 HF | Lamp(s) included | 28 W       |
| 00878399   | TCH129 1xTL5-28W/830 HF | Lamp(s) included | 28 W       |
| 81518399   | TCH129 1xTL5-35W HF     | -                | 35 W       |

