



TCS165 – luotettavaa laatua

TCS165

Ripustettavat tai pinta-asennettavat TCS165-valaisimet kuuluvat Philipsin perusvalaisinvalikoimaan. Ne ovat TL5-valaisimia, joissa on elektroninen liitäntälaite. Tämän ansiosta voit säästää jopa 25 % energiaa perinteisiin, magneettisella kuristimella varustettuihin valaisimiin verrattuna. TCS165-valaisimet sopivat useisiin yleisvalaistuksen käyttökohteisiin, kuten toimistoihin, käytäville, kouluihin, myymälöihin ja tavarataloihin. TCS165-valaisinta on saatavana 2- ja 4-lamppuisena versiona. Valaisimessa on jousipainikeliitäntä. TCS165 on saatavana joko lampulla tai ilman. TCS165-valaisimet täyttävät toimistovalaistuksen vaatimukset.

Hyödyt

- Perusvalaisinvalikoimaan kuuluvat ripustettavat ja kattopintaan asennettavat ratkaisut
- TL5-valaisimet, joilla voit säästää jopa 25 % energiaa perinteisiin valaisimiin verrattuna
- Valaisimia voidaan käyttää yleisvalaistukseen useissa käyttökohteissa, kuten toimistoissa, käytävillä, kouluissa ja myymälöissä

Ominaisuudet

- Kaksi tai neljä TL5-lamppua.
- HF-liitäntälaite.
- Jousipainikeliitäntä (PI).

Käyttökohteet

- Toimistot
- Oppilaitokset
- Myymälät

Spesifikaatiot


Tyyppi	TCS165	Valonlähde	Loistelamppu:
			- 2 tai 4 x MASTER TL5 /14, 28, 35,49 W

TCS165

Valonlähde mukana	Kyllä, (lampun väri 830 tai 840) Saatavana myös ilman valonlähdettä
Liitännälaite	Elektroninen, 220–240 V / 50–60 Hz: - Lämminsytytteinen (HFP)
Optiikka	Kiiltävä alumiininen heijastin ja mattapintaiset pikkilamelit (C3) Valkoinen maalattu heijastin ja poikkilamelit (L1) Mattapintainen alumiininen heijastin ja valkoiset poikkilamelit (M1)
Tilauksesta	Sisäinen PVC-vapaa johdotus (PVCFR)
Liittäminen	Push-in liitin, 3-napainen
Materiaali	Runko: maalattua terästä, valkoinen Kulmat, päätykappaleet: polykarbonaattia Optiikka: maalattua terästä tai alumiinia

Asennus	Pinta-asennus: itsenäinen ruuvi kiinnitys tai valinnaisesti ripustustarvikkeilla 2-lamppuinen: - KIT-versio: lamput + jousipainike liitäntä rungon ulkopuolella sisältyvät toimitukseen - Ei-KIT-versio: lamput eivät sisälly toimitukseen (sähköliitäntä rungon sisällä) 4-lamppuinen: - Lamput kuuluvat/eivät kuulu toimitukseen (sähköliitäntä rungon sisällä)
Lisävarusteet	Ripustussarjat: ZCS165 SMS ja ZCS165 SMS KIT
Käyttökohteet	Toimistot, koulut ja myymälät

Versions



TCS165 - 14 W

TCS165 - 49 W

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Mek. iskun suojauskoodi	IK02
IP-luokka	IP20
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Yleistä tietoa	
CE-merkintä	CE-merkintä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Turvavalaistus	No
ENEC-merkintä	-
Tulenarkuusmerkintä	F
Kombipack	Lamput mukana
Lamppuperheen koodi	TL5
Optiikan tyyppi	C6

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Liitännälaite	Lampun teho	Valonlähteiden määrä
06933200	TCS165 4XTL5-14W/840 HF C6 PIP	Electronic high-frequency	14 W	4
06934900	TCS165 2XTL5-28W/840 HF C6 PIP	Electronic high-frequency	28 W	2
06937000	TCS165 2XTL5-49W/840 HFS C6 PIP	HF Standard	49 W	2
06936300	TCS165 1xTL5-49W/840 HFS C6 PIP	HF Standard	49 W	1

