



TCS165 – fény egyszerűen

TCS165

A felületre szerelt és függesztett változatban is rendelhető TCS165 alap kivitelű világítástechnikai termék. A kifejezetten TL5 lámpákhoz kialakított lámpatest elektronikus előtétetekkel rendelkezik, ami rendkívül energiatakarékos megoldás, így a hagyományos lámpatestekhez viszonyítva akár 25%-os energia-megtakarítás is elérhető. A termékcsalád különféle alkalmazási környezetekben – például irodákban, folyosókon, iskolákban és üzletekben (áruházakban, barkácsüzletekben) – való általános világítási felhasználásra alkalmas. A felületre szerelt, ill. függesztett változatban is rendelhető TCS165 típusból 2 és 4 fényforrásos változat kapható. A lámpatest gyorscsatlakozóval rendelkezik, továbbá fényforrással és fényforrás nélkül is rendelhető.

Előnyök

- Dedikált TL5 megoldás, mely akár 25% energia-megtakarítást tesz lehetővé
- Kedvező árfejkvésű megoldás irodai folyosók, iskolák, üzletek világításához
- Az irodai világítási szabványoknak megfelel

Szolgáltatások

- Két vagy négy TL5 lámpa választható
- HF előtét
- Gyorscsatlakozó

Alkalmazás

- Irodák
- Iskolák
- Üzletek

termékjellemzők


Típus	TCS165	Fényforrás	Fénycső:
			- 2 vagy 4 db MASTER TL5 / G5 / 14, 28, 35, 49 W

TCS165

Fényforrást tartalmazza	Igen (fényforrás színe: 830 vagy 840)
Előfűtő	Elektronikus, 220–240 V / 50–60 Hz: - Nagyfrekvenciás előfűtő (HFP)
Optika	Magasfényű tükrös, fazettás (C3) Lamellás káprázásgátló rács; lapos, keresztirányú káprázásgátló rácsok (L1) Matt tükrös, lapos keresztirányú káprázásgátló rácsok (M1)
Opció	Belső PVC-mentes kábelezés (PVCFR)
Csatlakozás	Adels-gyorscsatlakozó, 3 pólusú táp
Anyag	Ház: előlakkozott acél, fehér Sarkok, végzárók: polikarbonát Optika: előlakkozott acél vagy alumínium

Felszerelés	Felületre rögzített: külön csavaros rögzítés vagy opcionális kiegészítővel a felfüggesztéshez Kétlámpás változat: - Készletes változat: lámpákkal együtt + gyorscsatlakozó a burkolaton kívül - Készlet nélküli változat: lámpák nélkül (elektromos csatlakozó a burkolaton belül) Négylámpás változat: - Lámpákkal együtt/lámpák nélkül (elektromos csatlakozó a burkolaton belül)
Tartozékok	Felfüggesztőkészletek: ZCS165 SMS és ZCS165 SMS KIT
Fő alkalmazások	Irodák, iskolák, üzletek

Versions



TCS165 - 14 W

TCS165 - 49 W

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Mechanikus ütdésvédelmi kód	IK02
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP20
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220 to 240 V
Általános információ	
CE jelölés	CE mark
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Vészvilágítás	No
ENEC jel	-
Gyűlékonysági jelzés	F
Kombinált csomag	K
Fényforráscsalád kódja	TL5
Az optika típusa	C6

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Működtető szerelvény	A lámpa teljesítménye	A fényforrások száma
06933200	TCS165 4XTL5-14W/840 HF C6 PIP	HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás	14 W	4
06934900	TCS165 2XTL5-28W/840 HF C6 PIP	HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás	28 W	2
06937000	TCS165 2XTL5-49W/840 HFS C6 PIP	HF Standard	49 W	2
06936300	TCS165 1xTL5-49W/840 HFS C6 PIP	HF Standard	49 W	1

