



TCS165 – Nytt lys

TCS165

TCS165 overflatemontert og hengende armatur er et enkelt belysningsalternativ fra Philips. Det er en TL5-armatur som er basert på HF-ballaster (den mest energieffektive løsningen), noe som gjør det mulig å redusere energiforbruket med opptil 25 % sammenliknet med konvensjonelle armaturer. Serien kan brukes som allmennbelysning for ulike bruksområder, f.eks. på kontorer, skoler, i korridorer og butikker (supermarkeder, gjør-det-selv-varehus). Overflatemontert og hengende TCS165-armatur er tilgjengelig i versjoner for to og fire lyskilder. Armaturen har en skyvekontakt og er tilgjengelig med og uten lyskilde.

Fordeler

- I overensstemmelse med alle kontorstandarder
- TL5 løsning som gjør at du kan spare opp til 25 % sammenlignet med vanlige løsninger
- Passer godt til bruk på kontorer, i skoler og i butikker

Funksjoner

- Basisvalg for overflatemontert og pendlet belysning
- Utvalg av to til fire TL5-lamper
- HF-forkobling
- Skyvekontakt

Søknad

- Kontorer
- skoler
- Butikk

TCS165

Versions



TCS165 - 14 W



TCS165 - 49 W

Godkjenning og bruk

Mek. støt, beskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
------------------	--------------

Generell informasjon

CE-merke	CE mark
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Nødbelysning	No
ENEC-merke	-
Brennbarhetsmerke	F
Kombipakke	inkludert lyskilde
lyskildeseriekode	TL5
Optikktype	C6

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Forkobling	lyskildestrøm	Antall lyskilder
06933200	TCS165 4XTL5-14W/840 HF C6 PIP	Elektronisk høyfrekvent	14 W	4
06934900	TCS165 2XTL5-28W/840 HF C6 PIP	Elektronisk høyfrekvent	28 W	2
06937000	TCS165 2XTL5-49W/840 HFS C6 PIP	HF Standard	49 W	2
06936300	TCS165 1xTL5-49W/840 HFS C6 PIP	HF Standard	49 W	1

