



TCS165 – правильный СВЕТ

TCS165

TCS165 для наземного и подвесного монтажа – популярное световое решение Philips. Это специально разработанный светильник TL5 на основе ВЧ ПРА (наиболее энергосберегающее решение), позволяющий сэкономить до 25% энергии, по сравнению с традиционными светильниками. Данный модельный ряд подходит для общего освещения в различных средах, включая офисы, коридоры, школы и магазины (супермаркеты, магазины самообслуживания). Имеются следующие модели TCS165 с поверхностным и подвесным монтажом: на основе 2 и 4 ламп. Данный светильник имеет вставное соединение и поставляется как с лампой, так и без нее.

Преимущества

- Один из основных вариантов при выборе световых решений для поверхностного и подвесного монтажа
- Специальное решение для ламп TL5, обеспечивающее экономию электроэнергии на 25% по сравнению с традиционными решениями
- Модельный ряд очень хорошо подходит для применения в офисных коридорах, школах и магазинах

Характеристики

- Две или четыре лампы TL5
- Высокочастотный ПРА
- Зажимное соединение

Применение

- Офисы
- Школы
- Предприятия розничной торговли

TCS165

Спецификации

Тип	TCS165
Источник света	Флуоресцентный: - 2 или 4 x MASTER TL5 / G5 / 14, 28, 35, 49 Вт
Лампа в комплекте	Да (цвет лампы 830 или 840)
ПРА	Электронный, 220-240 В / 50-60 Гц; Высокочастотный пускорегулирующий аппарат (HFP)
Оптика	Зеркало с высокой отражающей способностью, с гранями (C3) Пластинчатая решетка, плоские перекрестные решетки (L1) Матовое зеркало, плоские перекрестные решетки (M1)
Опции	Внутренняя проводка без ПВХ (PVCFR)
Соединения	Соединительный зажим Adels, 3-полюсная сеть
Материалы	Корпус: лакированная сталь, белая Угловые, торцевые колпачки: поликарбонат Оптика: лакированная сталь или алюминий

Монтаж	Поверхностный монтаж: отдельный монтаж на винтах или вариант монтажа с подвесными приспособлениями Модель с двумя лампами: Модель KIT: лампы в комплекте + зажимное соединение внешнего корпуса Модель не KIT: лампы в комплект не входят (электрические соединения внутри корпуса) Модель с четырьмя лампами: лампы в комплект не входят или в комплекте (электрические соединения внутри корпуса)
Аксессуары	Комплекты для подвесного монтажа: ZCS165 SMS и ZCS165 SMS KIT
Основные области применения	Офисы, школы и магазины

Versions

TCS165 surface-mounted/suspended luminaire with high-gloss optic double parabolic closed

