



TCS165 – rent ljus

TCS165

TCS165 utanpåliggande och pendlad är Philips grundläggande armatur särskilt avsedd för TL5-ljuskällor med HF-driftdon för energibesparingar på upp till 25 % jämfört med konventionella armaturer. Produkterna kan användas för allmänbelysning inom diverse användningsområden, inklusive kontor, korridorer, skolor och butiker (stormarknader och byggvaruhus). TCS165 utanpåliggande och pendlad finns i utföranden för 1, 2 eller 4 lampor och är utrustad med push-in-anslutning. Kan levereras med eller utan ljuskälla. TCS165 uppfyller alla relevanta normer för kontorsbelysning och ger en effektiv ljusfördelning som passar de allra flesta kontor.

Fördelar

- Särskild TL5-lösning som ger energibesparingar på upp till 25% jämfört med konventionella lösningar
- Ett sortiment som passar mycket bra i t ex kontorskorridorer, skolor och butiker
- Uppfyller alla relevanta kontorsnormer

Funktioner

- Grundläggande armatur för utanpåliggande eller pendlade lösningar
- Välj mellan 1, 2 eller 4 lampor.
- HF-don
- Push-in-anslutning

Användning

- Kontor
- Skolor
- Butiker


specifikationer

Armatur	TCS165	Ljuskälla	Lysrör: <ul style="list-style-type: none">- 1 x MASTER TL5/G5/49 W- 2 x MASTER TL5/G5/28, 35, 49 W- 4 x MASTER TL5/G5/14 W
----------------	--------	------------------	--

TCS165

Levereras med ljuskälla	Ja (ljusfärg 840)	Material	Armaturhus: förlackerat stål, vitt
Driftdon	Elektroniskt, 220-240 V / 50-60 Hz: - Högfrequens (HF) - Högfrequens standard (HFS)		Optik: förlackerat stål, eller aluminium
Optik	Högblank optik, sluten dubbelparabolisk (C6)	Installation	Utanpåliggade: individuell skruvmontering Utförande med 2 och 4 ljuskällor: ljuskällor medföljer (elektrisk anslutning inuti armaturhuset)
Anslutning	Push-in-anslutning (nätspänning), 3-polig	Tillbehör	Kit för pendelmontage; ZCS165 SMS och ZCS165 SMS KIT

Versions



TCS165 - 14 W

TCS165 - 49 W

Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20

Drift och elektricitet

Inspänning	220 till 240 V
------------	----------------

Allmän information

CE-märkning	CE märkning
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Nödbelysning	No
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	F
Kombinationsförpackning	inklusive ljuskälla
Lampfamilj kod	TL5
Optiktyp	C6

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Driftdon	Lampeffekt	Antal ljuskällor
06933200	TCS165 4XTL5-14W/840 HF C6 PIP	Elektroniskt HF-driftdon	14 W	4
06934900	TCS165 2XTL5-28W/840 HF C6 PIP	Elektroniskt HF-driftdon	28 W	2
06937000	TCS165 2XTL5-49W/840 HFS C6 PIP	HF Standard	49 W	2
06936300	TCS165 1xTL5-49W/840 HFS C6 PIP	HF Standard	49 W	1

