



TBS/TCS165 – Apenas LUZ

TCS165

Projetado para atender a necessidade de iluminação energeticamente eficiente, a luminária TBS165 permite economizar energia, substituindo instalações desatualizadas com a tecnologia Philips TL5. Design inovador, óptica dedicada, a gama TBS165 pode ser aplicada como iluminação geral em uma grande variedade de aplicações, incluindo escritórios, corredores, escolas e lojas (supermercados, DIY). Usado em combinação com reatores eletrônicos e lâmpadas TL5 Philips, permite economia de energia substancial. A luminária de baixa altura se encaixa perfeitamente em tetos onde a distância do forro e da laje é pequena. Convenientemente, a luminária não tem que ser aberta, já que tem lâmpadas pré-instaladas e pode ser conectada a partir da parte externa.

Benefícios

- Substancial economia de energia em comparação com soluções TL-D e reatores eletromagnéticos
- Luminária com óptica dedicada – altamente inovadora em relação ao sistema TL-D
- Fácil instalação e manutenção – Luminária pré-montada

Características

- Refletores em alumínio alto brilho
- Óptica C6 – Omnidirecional com controle de ofuscamento
- Perfeita distribuição de luz que aperfeiçoa o seu projeto

Aplicação

- Escritórios
- Edifícios
- Escolas
- Universidades
- Bibliotecas
- Lojas
- Hospitais

Especificações

Tipo	TCS165
Fonte de Luz	2 x 25 W / 2 x 28 W / 2 x 50 W / 2 x 54 W / TL5
Tensão de rede	Eletrônico 220 V / 60-50 Hz: (EB)
Materiais e acabamento	Corpo: em aço fosfatizada de 0.5 mm de espessura na cor branca Ópticas em alumínio alta pureza Aletas em alumínio alto brilho

Instalação	De sobrepor TCS165
	Sistema basculante puxando o sistema óptico para ter acesso às lâmpadas
	Para acessar o reator na versão embutir fica sobre a luminária, na versão sobrepor retira-se o sistema óptico e o reator estará na lateral

Versions



Image
not yet
available

General Information

Código da família das lâmpadas	TL5
Tipo de ótica	C6

General Information

Order Code	Full Product Name	Equipamento	Potência da lâmpada	Número de fontes de luz
919106032601	TCS165 3XTL5-13W/840 EB C6	EB	13 W	3
919106032631	TCS165 3XTL5-13W/840 HFD C6	HFD	13 W	3
919106032611	TCS165 4XTL5-13W/840 EB C6	EB	13 W	4
919106032641	TCS165 4XTL5-13W/840 HFD C6	HFD	13 W	4

Order Code	Full Product Name	Equipamento	Potência da lâmpada	Número de fontes de luz
919106032621	TCS165 2XTL5-25W/840 HFD C6	HFD	25 W	2
919106032651	TCS165 2XTL5-50W/840 EB C6	EB	50 W	2
919106032661	TCS165 2XTL5-50W/840 HFD C6	HFD	50 W	2

