



EFix – et grønnere kontor

EFix påmonteret TCS260

EFix TL5-armaturserien er det økonomiske valg kombinert med en ny form der muliggjør store energibesparelser, når gamle elektromagnetiske installationer erstattes med den nyeste Philips teknologi. Seriens optiske funksjon overholder både danske og europeiske normer og sikrer bedre belysningskvalitet. Philips MASTER TL5-lyskilder, kan anvendes med en høyfrekvensforvælger, som gjør det muligt at opnå betydelige energibesparelser. Disse besparelser kan øges yderligere, hvis man bruker LuxSense dagslysregulering der er indbygget i armaturet. EFix praktiske design inkluderer både indbyggede og nedhængte armaturer i ét design. Med et let aftageligt topdæksel kan armaturet indstilles til at levere direkte eller indirekte belysning. EFix leveres med lyskilder og er klar til installation, hvilket forkorter installationstiden. EFix indbygget er den idelle tilføjelse til Philips' udvalg af armaturer til generel belysning til kontorer og forretninger.

Fordele

- Et nemt produkt at installere til dette segment
- Dedikeret TL5-armaturdesign, som er utrolig enkelt
- Armaturet passer til kontorer vha. minioptikken

Funktioner

- Enkelt design
- MASTER TL5-lyskilder; velegnet til brug sammen med høyfrekvensforkobling
- Minioptik; lever op til kravene i standarden EN 12464
- Mulighed for indbygget Luxsense-dagslysreguleringsenhed
- Topafskærmning, som er nem at afmontere: giver mulighed for lysstrålejustering for at opnå direkte eller direkte/indirekte belysning

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Butikker

EFix påmonteret TCS260

Specifikationer

Type	TCS260
Lyskilde	Fluorescerende: - 1 x eller 2 x MASTER TL5/G5/28, 35, 49, 54, 80 W
Lyskilde medfølger	Ja (lampefarve 830 eller 840)
Forkobling	Elektronisk, 220-240 V/50-60 Hz: - High Frequency Performer Intelligent (HFPI) - High Frequency Performer (HFP) - High Frequency Regulator (HFR) - Dali (HFD)
Optik	Højglansoptik, dobbelt parabolisk, lukket (C6) Semi-højglansoptik, dobbelt parabolisk (D6) Mat optik, dobbelt paraboliske gitre, lukket (M6) Matteret spejl, riflede tværgitre (M2) Asymmetrisk spejl (A) Prismatisk/opal kurvet polykarbonatafskærmning i mat aluminiumoptik af høj kvalitet (OD)

Tilslutning	Push-in-stik, udefra
Farve	Hvid, RAL 9016 (WH) Sølv, RAL 9006 (SI)
Ekstraudstyr	Lysstyringssystemer: - Luxsense-dagslysregulering (LX) - Actilume-multiregulering (ACL)
Materiale	Armaturomhus: forlakeret stål Optik: forlakeret stål eller aluminium Endekappe: polykarbonat
Installation	Individuelt eller i serie sammenkobling; armaturet klikkes fast på formonterede loftsbeslag
Tilbehør	Ophængssæt leveres med elkabel, ZCS260 SME WH eller SI
Bemærkninger	Leveres med lyskilder, push-in-stik og loftsbeslag

Tilbehør

Ordercode 61110600

