



EFix – vihreämpi toimisto

EFix, pinta-asennettava TCS260

EFix TL5 -valikoiman valaisimet ovat luotettavia, taloudellisia ja innovatiivisia valaistusratkaisuja. EFix-valaisinten avulla voidaan saavuttaa huomattava energiansäästö, kun vanhat sähkömagneettiset asennukset korvataan uudella Philips-tekniikalla. Valikoiman optinen suorituskyky on uusimpien EN-12464-standardien mukainen, mikä takaa laadukkaan valaistuksen kaikissa käyttökohteissa. HF-liitäntälaite yhdessä Philips MASTER TL5 -lamppujen kanssa mahdollistaa merkittävät säästöt energiankulutuksessa. Säästöjä voidaan vielä lisätä käyttämällä valaisimeen integroitua Luxsense-päivänvalo-ohjainta. EFix-valaisimen käytännöllisessä suunnittelussa yhdistyvät sekä pinta-asennettavan (TCS260) että ripustettavan (TPS262) valaisimen ominaisuudet. Kuvun irrottaminen on helppoa ja valokeilaa voidaan säätää niin, että valaistus on suoraa tai epäsuoraa. EFix-valaisin toimitetaan lamppuineen ja se on heti asennusvalmis. Uppoasennettava EFix-valaisin täydentää Philipsin toimisto- ja liiketiläkäyttöön tarkoitettujen yleisvalaisinten tuoteperhettä.

Hyödyt

- Luokkansa helpoin tuote asentaa
- Mallikohtainen TL5-valaisinmalli, jonka yksinkertaisuus on viehättävä
- Toimistokäyttöön sopiva valaisin, varustettu minioptiikalla

Ominaisuudet

- Yksinkertainen malli.
- MASTER TL5 -lamput; sopii käytettäväksi HF-liitäntälaitteen kanssa.
- Minioptiikka; suorituskyky EN-12464-normien mukainen.
- Integroitu Luxsense-päivänvalo-ohjain saatavissa.
- Helposti irrotettava yläkansi: mahdollistaa valokeilan säädön suoraa tai suoraa/epäsuoraa valoa varten.

EFix, pinta-asennettava TCS260

Käyttökohteet


- Toimistot
- Myymälät

Spesifikaatiot

Tyyppi	TCS260
Valonlähde	Loistelamppu: - 1 x tai 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
Valonlähde mukana	Kyllä (lampan väri 830 tai 840)
Liitäntälaite	Elektroninen (EB), 220 - 240 V / 50 - 60 Hz - Korkeataajuuksinen Performer Intelligent (HFPI) - Performer (HFP), - Ohjattava HF-liitäntälaite (HFR) - DALI-kytkentä (HFD) - DALI-kytkentä, "Touch and Dim", (HFD-T)
Optiikka	Kiiltävä optiikka, kaksoisparabolinen, suljettu (C6) Puolikiiltävä optiikka, kaksoisparabolinen (D6) Mattaoptiikka, kaksoisparaboliset häikäisysojat, suljettu (M6) Mattapeili, uurretut ristikkäissäleät (M2) Epäsymmetrinen peili (A) Prismaattinen/opaalimuotoiltu polykarbonaattipeite mattapintaisella korkealaatuisella alumiinioptiikalla (OD)

Liitäntä	Asennuspistoliitin, ulkopuolelta
Väri	Valkoinen, RAL 9016 (WH) Hopea, RAL 9006 (SI)
Tilauksesta	Ohjausjärjestelmät - Luxsense-päivänvalo-ohjain (LX) - ActiLume-moniohjain (ACL) - Vetokatkaisin himmennykseen (PSW)
Materiaali	Runko: lakattua terästä Optiikka: lakattua terästä tai alumiinia Päätysuojus: polykarbonaattia
Asennus	Yksittäinen tai sarjassa, valaisin kiinnitetään esiruuvattuihin kattokiinnikkeisiin
Lisävaruste	Ripustussarja toimitetaan sähkökaapelin mukana, ZCS260 SME WH tai SI
Huomautukset	Sisältää lamput, asennuspistoliittimen ja kattokiinnitykset

Lisätarvikkeet



Ordercode 61110600



Ordercode 61402200

