



EFix – a zöldebb irodáért

EFix mennyezetre szerelt TCS260

Az EFix TL5 lámpatestcsalád elérhető innovatív világítási választás, amely jelentős energiamegtakarítást tesz lehetővé a régi elektromagnetikus világítás leváltásával a legújabb Philips technológiára. A termékcsalád optikai teljesítménye megfelel a legújabb EN-12464 szabványnak, ezáltal biztosítva a fejlett világítás-minőséget minden típusú alkalmazásban. Nagy frekvenciás elektronikus előtéttel kombinálva a Philips Master TL5 fényforrások jelentős energiamegtakarítást tesznek lehetővé. Ez a megtakarítás tovább növelhető a lámpatestbe beépített Luxsense nappali fénytől függő szabályozás használatával. Az EFix praktikus kialakítása révén egyetlen formában egyesíti a felületre szerelt (TCS260) és a függesztett lámpatestet (TPS262). A lámpatest felső részét borító fedél könnyedén eltávolítható, így direkt vagy direkt/indirekt világítást is kialakíthatunk egyetlen típus segítségével. Az EFix fényforrásokkal együtt, felszerelésre kész állapotban kerül forgalomba, ezáltal minimálisra csökkentve a telepítés idejét.

Előnyök

- Kategóriájában a legegyszerűbben felszerelhető termék
- A TL5 fényforrásokhoz illeszkedő kialakítás egyszerűségében esztétikus
- Miniatur optikát használó, irodai használatra megfelelő lámpatest

Szolgáltatások

- Egyszerű kialakítás
- MASTER TL5 lámpák, amelyek nagyfrekvenciás szerelvényhez használhatóak
- Minioptikák, megfelelnek az EN-12464 szabványnak
- Beépített Luxsense nappalfény-vezérlésű szabályozóval
- Könnyen eltávolítható felső burkolat: lehetővé teszi a fénysugár közvetlen vagy közvetlen/közvetett beállítását

EFix mennyezetre szerelt TCS260




Alkalmazás

- Irodák
- Boltok

termékjellemzők

Típus	TCS260	Csatlakozás	Gyorscsatlakozó, kívülről
Fényforrás	Fénycső: - 1 x vagy 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W	Szín	Fehér, RAL9016 (WH) Ezüst, RAL9006 (SI)
A fényforrást tartalmazza	Igen (830 vagy 840 színhőmérséklet)	Opciók	Fényszabályozás: Luxsense nappali fénytől függő szabályozó (LX) Actilume multifunkciós szabályozó (ACL)
Előtét	Elektronikus, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - High Frequency Performer Intelligent (HFPI) - High Frequency Performer (HFP) - High Frequency Regulator (HFR)	Anyag	Ház: festett acél Optika: festett acél vagy alumínium Végsapka: polikarbonát
Optika	Magasfényű optika, dupla parabolikus (C6) Félmagasfényű optika, dupla parabolikus (D6) Matt optika, dupla parabolikus (M6) Matt tükör, érdesített lamellákkal (M2) Aszimmetrikus tükör (A)	Felszerelés	Egyedileg vagy sorban; a lámpatestet az előre felszerelt mennyezeti szerelőelemre kell pattintani
		Kiegészítő elemek	Függesztőkészlet tápkábellel - ZCS260 SME WH vagy SI
		Megjegyzés	Fényforrásokkal, gyorscsatlakozóval és mennyezeti szerelőelemmel együtt szállítjuk

Tartozékok

	Ordercode 910925225011, 910925225411		Ordercode 910925225111, 910925225511
	Ordercode 61402200		Ordercode 62212600

EFix mennyezetre szerelt TCS260

