



EFix – per un ufficio che rispetta l'ambiente

EFix a plafone TCS260

EFix TL5 è un'innovativa gamma di apparecchi di illuminazione dedicata e dai costi accessibili che consente notevoli risparmi energetici quando si sostituiscono vecchi impianti elettromagnetici con le tecnologie Philips di ultima generazione. Le prestazioni delle ottiche sono conformi alle recenti norme EN-12464 e garantiscono una maggiore qualità dell'illuminazione in qualsiasi applicazione. Utilizzata congiuntamente a reattori ad alta frequenza, la lampada Philips MASTER TL5 rende possibile una consistente riduzione del consumo energetico, la quale può essere ulteriormente ottimizzata utilizzando il sistema di controllo Luxsense, integrato nell'apparecchio. Il design pratico di EFix si adatta ad apparecchi sia a sospensione sia a plafone. Grazie alla chiusura superiore facilmente removibile, è possibile regolare il fascio per l'illuminazione diretta o indiretta. EFix viene fornito nella versione KIT, pronto per l'installazione, pertanto i tempi di installazione sono ridotti al minimo. EFix a incasso va a completare la gamma Philips di apparecchi per le applicazioni di illuminazione generale in uffici ed esercizi commerciali.

Vantaggi

- · Il prodotto più facile da installare nel proprio segmento
- · Dotata di sistema di controllo LX Luxsense
- · Ottiche miniaturizzate compatibili all'utilizzo in ambito ufficio

Caratteristiche

- · Design essenziale
- · Lampade MASTER TL5; adatto all'uso con alimentatore ad alta freguenza
- · Ottiche Mini; performance conformi alle norme EN-12464
- · Disponibile sistema integrato di controllo in base alla luce naturale Luxsense
- Copertura superiore facilmente rimovibile: consente di regolare il fascio per offrire illuminazione diretta o diretta/indiretta

Applicazione

- Uffici
- Negozi

Specifiche

Tipo	TCS260			
Sorgente luminosa	Fluorescenti:			
	- 1 x or 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W			
Lampada inclusa	Si (colore lampada 830 o 840)			
Reattore	Electronico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:			
	- High Frequency Performer Intelligent (HFPi)			
	- High Frequency Performer (HFP)			
	- High Frequency Regulator (HFR)			
Ottica	Ottica speculare (C6)			
	Ottica semispeculare (D6)			
	Ottica satinata tridimensionale (M6)			
	Ottica satinata con lamelle piane concave inferiormente (M2)			
	Ottica asimmetrica (A)			

Collegamento	Push-in connector, from outside		
Colore	Bianco, RAL9016 (WH)		
	Argento, RAL9006 (SI)		
Opzione	Sistemi di controllo: Luxsense (LX)		
Materiale	Corpo: acciaio pre-verniciato		
	Ottiche: acciaio o alluminio pre-verniciato		
	Testate di chiusura: policarbonato		
Installazone	Singola o in fila continua		
Accessori	Per rendere il prodotto a sospensione necessario l'utilizzo del		
	Kit sospensione ZCS-SME		

Versions



TCS260 - 35 W - HF DALI touchswitch dimming

Disegno tecnico



Product	Α	В	С
TC\$260 1x49W/830 HER D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm

Dati del prodotto







IPDP_TCS260i_0005-Detail photo



Facile installazione grazie alle steffe di fissaggio e al connettore PI



Cover plate - per luce diretta e indiretta (solo nella versione a sospensione)





IPDP_TCS260i_0017-Detail photo



Dati del prodotto





IPDP_TCS260i_0023-Detail photo



IPDP_TCS260i_0025-Detail photo

Accessori



Ordercode 910925225011, 910925225411



Ordercode 910925225111, 910925225511



Ordercode 61402200



Ordercode 62212600



© 2021 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.